



高效,可靠,优雅的 LED 泛光灯

CraneMaster BVP662CR/665CR

飞利浦 CraneMaster LED BVP665CR/BVP662CR 泛光灯是专为港口起重机设计的新一代泛光灯。BVP665CR/BVP662CR 提供超高效率,具有紧凑而优雅的设计,适用于各种区域和港口起重机场景。它采用了最新的 LED 光源,模块化设计架构。灯具驱动器采用紧凑而坚固的外壳,符合全球公认的安全标准。其专门设计的散热器将美学和功能相结合,以确保出色的可靠性。流线型的轮廓融合了模块化照明系统的功能,并以视觉平衡的方式组装。它的灯经过巧妙设计,可提供更明亮、更安全的环境,并满足客户的期望——一款专业的泛光灯,可提供个性化的照明解决方案。这款灯具采用最新的 LED 技术,不仅在照明分配方面提供卓越的性能,而且在系统效率和使用寿命方面也提供卓越的性能。它将为您带来可持续的增长,并在世界上达到一个新的水平。

优点

- 低碳,高效,更节能.4种透镜更满足客户的需求.完全适配 Signify Interact 平台.更优美的设计,更可靠的性能,更好的质量可适应严苛的环境

特点

- 更高的系统效率,低色温,高显色指数,多配光,典型值 140lm/W*.适用于各种应用的全系列流明封装. BVP665CR housing – 400W up to 56Klm @Ra80, CCT 2700K, BVP662CR housing – 200W up to 28Klm @Ra80, CCT 2700K. NB(15°)/S6(22°)/SMB(45°)/SWB(60°) 透镜覆盖尽可能多的客户需求.与老一代产品相比,重量减轻 23%.高品质 ADC1 压铸铝外壳和 316 钢支架. IP66 and IK08 防护等级. 6G 100 万次 XYZ 轴震动测试等级.稳健的质量和可靠性 50K hours lifetime @Ta=35°C. 经认证, Ta=35°C 和 3 年保修.

应用

- 港口,重型机械

二维绘图

