

为您的羽毛球场创造舒适、高效的光照环境

Bright Star BVS211/BVS221

Philips Bright Star 是专为室内休闲运动场所设计的线性光解决方案，可提供明亮均匀、防眩舒适、高效便捷的照明，从而提高羽毛球场等设施的可见度和视觉舒适度。BrightStar 采用时尚、流线型设计，提供简洁、连续的照明方案，是球场照明的理想选择。其一体式冲压钢背板保证了结构强度，而前部光学设计则有效控制了运动方向的眩光——完美平衡了美观度和性能。BrightStar 具有多种安装选项（包括墙装、悬挂式和 V 型双悬挂可调角度配件），可灵活部署以满足不同的照明需求。这款高性能线性灯具结合了现代设计、可靠性和卓越的照明质量，带来引人入胜的室内休闲运动体验。

优点

- I/II/III 类标准羽毛球场的线性照明
- 在运动方向上具有出色的防眩光控制
- 设计简洁、可持续，性能可靠
- 灵活且易于安装

特点


- 两种防眩光控制：格栅或微棱镜
- 无频闪
- 高品质白光：CRI80、4000K/5700K
- 系统效率高达 135lm/W
- IP40 和 IK03 防护等级
- 5 万小时使用寿命
- 适用于墙壁安装/悬挂式安装/V 型双挂钩安装的两配件

应用

- 室内休闲运动场所
- 例如：羽毛球场，乒乓球，台球，室内篮球，室内网球，学校室内运动场，电竞厅等
- 室内仓库厂房等





Bright Star BVS211/BVS221

Versions



BrightStar Linear Sport light

二维绘图



Bright Star BVS211/BVS221

一般信息	
包含的驱动器	是
灯技术	
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220-240 V
线频率	50 to 60 Hz
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
外壳颜色	白色 RAL 9003
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP40
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	否
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源的光束角		光效 (额定) (标称)	
		度	相关色温 (标称)	光通量	光通量
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	90 °	4000 K	135 lm/W	10,800 lm
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	90 °	4000 K	135 lm/W	16,200 lm
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	90 °	4000 K	135 lm/W	20,250 lm
911401902477	BVS211 LED104/857 80W 220-240V GC	90 °	5700 K	135 lm/W	10,800 lm
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	90 °	5700 K	135 lm/W	16,200 lm
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	90 °	5700 K	135 lm/W	20,250 lm
911401902480	BVS221 LED104/840 80W 220-240V GC	100 °	4000 K	130 lm/W	10,400 lm
911401902481	BVS221 LED156/840 120W 220-240V GC	100 °	4000 K	130 lm/W	15,600 lm
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	100 °	4000 K	130 lm/W	19,500 lm
911401902483	BVS221 LED104/857 80W 220-240V GC	100 °	5700 K	130 lm/W	10,400 lm
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	100 °	5700 K	130 lm/W	15,600 lm
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	100 °	5700 K	130 lm/W	19,500 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	80 W
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	120 W
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	150 W
911401902477	BVS211 LED104/857 80W 220-240V GC	80 W
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	120 W
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	150 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401902480	BVS221 LED104/840 80W 220-240V GC	80 W
911401902481	BVS221 LED156/840 120W 220-240V GC	120 W
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	150 W
911401902483	BVS221 LED104/857 80W 220-240V GC	80 W
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	120 W
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	150 W

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401902474	BVS211 LED104/840 80W 220-240V GC	微棱柱盖
911401902475	BVS211 LED156/840 120W 220-240V GC	微棱柱盖
911401902476	BVS211 LED195/840 150W 220-240V GC	微棱柱盖
911401902477	BVS211 LED104/857 80W 220-240V GC	微棱柱盖
911401902478	BVS211 LED156/857 120W 220-240V GC	微棱柱盖
911401902479	BVS211 LED195/857 150W 220-240V GC	微棱柱盖

Order Code	Full Product Name	光罩类型
911401902480	BVS221 LED104/840 80W 220-240V GC	结构化反光碗/盖
911401902481	BVS221 LED156/840 120W 220-240V GC	结构化反光碗/盖
911401902482	BVS221 LED195/840 150W 220-240V GC	结构化反光碗/盖
911401902483	BVS221 LED104/857 80W 220-240V GC	结构化反光碗/盖
911401902484	BVS221 LED156/857 120W 220-240V GC	结构化反光碗/盖
911401902485	BVS221 LED195/857 150W 220-240V GC	结构化反光碗/盖

