



Větší pocit bezpečí

FWC LED

Toto energeticky účinné nástěnné bezpečnostní svítidlo vám zajistí pocit bezpečí. Uspořádání LED a kryt tělesa poskytují vynikající rozptyl světla pro nižší úroveň osvětlení stěn, chodeb a okolního prostoru.

Výhody

- Vysoká energetická účinnost
- Použití v exteriéru
- Atraktivní design

Vlastnosti

- Deska LED s dobrým světelným podáním CRI 80 a tokem dostupným v rozsahu 660 lm a 1340 lm
- Dostupné verze s fotobuňkou
- Dostupné v černé nebo bílé barvě těla
- 2 velikosti produktu

Aplikace


- Obytné čtvrti
- Průmyslová zóna
- Bezpečnostní osvětlení

Versions



OPPR BWC110i 0007

Rozměrové výkresy



Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Divergence světelného paprsku svítidla	180°
Barva světelného zdroje	830 teplá bílá
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Index podání barev (CRI)	80
Počet světelných zdrojů	1
Typ optiky, exteriéry	Symetrická
Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu	0,08
Provozní a elektrické	
Přepětová ochrana (společná/rozdílová)	Standardní úroveň přepětové ochrany
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Typ optického krytu	Opálová miska/kryt
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08
Kód ochrany proti vniknutí	IP54
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Životnost (podle IEC)	
Poruchovost předřadníku po 5000 hod.	1 %

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	14 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	14 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	14 W

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Černá
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Bílá
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Bílá
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Černá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Bílá
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Bílá
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Černá
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Černá

Označení a balení

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120

