



Paranna turvallisuutta

FWC LED

Seinäasennettava, energiatehokas FWC LED -valaisin lisää turvallisuudentunnettasi. Ledien asettelu ja kupu jakavat valon optimaalisesti siten, että valotaso on matalampi seinillä, käytävillä ja ympäröivissä tiloissa.

Hyödyt

- Energiatehokas
- Ulkokäyttöön
- Tyylikäs muotoilu


Ominaisuudet

- LED-levy hyvällä värintoistoindeksillä (CRI 80) ja kahdella valovirtaversiolla (660 lm ja 1 340 lm)
- Saatavana Photocell-valovastuksella
- Kaksi eri kokoa
- Saatavana mustalla tai valkoisella rungolla

Käyttökohteet

- Asuinalueet
- Teollisuusalueet
- Turvallisuusvalaistus

Mittapiirros



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Valaisimen valokeila	180°
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen
Väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonlähteiden määrä	1
Ulkovalaistuksen optiikan tyyppi	Symmetrinen
Ylöspäin suuntautuvan valon suhde	0,08
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	Vakioylijännitesuo jaustaso
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	Opaali kupu/suoja
Kotelon väri	Valkoinen
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK08
Suojausluokan koodi	IP54
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lamppuperheen koodi
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Valovirta
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	14 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	14 W

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

