



Føl deg tryggere

FWC LED

Føl deg trygg med denne energieffektive veggmonterte sikkerhetsarmaturen. LED-oppsettet og innfatningsdekselet gir utmerket lysfordeling for lavere belysningsnivåer for vegger, korridorer og omkringliggende områder.

Fordeler

- Attraktiv design
- Energieffektive
- Utendørsbruk


Funksjoner

- LED-platen har god lysgjengivelse med en CRI på 80 og lysstrøm på mellom 660 og 1340 lm
- Velg mellom 2 produktstørrelser
- Tilgjengelig i svart og hvitt armaturhus
- Versjon tilgjengelig med fotocelle

Søknad

- Boligområder
- Industriområder
- Sikkerhetsbelysning

Målskisse



Generell informasjon	
Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja
Teknisk belysning	
Lysstrålespredning fra armatur	180°
Lyskildefarge	830 varmhvit
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Antall lyskilder	1
Utendørs optikktype	Symmetrisk
Oppover lyseffektforhold	0,08
Drift og elektronikk	
Surge Protection (Common/Differential)	Standard overspenningsver nnivå
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Type optisk deksel	Opal kule/deksel
Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtteskyltelseskode	IK08
Ingress beskyttelseskode	IP54
Standardvinkel sidemontering	0°
Standardvinkel på stolpetoppen	0°
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Andel driversvikt ved 5000 timer	1 %

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lampefamiliekode
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm

Order Code	Full Product Name	Lysytelse
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	14 W
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	14 W

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910500454097	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
910500454098	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910500454102	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
910500454103	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120

