



Väčší pocit bezpečia

FWC LED

Toto energeticky účinné nástenné bezpečnostné svetidlo vám zaistí pocit bezpečia. Usporiadanie LED a kryt telesa poskytujú vynikajúci rozptyl svetla pre nižšie úrovne osvetlenia stien, chodieb a okolitého priestoru.

Výhody

- Energeticky účinné
- Exteriérové použitie
- Atraktívny dizajn

Vlastnosti

- LED platňa s dobrým podaním svetla CRI 80 a dostupným svetelným tokom s hodnotami 660 lm a 1340 lm
- K dispozícii verzie s fotobunkou
- Dostupné s čiernou alebo bielou farbou telesa
- 2 veľkosti produktu

Aplikácie

- Obytná zóna
- Priemyselná zóna
- Bezpečnostné osvetlenie


Versions



OPPR BWC110i 0007

FWC LED Luminaire

Rozmerový obrázok



Všeobecné informácie

Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Áno
Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Servisná značka	Áno

Svetelné technické

Rozptyl svetelného lúča svetidla	180°
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	80
Počet svetelných zdrojov	1
Typ optiky, exteriér	Symetrická
Pomer svetla vyžarovaného nahor	0,08

Prevádzkové a elektrické

Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)	Štandardná úroveň prepäťovej ochrany
---	--------------------------------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Typ optického krytu	Opálová optika/kryt
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK08
Krytie IP	IP54
Štandardný uhol sklonu od bočného otvoru	0°
Štandardný uhol sklonu od vrchu stĺpa	0°

Schválenie a použitie

Značka CE	Áno
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s

Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	1 %
----------------------------------	-----

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	LED9
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	LED9
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	LED9
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	LED9
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	LED18
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	LED18
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	LED18
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	LED18

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	900 lm
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	900 lm
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	900 lm
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	900 lm

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	1 800 lm
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	1 800 lm
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	1 800 lm
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	1 800 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	9 W
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	9 W
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	9 W
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	9 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	14 W
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	14 W
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	14 W
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	14 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	Čierna
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	Biela
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	Biela
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	Čierna

Order Code	Full Product Name	Farba telesa
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	Biela
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	Biela
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	Čierna
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	Čierna

Údaje o produkte

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
85192999	BWC110 LED9-/830 PSU II BK PH	BWC110
85189999	BWC110 LED9-/830 PSU II WH	BWC110
85190599	BWC110 LED9-/830 PSU II WH PH	BWC110
85191299	BWC110 LED9-/830 PSU II BK	BWC110

Order Code	Full Product Name	Kód radu produktov
85193699	BWC120 LED18-/830 PSU II WH	BWC120
85194399	BWC120 LED18-/830 PSU II WH PH	BWC120
85195099	BWC120 LED18-/830 PSU II BK	BWC120
85196799	BWC120 LED18-/830 PSU II BK PH	BWC120

