



Menerangi terowongan untuk keamanan optimal

FlowBase G2

Desain lampu yang menjamin keamanan dan visibilitas baik merupakan elemen penting dalam kesuksesan setiap proyek terowongan. Philips FlowBase G2 menggabungkan desain kompak, keandalan, dan keterjangkauan dalam satu paket untuk memberikan solusi pencahayaan sempurna bagi setiap aplikasi terowongan.

Benefits

- Daya penerangan lumen tinggi untuk penghematan energi
- Keandalan dan kualitas kukuh
- Optik profesional untuk berbagai aplikasi terowongan
- Pemasangan mudah, dilengkapi braket pemasangan yang dapat diatur +/-60 derajat

Features

- Output cahaya hingga 32Klm
- Tipikal 140lm/W
- Antarmuka peredupan 1-10V
- 55K jam (L70B50 @35°C) masa-pakai, Operasi suhu - 40°C < s/d < 55°C

Application

- Terowongan 2 jalur: lebar 12-14m, pemasangan simetris atau bergoyang, dengan kecepatan hingga 60-100km/jam
- Terowongan 2 hingga 3 jalur: lebar 14-15m, pemasangan simetris, dengan kecepatan hingga 60-100km/jam
- Terowongan 2 jalur: lebar 9-10m, pemasangan simetris, dengan kecepatan hingga 60-100km/jam

FlowBase G2


Versions



FlowBase G2

FlowBase G2

Dimensional drawing



Product details



BWP352 G2 back



BWP352 G2 side

BWP352 G2 front



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Warna sumber cahaya	740 neutral white
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Indeks renderasi warna (CRI)	>70
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Optik Lensa mikro polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu gelap
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	21.200 lm
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	24.500 lm
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	11.800 lm
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	13.000 lm
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	13.900 lm
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	16.200 lm
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	31.600 lm
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	5.700 lm
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	7.000 lm
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	7.600 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	150 W
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	180 W
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	80 W
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	90 W
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	100 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	120 W
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	220 W
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	40 W
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	50 W
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	60 W

