



Chiếu sáng đường hầm để đảm bảo độ an toàn tối ưu

FlowBase G2

Thiết kế chiếu sáng đảm bảo an toàn và khả năng quan sát tốt là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho mọi dự án đường hầm. Đèn Philips FlowBase G2 có thiết kế nhỏ gọn, tin cậy, giá thành hợp lý trong một gói hoàn chỉnh, mang đến giải pháp chiếu sáng hoàn hảo cho mọi ứng dụng chiếu sáng đường hầm.

Lợi ích

- Hiệu suất quang thông cao, giúp tiết kiệm năng lượng
- Chất lượng tốt và độ tin cậy cao
- Chóa quang học chuyên nghiệp cho ứng dụng trường đường hầm
- Dễ lắp đặt, được trang bị giá đỡ có thể tùy chỉnh +/-60 độ

Tính năng

- Công suất phát sáng tối đa là 32 Klm
- Hiệu suất điển hình là 140 lm/W
- Điều chỉnh độ sáng 1-10 V
- Tuổi thọ 55.000 giờ (L70B50 @35°C), Nhiệt độ vận hành - 40°C < Ta < 55°C

Ứng dụng

- Đường hầm 2 làn xe: Chiều rộng 12-14 m, lắp đặt đối xứng hoặc so le, với tốc độ lên tới 60-100 km/giờ
- Đường hầm có 2 đến 3 làn xe: Chiều rộng 14-15 m, lắp đặt đối xứng với tốc độ lên tới 60-100km/giờ
- Đường hầm 2 làn xe: Chiều rộng 9-10 m, lắp đặt đối xứng hoặc so le, với tốc độ lên tới 60-100 km/giờ

FlowBase G2

Phiên bản



FlowBase G2




FlowBase G2



FlowBase G2

Bản vẽ kích thước



Chi tiết sản phẩm

BWP352 G2 back



BWP352 G2 side



BWP352 G2 front



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Thẻ dịch vụ	Có
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Màu sắc nguồn sáng	740 trắng trung tính
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>70
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Thấu kính micro Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Ghi sẫm
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Quang thông
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	21.200 lm
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	24.500 lm
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	11.800 lm
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	13.000 lm
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	13.900 lm
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	16.200 lm
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	31.600 lm
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	5.700 lm
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	7.000 lm
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	7.600 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401630907	BWP352 LED212/NW 150W 220-240V DM2 G2	150 W
911401631007	BWP352 LED245/NW 180W 220-240V DM2 G2	180 W
911401630307	BWP352 LED118/NW 80W 220-240V DM2 G2	80 W
911401630407	BWP352 LED130/NW 90W 220-240V DM2 G2	90 W
911401630507	BWP352 LED139/NW 100W 220-240V DM2 G2	100 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401630707	BWP352 LED162/NW 120W 220-240V DM2 G2	120 W
911401631407	BWP352 LED316/NW 220W 220-240V DTXB G2	220 W
911401629807	BWP352 LED57/NW 40W 220-240V DM2 G2	40 W
911401629907	BWP352 LED70/NW 50W 220-240V DM2 G2	50 W
911401630007	BWP352 LED76/NW 60W 220-240V DM2 G2	60 W

