

适用于点缀建筑外墙和媒体幕墙的直视型灯具

UniString

UniString 是一种表面安装、外部额定且尺寸紧凑的建筑 LED 直视灯串，专为建筑外墙/媒体幕墙户外照明应用而设计。坚固的机械设计、易于安装和独特的光学镜头使 UniString 成为建筑外墙/媒体幕墙、桥梁、竞技场、剧院、游乐园和娱乐中心的理想选择。提供白色、单色、RGB、RGBW 和可调白色。提供带有 DMX 控制选项的对称和非对称光学分布，让建筑师和设计师可以自由探索各种概念和设计，没有任何限制。

优点

- 提供三种尺寸和三种功率范围，适合各种应用要求。
- 采用坚固设计，防护等级高达 IP66，适合在户外使用。
- 可选的非对称光束提供更高的能效和视觉清晰度，减少高层建筑物和塔楼中的光污染
- 通过 IP67 接头提供功率和 DMX 数据通过式布线
- 配备导轨，适合表面安装

特点

- 标准：RGBW、RGB、2700K、3000K 和 4000K
- 可选：5000K、单色和可调白色
- 中小型灯具的点距（中心距）为 125 毫米
- 大号灯具的标准点距（中心距）为 200 毫米
- 提供可定制的安装导轨（另售）


应用

- 桥梁、古迹、建筑外墙照明
- 景观照明
- 公园和广场照明


安全提示

- 仅限户外使用


Versions



二维绘图



二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	否
可更换光源	否
灯技术	
显色指数 (CRI)	80
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯反光碗/透明盖
外壳颜色	黑色
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP66
审批和申请	
CE 标志	是
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 750°C ,持续时间 30 秒

灯技术

Order Code	Full Product Name	灯具光束扩散	光源颜色	相关色温 (标称)	光通量
911401753452	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	110° x 110°	中性白色	4000 K	108 lm
911401752922	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	110° x 110°	暖白色	2700 K	67 lm
911401753932	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	110° x 110°	中性白色	4000 K	151 lm
911401753012	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	110° x 110°	中性白色	4000 K	71 lm
911401754162	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	85° x 110°	中性白色	4000 K	134 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401753452	BWS301 6LED 40K 24V S TM N16P12	24 W
911401752922	BWS300 4LED 27K 15V S N16P12	16 W
911401753932	BWS302 8LED 40K 24V S TM N10P20	20 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401753012	BWS300 4LED 40K 15V S TM N16P12	16 W
911401754162	BWS302 8LED 40K 24V A LR N10P20	20 W

