



Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 : une gamme LED haute performance, polyvalente et économe en énergie

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 répond au standard qualité de la gamme GreenPerform en matière de fiabilité des performances. Non seulement cette nouvelle génération de LED à économie d'énergie offre une efficacité système de premier plan et une qualité à long terme, mais elle propose également une large gamme d'optiques, de connectivité, de commandes et de configurations d'installation. Vous pouvez ainsi créer les conditions d'éclairage idéales pour n'importe quel espace, à n'importe quel moment. La gamme GreenPerform Canopy comprend également une série idéale pour l'éclairage d'auvents pour les grandes surfaces alimentaires. Pour les professionnels qui exigent un éclairage performant et connecté pour leurs installations d'éclairage, cette famille robuste, optimisée et polyvalente de luminaires LED pour les auvents est le choix idéal tant en intérieur qu'en extérieur.

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Avantages

- Excellentes économies d'énergie
- Qualité et fiabilité dans le temps
- Choix d'optiques
- Flexibilité des options d'installation
- Gamme de plateformes de contrôle et de connectivité

Fonctions

- Efficacité système jusqu'à 160 lm/W
- 60 000 heures de durée de vie @Ta 35 °C
- Zone en extérieur et en périphérie (Asymétrie WB), zone générale (WB), zone d'accentuation et limitée (NB)
- Encastré (BBP), plafonnier et cadre (BCP), sur mât (BGP)
- Commande DALI, GU5.3 pour éclairage de secours, détecteur EcoSet

Application


- Stations-service
- Parkings couverts
- Transformation de produits alimentaires

Versions



GreenPerform Canopy Mini500 G7

Schéma dimensionnel



GreenPerform Canopy Mini500 G4

