



Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4: LED berkinerja tinggi, serbaguna, dan hemat energi

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 membuktikan reputasi rangkaian GreenPerform dalam hal performa yang andal. LED hemat energi generasi terbaru ini tidak hanya memberikan kemampuan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang lebih baik, tetapi juga menawarkan pilihan optik, konektivitas, kontrol, dan opsi pemasangan yang serbaguna. Jadi, Anda dapat menciptakan kondisi pencahayaan yang ideal untuk ruang apa pun, kapan pun. Portofolio GreenPerform Canopy juga mencakup seri yang ideal untuk pencahayaan kanopi pada aplikasi makanan. Bagi para profesional yang menuntut pencahayaan terkoneksi berkinerja tinggi untuk pemasangan pencahayaan mereka, rangkaian lumener kanopi LED yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini merupakan pilihan yang tepat untuk aplikasi kanopi dalam dan luar ruangan.

Benefits

- Penghematan energi yang luar biasa
- Kualitas dan keandalan jangka panjang
- Pilihan optik
- Opsi pemasangan yang fleksibel
- Rentang platform kontrol dan konektivitas

GreenPerform Canopy Mini500 G4







Features

- Daya penerangan sistem hingga 160 lm/W
- 60.000 jam masa pakai @Ta 35°C
- Area luar ruangan dan tepi (WB asimetri), area umum (WB), area penekanan dan terbatas (NB)
- Tertanam (BBP), Permukaan & rangka (BCP), Tiang (BGP)
- Kontrol DALI, GU5.3 untuk lampu darurat, sensor EcoSet

Application


- SPBU dan Toserba
- Garasi Parkir
- Pemrosesan Makanan

Dimensional drawing



GreenPerform Canopy Mini500 G4

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Alat	-
Tag servis	Ya
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Mekanis dan Housing	
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	-

Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	Jumlah unit alat
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

		Jumlah unit	
Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	alat
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	-

		Jumlah unit	
Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	alat
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	Ya	1 unit
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	Ya	1 unit
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	Ya	1 unit
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	Ya	1 unit
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	Ya	1 unit
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	Ya	1 unit
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	Ya	1 unit
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	Ya	1 unit

GreenPerform Canopy Mini500 G4

			Jumlah unit	
Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	alat	
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	Ya	1 unit	
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	Ya	1 unit	
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	Ya	1 unit	
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	-	
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	-	
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	-	
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	-	
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	-	
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	-	
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	-	
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	-	
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	-	
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	-	
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	-	
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	-	
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	-	
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	-	
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	-	
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	-	
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	-	
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	-	
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	-	
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	-	
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	-	
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	-	
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	-	

			Jumlah unit	
Order Code	Full Product Name	Driver tercakup	alat	
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	-	
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	-	
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	-	
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	-	
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	-	
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	-	
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	-	
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	-	
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	-	
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	-	
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	-	
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	-	
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	-	
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	-	
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	-	
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	-	
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	-	
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	-	
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	-	
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	-	
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	-	
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	-	
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	-	
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	-	
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	-	
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	-	
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	-	
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	-	
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	-	
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	-	
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	-	
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	-	
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	-	
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	-	
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	-	
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	-	
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	-	
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	-	
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	-	
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	-	
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	-	
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	-	
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	-	
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	-	
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	-	
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	-	
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	-	
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	-	
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	-	
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	-	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Jumlah unit	
		Driver tercakup	alat
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	-

Order Code	Full Product Name	Jumlah unit	
		Driver tercakup	alat
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	-

Teknis Lampu

		Sudut	Indeks				Jumlah		
		sumber	Suhu Warna	renderasi	Daya Penerangan (terukur)			sumber	
Order Code	Full Product Name	cahaya	Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	(Nom)	Flux Cahaya	cahaya	Tipe optik	
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-	
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-	
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-	
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-	
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-	
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-	
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-	
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-	
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-	
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-	
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-	
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-	
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-	
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-	
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-	
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-	
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-	
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-	
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-	
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-	
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-	
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-	
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-	
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-	
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-	
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-	
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-	
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-	
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-	
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-	
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-	
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-	
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan (terukur)	Jumlah		Tipe optik
		sumber cahaya				Flux Cahaya	sumber cahaya	
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan (terukur)		Jumlah	Tipe optik
		sumber cahaya	Terkorelasi (Nom)	renderasi warna (CRI)	(Nom)	Flux Cahaya	sumber cahaya	
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Simetris
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12.869 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Simetris
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14.056 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Simetris
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18.394 lm	220	Sudut cahaya asimetris
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Sudut	Suhu Warna	Indeks	Daya Penerangan (terukur)	Jumlah		Tipe optik
		sumber cahaya				Flux Cahaya	sumber cahaya	
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8.313 lm	-	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12.366 lm	-	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13.777 lm	-	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
	PC							
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17.677 lm	-	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8.496 lm	-	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12.638 lm	-	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14.079 lm	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)	Daya Penerangan (terukur)		Jumlah sumber cahaya	Tipe optik
					(Nom)	Flux Cahaya		
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18.066 lm	-	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8.496 lm	-	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12.638 lm	-	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14.079 lm	-	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18.066 lm	-	-

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

	Full Product	Tegangan	Frekuensi	Konsumsi	Sesuai untuk sakelar
Order Code	Name	Masuk	Garis	Daya	acak
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

	Full Product	Tegangan	Frekuensi	Konsumsi	Sesuai untuk sakelar
Order Code	Name	Masuk	Garis	Daya	acak
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	84 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)

GreenPerform Canopy Mini500 G4

					Sesuai untuk sakelar
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	acak
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	93 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)

					Sesuai untuk sakelar
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	acak
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	222 hingga 240 V	50 or 60 Hz	130 W	Ya (berkait an dengan keberad aan/ deteksi gerakan)

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

					Sesuai untuk sakelar
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-

					Sesuai untuk sakelar
Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-

Kontrol dan Peredupan

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Tidak	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Tidak	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Tidak	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Tidak	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	Ya	50%
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	Ya	50%
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	Ya	50%
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	Ya	50%
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	Ya	50%
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	Ya	50%
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	Ya	50%
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	Ya	50%
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	Ya	50%
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	Ya	50%
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	Ya	50%
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	Ya	50%
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	Ya	50%
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	Ya	50%
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	Ya	50%
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	Ya	50%
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	Ya	50%
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	Ya	50%
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	Ya	50%
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	Ya	50%
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	Ya	50%
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	Ya	50%
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	Ya	50%
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	Ya	50%
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	Ya	50%
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	Ya	50%
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	Ya	50%
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	Ya	50%
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	Ya	50%
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	Ya	50%
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	Ya	50%
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	Ya	50%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	Ya	50%
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	Ya	50%
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	Ya	50%
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	Ya	50%
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	DALI	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	DALI	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	DALI	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	DALI	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	DALI	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	DALI	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	DALI	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	DALI	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	DALI	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	DALI	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	DALI	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	DALI	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	DALI	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	DALI	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	DALI	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	DALI	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	DALI	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	DALI	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	DALI	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	DALI	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	DALI	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	DALI	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	DALI	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	DALI	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Tidak	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Tidak	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Tidak	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Tidak	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Tidak	-

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Tidak	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Tidak	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Tidak	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Tidak	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Tidak	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Tidak	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	DALI	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	DALI	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	DALI	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	DALI	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	DALI	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	DALI	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	DALI	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	DALI	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	DALI	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	DALI	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	DALI	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	DALI	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	DALI	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	DALI	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	DALI	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	DALI	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	DALI	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	DALI	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	DALI	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	DALI	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	DALI	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	DALI	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	DALI	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	DALI	-

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401502742	BGP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401502842	BGP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401502942	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503042	BGP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503142	BGP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401503242	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503342	BGP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503442	BGP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503642	BGP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
9114015107542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015107642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015107742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015107842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015107942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015108042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015108142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015108242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015108342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
9114015108442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW LTS H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW LTS H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	Kaca bening	Aluminium dan putih	IK03
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup optik	Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	Polikarbonat	Putih	IK08
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	Kaca bening	Putih	IK07
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	Kaca bening	Putih	IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup		Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
		optik			
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401502742	BGP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-
911401502842	BGP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-

Order Code	Full Product Name	Tipe penutup		Warna Housing	Kode pelindung dampak mekanis
		optik			
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	Kaca bening		Putih	IK07
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	Kaca bening		Putih	IK07

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401502942	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-
911401503042	BGP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan	-	

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
			mudah terbakar normal		
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-40 hingga +45 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-40 hingga +45 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 hingga +45 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-40 hingga +45 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-40 hingga +45 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 hingga +45 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan	-	

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
			mudah terbakar normal		
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-20 hingga +40 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan	-	

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-40 hingga +50 °C	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal	-	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401598332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401598432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401598532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401598632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401598732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401598832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401598932	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401599032	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401599132	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401599232	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401599332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401599432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401599532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB			

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401599632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401599732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401599832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401599932	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW GU5.3	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401512342	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED85/NW PSU A-	+50 °C		
	WB			
911401512442	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED85/CW PSU A-	+50 °C		
	WB			
911401512542	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED125/NW PSU	+50 °C		
	A-WB			
911401512642	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED125/CW PSU	+50 °C		
	A-WB			
911401512742	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED140/NW PSU	+50 °C		
	A-WB			
911401512842	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED140/CW PSU	+50 °C		
	A-WB			
911401512942	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED180/NW PSU	+50 °C		
	A-WB			
911401513042	BGP500 G4	-40 hingga	-	-
	LED180/CW PSU	+50 °C		
	A-WB			
911401562142	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
	LED125/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401562242	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
	LED125/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401562342	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401562442	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401562542	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401562642	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401562742	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401562842	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401562942	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401563042	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401563142	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401563242	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401563342	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED180/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401563442	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED180/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401563542	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED180/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB			30 detik

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401563642	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED180/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401563742	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED180/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401563842	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED180/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401563942	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401564042	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401564142	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401564242	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401564342	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401564442	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED125/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik
911401564542	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-WB		mudah terbakar	30 detik
911401564642	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	S-MB		mudah terbakar	30 detik
911401564742	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650
	LED140/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi
	A-WB		mudah terbakar	30 detik

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401564842	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED140/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	S-WB		mudah terbakar	30 detik	
911401564942	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED140/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	S-MB		mudah terbakar	30 detik	
911401565042	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED140/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	A-WB		mudah terbakar	30 detik	
911401565142	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED180/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	S-WB		mudah terbakar	30 detik	
911401565242	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED180/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	S-MB		mudah terbakar	30 detik	
911401565342	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED180/NW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	A-WB		mudah terbakar	30 detik	
911401565442	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED180/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	S-WB		mudah terbakar	30 detik	
911401565542	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED180/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	S-MB		mudah terbakar	30 detik	
911401565642	BCP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	Suhu 650	
	LED180/CW L1S H	+45 °C	pada permukaan	°C, durasi	
	A-WB		mudah terbakar	30 detik	
911401505142	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		
	WB		mudah terbakar		
911401505242	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		
	MB		mudah terbakar		
911401505342	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSD A-	+50 °C	pada permukaan		
	WB		mudah terbakar		
911401505442	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		
	WB				

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401505542	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		
	MB		mudah terbakar		
911401505642	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSD A-	+50 °C	pada permukaan		
	WB		mudah terbakar		
911401505742	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	S-WB		mudah terbakar		
911401505842	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	S-MB		mudah terbakar		
911401505942	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	A-WB		mudah terbakar		
911401506042	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		
	WB		mudah terbakar		
911401506142	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		
	MB		mudah terbakar		
911401506242	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	A-WB		mudah terbakar		
911401506342	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	S-WB		mudah terbakar		
911401506442	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	S-MB		mudah terbakar		
911401506542	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	A-WB		mudah terbakar		
911401506642	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSD	+50 °C	pada permukaan		
	S-WB		mudah terbakar		

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401506742	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401506842	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401506942	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401507042	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401507142	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401507242	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	
911401507342	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401507442	BCP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401500342	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/NW PSU S-	+40 °C	pada permukaan	
	WB PC		mudah terbakar normal	
911401500442	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/NW PSU S-	+40 °C	pada permukaan	
	MB PC		mudah terbakar normal	
911401500542	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/NW PSU A-	+40 °C	pada permukaan	
	WB PC		mudah terbakar normal	
911401500642	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/CW PSU S-	+40 °C	pada permukaan	
	WB PC		mudah terbakar normal	
911401500742	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/CW PSU S-	+40 °C	pada permukaan	
	MB PC			

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401500842	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED85/CW PSU A-	+40 °C	pada permukaan	
	WB PC		mudah terbakar normal	
911401500942	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/NW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	S-WB PC		mudah terbakar normal	
911401501042	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/NW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	S-MB PC		mudah terbakar normal	
911401501142	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/NW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	A-WB PC		mudah terbakar normal	
911401501242	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/CW PSU S-	+40 °C	pada permukaan	
	WB PC		mudah terbakar normal	
911401501342	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/CW PSU S-	+40 °C	pada permukaan	
	MB PC		mudah terbakar normal	
911401501442	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED125/CW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	A-WB PC		mudah terbakar normal	
911401501542	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/NW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	S-WB PC		mudah terbakar normal	
911401501642	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/NW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	S-MB PC		mudah terbakar normal	
911401501742	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/NW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	A-WB PC		mudah terbakar normal	
911401501842	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	S-WB PC		mudah terbakar normal	
911401501942	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED140/CW PSU	+40 °C	pada permukaan	
	S-MB PC		mudah terbakar normal	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401502042	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB PC		mudah terbakar		normal
911401502142	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB PC		mudah terbakar		normal
911401502242	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB PC		mudah terbakar		normal
911401502342	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB PC		mudah terbakar		normal
911401502442	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/CW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB PC		mudah terbakar		normal
911401502542	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/CW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB PC		mudah terbakar		normal
911401502642	BBP500 G4	-20 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/CW PSU	+40 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB PC		mudah terbakar		normal
911401593132	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSU S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401593232	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSU S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	MB		mudah terbakar		normal
911401593332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSU A-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401593432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSU S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401593532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSU S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	MB		mudah terbakar		normal
911401593632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSU A-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		pada permukaan		normal

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401593732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401593832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401593932	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401594032	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSU S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401594132	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSU S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	MB		mudah terbakar		normal
911401594232	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401594332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401594432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401594532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401594632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401594732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401594832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSU	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401594932	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSU	+45 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401595032	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSU	+45 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401595132	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSU	+45 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401595232	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/CW PSU	+45 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401595332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/CW PSU	+45 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401595432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/CW PSU	+45 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401595532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401595632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	MB		mudah terbakar		normal
911401595732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/NW PSD A-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401595832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401595932	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	MB		mudah terbakar		normal
911401596032	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED85/CW PSD A-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401596132	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian	
		ambien	Tanda dapat menyala	kawat pijar	
911401596232	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401596332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401596432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	WB		mudah terbakar		normal
911401596532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSD S-	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	MB		mudah terbakar		normal
911401596632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED125/CW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401596732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401596832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401596932	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401597032	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal
911401597132	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-MB		mudah terbakar		normal
911401597232	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED140/CW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	A-WB		mudah terbakar		normal
911401597332	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-	
	LED180/NW PSD	+50 °C	pada permukaan		mudah terbakar
	S-WB		mudah terbakar		normal

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401597432	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401597532	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/NW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	
911401597632	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-WB		mudah terbakar normal	

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu		Pengujian
		ambien	Tanda dapat menyala	
911401597732	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	S-MB		mudah terbakar normal	
911401597832	BBP500 G4	-40 hingga	Untuk pemasangan	-
	LED180/CW PSD	+50 °C	pada permukaan	
	A-WB		mudah terbakar normal	

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW LIS H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

