



Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4：高性能、多功能、 节能 LED

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 延续了 GreenPerform 系列享有盛誉的可靠性。这款新一代节能 LED 不仅提供卓越的系统效能和长期优质性能，还提供多种光学、连接、控制和安装选项，便于您随时为任何空间打造理想的照明条件。GreenPerform Canopy 产品组合还包括非常适合食品加工应用的顶棚照明系列。对于需要高性能、互联照明装置的专业人员而言，这款坚固、经过优化且多功能的 LED 顶棚灯具系列是室内和户外顶棚应用的理想选择。

优点

- 节能效果出众
- 长期保持优质可靠的性能
- 光学装置的选择
- 灵活的安装选项
- 各种控制和连接平台

特点







- 系统效能高达 160 流明/瓦
- 35°C 环境温度下，使用寿命长达 60,000 小时
- 户外及边缘区域 (Asymmetry WB)、一般区域 (WB)、重点及限制区域 (NB)
- 嵌入式 (BBP)、表面和框架式 (BCP)、立杆式 (BGP)
- DALI 控制，用于应急照明的 GU5.3，EcoSet 传感器

GreenPerform Canopy Mini500 G4

应用


- 加油站和便利店
- 停车场照明
- 食品加工

二维绘图



GreenPerform Canopy Mini500 G4

二维绘图



一般信息	
装置	-
服务标签	是
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
机械和外壳	
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	是
ENEC 标志	-
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

一般信息

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	-

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	-

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	是	1个单位
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	是	1个单位
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	是	1个单位
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	是	1个单位
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	是	1个单位
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	是	1个单位
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	是	1个单位
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	是	1个单位
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	是	1个单位
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	是	1个单位
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	是	1个单位
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	是	1个单位
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	是	1个单位
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	是	1个单位

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	是	1 个单位
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	是	1 个单位
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	是	1 个单位
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	-

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数	Order Code	Full Product Name	包含的驱动器	设备组件数
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	-	911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	-	911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	-	911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	-	911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	-	911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	-	911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	-	911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	-

灯技术

Order Code	Full Product Name	光源的光束角度	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	光源的光束角度	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	光源的光束角度	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	非对称光束角度
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	非对称光束角度
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	非对称光束角度
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	非对称光束角度
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	非对称光束角度
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	非对称光束角度
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	非对称光束角度
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	对称
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	153 lm/W	12,869 lm	220	非对称光束角度
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	非对称光束角度
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	对称
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	151 lm/W	14,056 lm	220	非对称光束角度
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	光源的光束角度	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	120 °	4000 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	非对称光束角度
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	对称
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	120 °	6500 K	80	142 lm/W	18,394 lm	220	非对称光束角度
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	157 lm/W	8,313 lm	-	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	156 lm/W	12,366 lm	-	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	152 lm/W	13,777 lm	-	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-	4000 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	光源的光束角度	相关色温 (标称)	显色指数 (CRI)	光效 (额定)(标称)	光通量	光源数量	光学类型
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-	6500 K	>80	145 lm/W	17,677 lm	-	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	160 lm/W	8,496 lm	-	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	159 lm/W	12,638 lm	-	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	155 lm/W	14,079 lm	-	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-	4000 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-	6500 K	>80	148 lm/W	18,066 lm	-	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	8,496 lm	-	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	149 lm/W	12,638 lm	-	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	147 lm/W	14,079 lm	-	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-	4000 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-	6500 K	>80	142 lm/W	18,066 lm	-	-

操作和电气

GreenPerform Canopy Mini500 G4

					适用于随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

					适用于随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

					适用于随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

					适用于随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

					适用于随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动

					适用于随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	关
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	检测有关)
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	输入电压	频率率	功耗	适用于随机开关
					移动检测有关)
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	84 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)

Order Code	Full Product Name	输入电压	频率率	功耗	适用于随机开关
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	93 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	222 至 240 V	50 or 60 Hz	130 W	是(与存在/移动检测有关)

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	适用于随机开关	
					检测	有关)
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-	
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-	
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-	
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-	
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-	
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-	
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-	
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-	
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-	
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-	
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-	
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-	
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-	
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-	
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-	
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-	
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-	
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-	
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-	
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-	
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-	
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-	
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-	

Order Code	Full Product Name	输入电压	线频率	功耗	适用于随机开关	
					检测	有关)
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-	
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-	
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-	
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-	
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-	
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-	
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-	
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-	
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-	
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-	
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-	
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-	
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-	
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-	
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-	
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-	
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-	
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-	
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-	
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-	
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-	
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-	
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-	
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

					适用于 随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	频率	功耗	关
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	53 W	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	79 W	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	91 W	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	122 W	-

					适用于 随机开
Order Code	Full Product Name	输入电压	频率	功耗	关
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	58 W	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	85 W	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	96 W	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	220-240 V	50 to 60 Hz	128 W	-

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	否	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	否	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	否	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	否	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	否	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	否	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	否	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	否	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	否	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	否	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	否	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	否	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	否	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	否	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	否	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	否	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	否	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	否	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	否	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	否	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	否	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	否	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	否	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	否	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	否	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	否	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	否	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	否	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	否	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	否	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	否	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	否	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	否	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	否	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	否	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	否	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	否	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	否	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	否	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	否	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	否	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	否	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	否	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	否	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	否	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	否	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	否	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	否	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	否	-

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	否	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	否	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	否	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	否	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	否	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	否	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	否	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	否	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	否	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	否	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	否	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	否	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	否	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	否	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	是	50%
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	是	50%
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	是	50%
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	是	50%
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	是	50%
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	是	50%
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	是	50%
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	是	50%
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	是	50%
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	是	50%
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	是	50%
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	是	50%
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	是	50%
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	是	50%
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	是	50%
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	是	50%
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	是	50%
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	是	50%
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	是	50%
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	是	50%
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	是	50%
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	是	50%
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	是	50%
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	是	50%
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	是	50%
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	是	50%
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	是	50%
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	是	50%
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	是	50%
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	是	50%
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	是	50%
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	是	50%
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	是	50%
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	是	50%
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	是	50%
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	是	50%
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	DALI	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	DALI	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	DALI	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	DALI	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	DALI	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	DALI	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	DALI	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	DALI	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	DALI	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	DALI	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	DALI	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	DALI	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	DALI	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	DALI	-

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	DALI	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	DALI	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	DALI	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	DALI	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	DALI	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	DALI	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	DALI	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	DALI	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	DALI	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	DALI	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	否	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	否	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	否	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	否	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	否	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	否	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	否	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	否	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	否	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	否	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	否	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	否	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	否	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	否	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	否	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	否	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	否	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	否	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	否	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	否	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	否	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	否	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	否	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	否	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	否	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	否	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	否	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	否	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	否	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	否	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	否	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	否	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	否	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	否	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	否	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	否	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	否	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	否	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	否	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	否	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	否	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	否	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	否	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	否	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	否	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	否	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	否	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	否	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	DALI	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	DALI	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	DALI	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	DALI	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	DALI	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	DALI	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	DALI	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	DALI	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	DALI	-

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	DALI	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	DALI	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	DALI	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	DALI	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	DALI	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	DALI	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	DALI	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	DALI	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	DALI	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	DALI	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	DALI	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	DALI	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	DALI	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	DALI	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	DALI	-

机械和外壳

Order Code	Full Product Name	机械冲击保		
		光罩类型	外壳颜色	护代码
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08

Order Code	Full Product Name	机械冲击保		
		光罩类型	外壳颜色	护代码
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07

GreenPerform Canopy Mini500 G4

			机械冲击保		
Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色	护代码	
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	

			机械冲击保		
Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色	护代码	
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	透明玻璃	铝和白色	IK03	
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07	
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07	
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08	
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08	

GreenPerform Canopy Mini500 G4

机械冲击保				
Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色	护代码
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	聚碳酸酯	白色	IK08
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07

审批和申请

				灼热丝测试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

机械冲击保				
Order Code	Full Product Name	光罩类型	外壳颜色	护代码
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	透明玻璃	白色	IK07
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	透明玻璃	白色	IK07
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	透明玻璃	白色	IK07

				灼热丝测试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	-	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW LTS H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	灼热丝测试
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒

Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	灼热丝测试
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度 650 °C , 持续 时间 30 秒

GreenPerform Canopy Mini500 G4

				灼热丝测试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-MB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H A-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-MB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H A-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒

				灼热丝测试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-MB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H A-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-MB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H A-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-WB			650 °C , 持续 时间 30 秒
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
	L1S H S-MB			650 °C , 持续 时间 30 秒

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
				650
				°C ,
				持续
				时间 30 秒
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
				650
				°C ,
				持续
				时间 30 秒
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
				650
				°C ,
				持续
				时间 30 秒
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
				650
				°C ,
				持续
				时间 30 秒
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
				650
				°C ,
				持续
				时间 30 秒
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	-20 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	温度
				650
				°C ,
				持续
				时间 30 秒

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-20 至 +40°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-40 至 +45°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

初始性能（符合 IEC 标准）

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401502742	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-
911401502842	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-
911401502942	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-
911401503042	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-
911401503142	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-
911401503242	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-
911401503342	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-
911401503442	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-
911401503542	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-
911401503642	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-
911401503742	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-
911401503842	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-
911401503942	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-
911401504042	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-
911401504142	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-
911401504242	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-
911401504342	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-
911401504442	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-
911401504542	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-
911401504642	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-
911401504742	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-
911401504842	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-
911401504942	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-
911401505042	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-

				灼热 丝测 试
Order Code	Full Product Name	环境温度范围	可燃性标志	
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-40 至 +50°C	适合安装在常规可燃表面上	-

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401509942	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-
911401510042	BCP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-
911401510142	BCP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-
911401510242	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-
911401510342	BCP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-
911401510442	BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-
911401510542	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-
911401510642	BCP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-
911401510742	BCP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-
911401510842	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-
911401510942	BCP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-
911401511042	BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-
911401511142	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-
911401511242	BCP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-
911401511342	BCP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-
911401511442	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-
911401511542	BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-
911401511642	BCP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-
911401511742	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-
911401511842	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-
911401511942	BCP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-
911401512042	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-
911401512142	BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-
911401512242	BCP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401507542	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-
911401507642	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-
911401507742	BCP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-
911401507842	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-
911401507942	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-
911401508042	BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-
911401508142	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-
911401508242	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-
911401508342	BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-
911401508442	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-
911401508542	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-
911401508642	BCP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-
911401508742	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-
911401508842	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-
911401508942	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-
911401509042	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-
911401509142	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-
911401509242	BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-
911401509342	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-
911401509442	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-
911401509542	BCP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-
911401509642	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-
911401509742	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-
911401509842	BCP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-
911401500042	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB	-
911401500142	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-MB	-
911401500242	BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 A-WB	-
911401597932	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB	-
911401598032	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB	-
911401598132	BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 A-WB	-
911401598232	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-WB	-
911401598332	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB	-
911401598432	BBP500 G4 LED85/CW GU5.3 A-WB	-
911401598532	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-WB	-
911401598632	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB	-
911401598732	BBP500 G4 LED125/NW GU5.3 A-WB	-
911401598832	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-WB	-
911401598932	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 S-MB	-
911401599032	BBP500 G4 LED125/CW GU5.3 A-WB	-
911401599132	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-WB	-
911401599232	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB	-
911401599332	BBP500 G4 LED140/NW GU5.3 A-WB	-
911401599432	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB	-
911401599532	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-MB	-
911401599632	BBP500 G4 LED140/CW GU5.3 A-WB	-
911401599732	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-WB	-
911401599832	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 S-MB	-
911401599932	BBP500 G4 LED180/NW GU5.3 A-WB	-
911401512342	BGP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-
911401512442	BGP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-
911401512542	BGP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-
911401512642	BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401512742	BGP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-
911401512842	BGP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-
911401512942	BGP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-
911401513042	BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-
911401562142	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562242	BBP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562342	BBP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562442	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401562542	BBP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401562642	BBP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401562742	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562842	BBP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401562942	BBP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563042	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563142	BBP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563242	BBP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563342	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563442	BBP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563542	BBP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401563642	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401563742	BBP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563842	BBP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401563942	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564042	BCP500 G4 LED125/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564142	BCP500 G4 LED125/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564242	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564342	BCP500 G4 LED125/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564442	BCP500 G4 LED125/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564542	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564642	BCP500 G4 LED140/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564742	BCP500 G4 LED140/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401564842	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401564942	BCP500 G4 LED140/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565042	BCP500 G4 LED140/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565142	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401565242	BCP500 G4 LED180/NW L1S H S-MB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401565342	BCP500 G4 LED180/NW L1S H A-WB	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401565442	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565542	BCP500 G4 LED180/CW L1S H S-MB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401565642	BCP500 G4 LED180/CW L1S H A-WB	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401505142	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-
911401505242	BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-
911401505342	BCP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-
911401505442	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-
911401505542	BCP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-
911401505642	BCP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-
911401505742	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-
911401505842	BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-
911401505942	BCP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-
911401506042	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-
911401506142	BCP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-
911401506242	BCP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-
911401506342	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-
911401506442	BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-
911401506542	BCP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-
911401506642	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-
911401506742	BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-
911401506842	BCP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-
911401506942	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-
911401507042	BCP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-
911401507142	BCP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-
911401507242	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-
911401507342	BCP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-
911401507442	BCP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-
911401500342	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB PC	-
911401500442	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB PC	-
911401500542	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC	-
911401500642	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC	-
911401500742	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB PC	-
911401500842	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC	-
911401500942	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC	-
911401501042	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC	-
911401501142	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB PC	-
911401501242	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB PC	-
911401501342	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB PC	-
911401501442	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB PC	-
911401501542	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC	-
911401501642	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB PC	-
911401501742	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB PC	-
911401501842	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB PC	-
911401501942	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC	-
911401502042	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC	-
911401502142	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC	-

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401502242	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC	-
911401502342	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB PC	-
911401502442	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB PC	-
911401502542	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC	-
911401502642	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB PC	-
911401593132	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-WB	-
911401593232	BBP500 G4 LED85/NW PSU S-MB	-
911401593332	BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB	-
911401593432	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-WB	-
911401593532	BBP500 G4 LED85/CW PSU S-MB	-
911401593632	BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB	-
911401593732	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-WB	-
911401593832	BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB	-
911401593932	BBP500 G4 LED125/NW PSU A-WB	-
911401594032	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-WB	-
911401594132	BBP500 G4 LED125/CW PSU S-MB	-
911401594232	BBP500 G4 LED125/CW PSU A-WB	-
911401594332	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-WB	-
911401594432	BBP500 G4 LED140/NW PSU S-MB	-
911401594532	BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB	-
911401594632	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB	-
911401594732	BBP500 G4 LED140/CW PSU S-MB	-
911401594832	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB	-
911401594932	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB	-
911401595032	BBP500 G4 LED180/NW PSU S-MB	-
911401595132	BBP500 G4 LED180/NW PSU A-WB	-
911401595232	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-WB	-

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401595332	BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB	-
911401595432	BBP500 G4 LED180/CW PSU A-WB	-
911401595532	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-WB	-
911401595632	BBP500 G4 LED85/NW PSD S-MB	-
911401595732	BBP500 G4 LED85/NW PSD A-WB	-
911401595832	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-WB	-
911401595932	BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB	-
911401596032	BBP500 G4 LED85/CW PSD A-WB	-
911401596132	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-WB	-
911401596232	BBP500 G4 LED125/NW PSD S-MB	-
911401596332	BBP500 G4 LED125/NW PSD A-WB	-
911401596432	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-WB	-
911401596532	BBP500 G4 LED125/CW PSD S-MB	-
911401596632	BBP500 G4 LED125/CW PSD A-WB	-
911401596732	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-WB	-
911401596832	BBP500 G4 LED140/NW PSD S-MB	-
911401596932	BBP500 G4 LED140/NW PSD A-WB	-
911401597032	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-WB	-
911401597132	BBP500 G4 LED140/CW PSD S-MB	-
911401597232	BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB	-
911401597332	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB	-
911401597432	BBP500 G4 LED180/NW PSD S-MB	-
911401597532	BBP500 G4 LED180/NW PSD A-WB	-
911401597632	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-WB	-
911401597732	BBP500 G4 LED180/CW PSD S-MB	-
911401597832	BBP500 G4 LED180/CW PSD A-WB	-

