



Philips Ledinaire highbay – Για τις καθημερινές εργασίες σας φωτισμού, άμεσα διαθέσιμος και ευκολία στην εγκατάσταση.

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Η σειρά Ledinaire Highbay περιέχει μια επιλογή από άμεσα διαθέσιμα φωτιστικά LED καμπάνες μεγάλου ύψους που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή. Το Ledinaire Highbay παρέχει απλή και ευέλικτη εγκατάσταση, είτε σε άγκιστρο είτε σε προαιρετικό στήριγμα. Τα προϊόντα μπορούν να εγκατασταθούν με προαιρετικούς ανακλαστήρες για χαμηλότερη θάμβωση.

Οφέλη

- Ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
- Ευρεία κάλυψη εφαρμογών

Φωτιστικό καμπάνια Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Χαρακτηριστικά

- Σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση
- Δύο πακέτα και μεγέθη φωτεινής ισχύος: 10.000 lm 24 cm (BY020P), 20.000 lm 34 cm (BY021P)
- Υψηλή προστασία (IP65), ιδανική για κάθε εφαρμογή
- Συμπεριλαμβάνεται βύσμα IP65
- Μονή ανάρτηση με άγκιστρο τοποθέτησης

Εφαρμογή

- Αποθήκες
- Χώροι παραγωγής

Versions







Ledinaire Highbay BY020P G3



Ledinaire Highbay All-in BY30P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Λεπτομέρειες για το προϊόν



Ledinaire BY030P CCT switch
DDP3



Ledinaire BY030P sensor install
DPP

Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Line Frequency	50 or 60 Hz
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Κατηγορία κινδύνου έκρηξης	-
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης	
Κεντρικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης	Όχι
Φωτισμός έκτακτης ανάγκης	-
Έγκριση και Εφαρμογή	
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	-
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Τύπος All-in	Γωνία δέσμης φωτεινής πηγής	Δείκτης	
				χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-	116 μοίρα(ες)	80	150 lm/W
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-	116 μοίρα(ες)	80	150 lm/W
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-	116 μοίρα(ες)	80	150 lm/W
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	All-in, Multi Lumen	-	>80	142 lm/W

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	10.500 lm	Ευρείας δέσμης
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	20.000 lm	Ευρείας δέσμης
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	28.000 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	15.000 lm	Συμμετρικό

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	220-240 V	70 W	Ναι
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	220-240 V	133 W	Ναι

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου	Κατανάλωση ενέργειας	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	220-240 V	185 W	Ναι
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	220 έως 240 V	195 W	Όχι

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Σταθερή απόδοση φωτεινότητας.	Δεν εφαρμόζεται
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Σταθερή απόδοση φωτεινότητας.	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Σταθερή απόδοση φωτεινότητας.	Δεν εφαρμόζεται
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-	-

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	Γκρι	IK06
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	Γκρι	IK06

Order Code	Full Product Name	Χρώμα περιβλήματος	Κωδικός προστασίας από μηχαν. κρούσεις
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	Γκρι	IK06
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	Αλουμίνιο και μαύρο	IK07

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Στροβοσκοπικό εφέ
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	-20 °C έως +45 °C	-
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	-20 °C έως +45 °C	-

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Στροβοσκοπικό εφέ
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	-20 °C έως +45 °C	-
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	-30 έως +50 °C	0,9

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
76135300	BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
76136000	BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Ανοχή φωτεινής ροής
76137700	BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	0.38;0.38	+/-10%
75897100	BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	(0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5	-10% / +10%

Φωτιστικό καμπάνα Ledinaire για χώρους μεγάλου ύψους

