



Luotettava ratkaisu vaativiin projekteihin.

CoreLine Value Highbay

CoreLine Value Highbay on oikea valinta projekteihin, joissa tekniset ominaisuudet ja asennuksen helppous ovat avaintekijöitä. Laadukkaalla valaisimella on pitkä käyttöikä, ja se säästää sekä energiaa että ylläpitokuluja. CoreLine Value Highbay hyödyttää myös urakoitsijoita, sillä se voidaan asentaa helposti nykyiseen sähköverkkoon – valaisinta ei tarvitse avata asennusta varten, ja sen ulkoista IP65-liitintä on helppo käsitellä. Saatavana on myös monipuolisia lisävarusteita, kuten heijastimia ja sankakiinnike.

Hyödyt

- Kestävä sekä vesi- ja pölytiivis (IP65) valaisin sopii monenlaisiin tärkeisiin projekteihin
- Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
- Asennus on helppoa ripustuskoukulla ja ulkoisella liittimellä



Ominaisuudet

- Laadukas ja moderni painevalettu alumiinirunko
- Pitkäikäinen ja tehokas: 50 000 tuntia valovirta vähintään 70 %:n tasolla alkuperäisestä
- Korkea valotehokkuus: jopa 140 lm/W
- Ulkoinen IP65-liitin
- Valikoima lisävarusteita: heijastimia ja sankakiinnike

Käyttökohteet

- Teollisuus
- Varastot ja logistiikkakeskukset

Mittapiirros



Tuotetiedot

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



Tuotetiedot



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Yleistä tietoa	
Liittäntälaitte mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK06
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–20...+45 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	–
Tulenarkuusmerkintä	–
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Alkuperäinen kromaattisuus	(0.385, 0.380) SDCM<5
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20 500 lm
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25 500 lm
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10 500 lm




Käyttö- ja sähkö tiedot

CoreLine Value Highbay

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207

Polar Normal (separate) - null - 911401646307

Polar Normal (separate) - null - 911401671107

