



En pålitelig løsning for viktige prosjekter.

CoreLine Value Highbay

CoreLine Value High-bay er det riktige valget for prosjekter der viktige spesifikasjoner og enkel installasjon er det viktige. Coreline Value High-bay er pålitelig, har høy lyskvalitet, lang levetid, gir energibesparelser og mindre vedlikehold. CoreLine Value High-bay gir klare fordeler også for installatøren. Armaturen kan installeres på det eksisterende nettet, og elektrisk tilkobling er enkel – det er ikke nødvendig å åpne armaturen for installasjon, og den eksterne IP65 – kontakten gjør det enkelt å håndtere. Et utvalg tilleggsutstyr er tilgjengelig, inkludert reflektorer og en brakett for ytterligere å øke installasjonsfleksibiliteten.

Fordeler

- Robust design og høy rangering når det gjelder vann- og støvtetthet (IP65) gjør at Coreline oppfyller behovene til viktige prosjekter.
- Gir besparelser på energi- og vedlikeholdskostnadene
- Enkel installasjon takket være enkel opphengskrok og ekstern kontakt


Funksjoner

- Moderne hus av presstøpt aluminium av høy kvalitet
- Lang levetid og høy effektivitet: 50.000 timer med fluss ved 70% min. sammenlignet med utgangspunktet
- Høy effektivitet: opptil 140 lm/W
- IP65 ekstern elektrisk tilkobling
- Valg av tilleggsutstyr: reflektorer og festebrakett

Søknad

- Generell produksjon
- Lager og logistikk

Målskisse



Produkt detaljer

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



Produkt detaljer



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet

Teknisk belysning

Korrelet fargetemperatur (nom.)	4000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Optikktype	Bredstrålet

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Egnet for tilfeldig vekslings	Nei

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Grå
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK06
Ingress beskyttelseskode	IP65

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +45 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	-
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Innledende kromatisitet	(0.385, 0.380) SDCM<5
Lysstrømtoleranse	+/-10%

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	129 lm/W	20 000 lm
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	139 lm/W	26 000 lm
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	129 lm/W	10 000 lm


Drift og elektronikk

CoreLine Value Highbay


Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207



Polar Normal (separate) - null - 911401646307



Polar Normal (separate) - null - 911401671107

