



En pålitlig lösning för viktiga projekt

CoreLine Value Highbay

CoreLine Value Highbay är det rätta valet för projekt där specifikation och enkel installation är avgörande. Den är pålitlig med hög ljuskvalitet och lång livslängd, ger energibesparingar och kräver mindre underhåll. CoreLine Value Highbay underlättar även för installatören eftersom armaturen enkelt kan anslutas till det befintliga elnätet. Armaturen behöver inte öppnas vid installationen och den externa IP65-kontakten gör hanteringen enkel. Det finns flera tillbehör som bland annat reflektorer och ett fäste, som ger ytterligare flexibilitet vid installation.

Fördelar

- Uppfyller kraven för viktiga projekt tack vare robust design och hög vatten- och dammtäthetsklassning (IP65)
- Ger lägre energi- och underhållskostnader
- Enkel att installera tack vare enkel upphängningskrok och extern kontakt

Funktioner




- Modernt och högkvalitativt armaturhus av pressgjuten aluminium
- Lång livslängd och hög effektivitet: 50 000 timmar vid ett minsta ljusflöde på 70 % jämfört med initial nivå
- Hög effektivitet på upp till 140 lm/W
- Extern IP65-klassad elektrisk anslutning
- Valfria tillbehör som reflektorer och monteringsfäste

Användning

- Allmän tillverkning
- Lagerlokaler och logistikcenter

CoreLine Value Highbay

Måttskiss



Produktinformation

CoreLine High-bay Value BY101P
connector DPP4



CoreLine High-bay Value BY101P
with hook 2 DPP3




CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP1



CoreLine High-bay Value BY101P
back DPP2



Produktinformation



CoreLine High-bay Value BY101P
front DPP5

Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4000 K
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Lämplig för slumpässig brytning	Nej
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets färg	Grå
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK06
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initial kromaticitet	(0.385, 0.380) SDCM<5
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	133 lm/W	20 500 lm
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	136 lm/W	25 500 lm
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	136 lm/W	10 500 lm




Drift och elektricitet

CoreLine Value Highbay

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401646207	BY101P LED200S/840 PSU WB	154 W
911401646307	BY102P LED260S/840 PSU WB	187 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
911401671107	BY100P LED100S/840 PSU WB	77 W

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401646207

Polar Normal (separate) - null - 911401646307

Polar Normal (separate) - null - 911401671107

