



值得信賴的效能，. 每日 最佳良伴。.

SmartBright Highbay

SmartBright Highbay 是一款高效率、品質可靠的 LED 燈具。專門設計提供 HPI 250W/400W 燈具點對點替換使用，為客戶提供各種 LED 照明優勢 – 節省用電量、使用壽命更長、需要更少的維修。此外，在搭配高品質的光學上蓋使用時，還能提供絕佳的光線品質，有效提高環境舒適感。

优点

- 相較於 HPI-P 照明系統，電力節省多達 65%
- 舒適的照明品質
- 安全可靠
- 容易安裝和改裝


特点

- 高效率：每瓦 120 流明
- 高品質光學鏡頭護蓋
- 在 Ta35°C 下使用壽命長達 30,000 小時，隨附端對端飛利浦生產品質保證
- 全系列均符合 CB 和 EMC 規範
- 適合桿式、掛鉤與支架安裝

应用

- 工業照明：工廠、倉庫、車間、裝配線等場所。
- 高天花板室內照明：購物中心、機場、運動場等場所。

二维绘图



产品详细



照明技術	
演色性指數 (CRI)	>80
光效 (額定) (標準)	130 lm/W
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
光學罩類型	透鏡
外罩色彩	深灰色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP65
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	是
易燃性標誌	-
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光通量
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	6500 K	7,800 lm
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	4000 K	7,800 lm
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	6500 K	13,000 lm
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	4000 K	13,000 lm
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	6500 K	19,500 lm
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	4000 K	19,500 lm
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	6500 K	26,000 lm
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	4000 K	26,000 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	60 W
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	60 W
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	100 W
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	100 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	150 W
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	150 W
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	200 W
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	200 W

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401639907	BY239P LED80/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640007	BY239P LED80/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401640107	BY239P LED130/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640207	BY239P LED130/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401640307	BY239P LED195/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640407	BY239P LED195/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401640507	BY239P LED260/CW PSU GM G2	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401640607	BY239P LED260/NW PSU GM G2	(0.385, 0.380) SDCM<5

