



Philips GreenUp G3 线性高棚灯：经济可靠的线性高棚灯具

GreenUp Highbay linear G3

Philips GreenUp G3 线性高棚灯实现了高效性能和优惠价格之间的最佳平衡。最新一代灯具系列涵盖主要的高性能产品范围，提供开关式和 EcoSet 版本选项。产品规格具有竞争优势，维护成本低，并可长期保证质量及可靠性。GreenUp G3 线性高棚灯非常适合用于需要经济可靠型高棚灯具的仓库和物流中心应用。

优点

- 适用于工业应用的高效照明
- 节能效果出众
- 性价比高
- 使用寿命长且可靠耐用
- 维护成本低

特点

- 系统效能约 130 流明/瓦
- 25°C 环境温度下，使用寿命长达 50,000 小时
- 无频闪照明
- 开关式和 EcoSet 版本
- 工作温度为 -20°C 至 45°C


应用

- 仓库
- 物流中心
- 其他高棚室内照明应用

安全提示

- 本产品的防水等级为 IPX0，即表示没有防水保护。我们强烈建议您妥善检查此灯具的安装环境
- 如在未采取上述建议的情况下发生灯具进水情况，Philips/Signify 不保证故障保险和产品保修仍将有效。

二维绘图



GreenUp Highbay linear G3

一般信息	
包含的驱动器	是
装置	-
设备组件数	1 个单位
灯技术	
光源的光束角度	120 °
显色指数 (CRI)	80
光效 (额定)(标称)	133 lm/W
光源数量	765
光学类型	对称
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
适用于随机开关	不适用
控制和调光	
可调光	否
最高暗淡级别	不适用
机械和外壳	
光罩类型	聚苯乙烯反光碗/棱柱盖
外壳颜色	灰色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP40
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +45°C
CE 标志	否
ENEC 标志	-
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光通量
911401670508	BY493P 120W/NW PSU WB CN	4000 K	16,000 lm
911401670608	BY493P 120W/CW PSU WB CN	6000 K	16,000 lm
911401670708	BY493P 150W/NW PSU WB CN	4000 K	20,000 lm
911401670808	BY493P 150W/CW PSU WB CN	6000 K	20,000 lm
911401674108	BY493P LED160/NW PSU WB CN	4000 K	16,000 lm
911401674208	BY493P LED160/CW PSU WB CN	6000 K	16,000 lm
911401674308	BY493P LED200/NW PSU WB CN	4000 K	20,000 lm
911401674408	BY493P LED200/CW PSU WB CN	6000 K	20,000 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401670508	BY493P 120W/NW PSU WB CN	120 W
911401670608	BY493P 120W/CW PSU WB CN	120 W
911401670708	BY493P 150W/NW PSU WB CN	150 W
911401670808	BY493P 150W/CW PSU WB CN	150 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401674108	BY493P LED160/NW PSU WB CN	120 W
911401674208	BY493P LED160/CW PSU WB CN	120 W
911401674308	BY493P LED200/NW PSU WB CN	150 W
911401674408	BY493P LED200/CW PSU WB CN	150 W

初始性能 (符合 IEC 标准)

GreenUp Highbay linear G3

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401670508	BY493P 120W/NW PSU WB CN	(x=0.3818, y=0.3797); SDCM<=5
911401670608	BY493P 120W/CW PSU WB CN	(x=0.3177, y=0.3400); SDCM<=5
911401670708	BY493P 150W/NW PSU WB CN	(x=0.3818, y=0.3797); SDCM<=5
911401670808	BY493P 150W/CW PSU WB CN	(x=0.3177, y=0.3400); SDCM<=5

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401674108	BY493P LED160/NW PSU WB CN	(x=0.3818, y=0.3797); SDCM<=5
911401674208	BY493P LED160/CW PSU WB CN	(x=0.3177, y=0.3400); SDCM<=5
911401674308	BY493P LED200/NW PSU WB CN	(x=0.3818, y=0.3797); SDCM<=5
911401674408	BY493P LED200/CW PSU WB CN	(x=0.3177, y=0.3400); SDCM<=5

