



Klasik, ekonomik ve güvenilir yüksek tavan armatürü

GreenUp Round Highbay

GreenUp Round Highbay armatür ürün yelpazesi, fiyat ve performans arasında ideal denge sağlar. Ürün ailesi; çeşitli seçenekler, rekabetçi özellikler ve uzun vadeli kalite ve güvenilirlikle geniş bir ürün yelpazesini kapsar. Ürün yelpazesi çoğu endüstriyel uygulama için uygundur.

Faydaları

- Mükemmel enerji tasarrufu, paranızın en iyi karşılığı
- Farklı uygulamalar için çeşitli lümen paketleriyle yüksek ışık kalitesi
- Sağlam ve güvenilir

Özellikler

- 140 lm/W sistem verimi
- Dar ve geniş ışın seçenekleri
- IP65/IK06 koruması
- Ta 35°C'de 50.000 saatlik ömür
- -20°C ila 45°C arasında çalışma sıcaklığı

Uygulama

- Üretim
- Depo

GreenUp Round Highbay

Versions









Size XS





Size Mf

Boyutlu çizim



GreenUp Round Highbay

Boyutlu çizim



Genel Bilgiler

Sürücü	-
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
-----------------------------	-----

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Hat Frekansı	50 or 60 Hz

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Lens
Muhafaza Rengi	Gri
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP65

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	-
Ateşleme teli testi	-

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
----------------------	--------

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Tertibat dahildir	Sürücü birimi sayısı
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	Evet	1 ünite
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	Evet	1 ünite
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	Evet	1 ünite
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	-
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	4000 K	137 lm/W	21.000 lm
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	6500 K	137 lm/W	21.000 lm
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	6500 K	137 lm/W	21.000 lm
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	150 lm/W	10.500 lm
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	150 lm/W	10.500 lm
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	143 lm/W	14.000 lm
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	143 lm/W	14.000 lm
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	148 lm/W	20.000 lm
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	148 lm/W	20.000 lm
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	153 lm/W	24.500 lm
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	153 lm/W	24.500 lm
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	120 °	4000 K	151 lm/W	29.000 lm
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	120 °	6500 K	151 lm/W	29.000 lm
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	150 lm/W	10.500 lm
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	150 lm/W	10.500 lm
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	143 lm/W	14.000 lm
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	143 lm/W	14.000 lm

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağının ışın açısı	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	148 lm/W	20.000 lm
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	148 lm/W	20.000 lm
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	153 lm/W	24.500 lm
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	153 lm/W	24.500 lm
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	120 °	4000 K	151 lm/W	29.000 lm
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	120 °	6500 K	151 lm/W	29.000 lm
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	6500 K	143 lm/W	30.000 lm
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	6500 K	143 lm/W	30.000 lm
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	4000 K	143 lm/W	11.000 lm
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	6500 K	143 lm/W	11.000 lm
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	16.000 lm
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	16.000 lm
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	6500 K	143 lm/W	11.000 lm
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	6500 K	139 lm/W	16.000 lm
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	4000 K	139 lm/W	26.000 lm
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	6500 K	139 lm/W	26.000 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı	
		sayısı	Optik sistem türü
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	1	Geniş ışın
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	Işık kaynağı	
		sayısı	Optik sistem türü
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	1	Geniş ışın
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	1	Geniş ışın
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-	-
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-	-

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele
				anahtara uygun
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	220-240 V	154 W	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	220-240 V	154 W	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	220-240 V	154 W	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	70 W	Hayır
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	70 W	Hayır
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	220 ila 240 V	192 W	Hayır
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	220 ila 240 V	192 W	Hayır

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele
				anahtara uygun
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	70 W	Hayır
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	70 W	Hayır
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	98 W	Hayır
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	135 W	Hayır
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	160 W	Hayır
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	220 ila 240 V	192 W	Hayır
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	220 ila 240 V	192 W	Hayır
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	220-240 V	207 W	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	220-240 V	207 W	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	220-240 V	77 W	-

GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	220-240 V	77 W	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	220-240 V	115 W	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	220-240 V	115 W	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	220-240 V	77 W	-

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi	Rastgele anahtara uygun
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	220-240 V	115 W	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	220-240 V	187 W	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	220-240 V	187 W	-

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	Yok
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	Yok
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	Yok
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	Yok
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	Yok
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	Yok
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	Yok
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	Yok
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	Yok
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	Yok
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	Yok
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	Yok
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	Yok
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	Yok

Order Code	Full Product Name	Maksimum dim seviyesi
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	Yok
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	Yok
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	Yok
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	Yok
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	Yok
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	Yok
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	-30 - +45 °C
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı aralığı
911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	-30 - +45 °C
911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	-30 - +45 °C
53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	-20 ila +45 °C
53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	-20 ila +45 °C
53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü
53662399	BY518P LED210/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5	911401678208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
53661699	BY518P LED210/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5	911401678308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
53655599	BY518P LED210/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5	911401678408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401676808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5	911401678508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401676908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5	911401678608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5
911401677008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5	911401678708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5	53657999	BY518P LED300/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677208	BY518P SE LED200/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5	53651799	BY518P LED300/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677308	BY518P SE LED200/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5	54297699	BY518P LED110/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401677408	BY518P SE LED245/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5	54296999	BY518P LED110/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677508	BY518P SE LED245/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5	54295299	BY518P LED160/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401677608	BY518P SE LED290/NW PSU WB GC	(0.38, 0.375) SDCM<5	54294599	BY518P LED160/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677708	BY518P SE LED290/CW PSU WB GC	(0.313, 0.329) SDCM<5	54292199	BY518P LED110/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677808	BY518P SE LED105/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5	54290799	BY518P LED160/CW PSU NB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5	53660999	BY518P LED260/NW PSU WB GM	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401678008	BY518P SE LED140/NW PSU WB GM	(0.38, 0.375) SDCM<5	53659399	BY518P LED260/CW PSU WB GM	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401678108	BY518P SE LED140/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5			

