



# 經典、經濟且可靠的高天井燈具

## GreenUp Round Highbay

GreenUp Round Highbay 系列燈具在基本性能和價格之間實現了最佳平衡。該系列涵蓋廣泛的產品系列，具有多種選擇、具有競爭力的規格以及長期的品質和可靠性。此系列適用於大多數工業應用。

### 优点

- 出色的節能效果，物超所值
- 高光質，適合不同應用的一系列流明組合
- 耐用又可靠

### 特点

- 140 lm/W 系統效益
- 窄光束與寬光束選項
- IP65/IK06 防護等級
- 50,000 小時使用壽命 @Ta 35°C
- -20°C 到 45°C 運轉溫度

### 应用

- 製造
- 倉庫




# GreenUp Round Highbay

## Versions



GreenUp Round Highbay

## 二维绘图



# GreenUp Round Highbay

## 一般資訊

內附驅動器	是
部件	-
裝置部件數量	單位

## 照明技術

光源光束角度	120 °
演色性指數 (CRI)	>80
光源數	1
光學裝置類型	寬光束

## 運轉與電力

保護等級 IEC	安全等級 I
線路頻率	50 or 60 Hz
適合隨機切換	無

## 控制與調光

可調光	否
最高調光等級	不適用

## 機械與外罩

光學罩類型	透鏡
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK06
防水防塵規範 (IP)	IP65

## 認證與應用

環境溫度範圍	-30 至 +45 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	-

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
-------	--------

## 一般資訊

Order Code	Full Product Name	客戶服務標籤
911401588745		-
911401588845		-
911401588945		-
911401589045		-
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	是

## 照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401588745		4000 K	163 lm/W	5,000 lm
911401588845		6500 K	163 lm/W	5,000 lm
911401588945		4000 K	159 lm/W	7,000 lm

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401589045		6500 K	159 lm/W	7,000 lm
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	6500 K	150 lm/W	10,500 lm

## 運轉與電力

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401588745		220-240 V	30.5 W
911401588845		220-240 V	30.5 W
911401588945		220-240 V	44 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401589045		220-240 V	44 W
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	220 至 240 V	70 W

## 初始效能 (符合 IEC 標準)

## GreenUp Round Highbay

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401588745		(0.38, 0.375) SDCM<5
911401588845		(0.313, 0.329) SDCM<5
911401588945		(0.38, 0.375) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401589045		(0.313, 0.329) SDCM<5
911401677908	BY518P SE LED105/CW PSU WB GM	(0.313, 0.329) SDCM<5

