



Philips GreenPerform Highbay: Highbay LED serbaguna yang dirancang untuk mengoptimalkan performa

GreenPerform Highbay Persegi

GreenPerform Highbay Rectangular melanjutkan reputasi kelompok produk GreenPerform yang patut ditiru untuk performa yang terbukti andal. Tidak hanya memberikan kontrol Unified Glare Rating (UGR) dengan desain optiknya yang dioptimalkan, namun juga menjanjikan efisiensi sistem terdepan, dimensi ringkas, dan kualitas jangka panjang yang bertambah. Dioptimalkan untuk hampir semua aplikasi industri, produk ini juga sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak IoT seperti sistem Interact yang dapat diskalakan.

Benefits

- Penghematan energi yang luar biasa
- Kualitas dan keandalan jangka panjang
- Fleksibilitas dan kenyamanan desain yang luar biasa berkat optik yang dioptimalkan dan beberapa opsi kontrol


Features

- Daya penerangan sistem hingga 156 lm/W
- 75.000 jam masa pakai L70B50 @Ta 35°C
- Kontrol silau (Sinar Dekat), ilustrasi seragam (Sinar Lebar) dan jarak maksimal (Optik Rak tinggi).
- Bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak dan platform Interact IoT
- Desain ringkas dan kuat

Application

- Gudang penyimpanan
- Pabrik
- Pusat distribusi
- Aula pameran

Dimensional drawing



Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Sudut sumber cahaya	116 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	RAL 7043
Kode pelindung dampak mekanis	IK06
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
		Terkorelasi (Nom)			
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Simetris

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
		Terkorelasi (Nom)			
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	4000 K	156 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	6500 K	156 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	4000 K	144 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	6500 K	144 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	4000 K	149 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	6500 K	149 lm/W	10.000 lm	Simetris
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	4000 K	137 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	6500 K	137 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
		Terkorelasi (Nom)			
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	4000 K	146 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	6500 K	146 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	4000 K	139 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	6500 K	139 lm/W	25.000 lm	Simetris
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	6500 K	139 lm/W	15.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	6500 K	139 lm/W	15.000 lm	Simetris

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
		Terkorelasi (Nom)			
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	6500 K	143 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	6500 K	142 lm/W	25.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	6500 K	139 lm/W	15.000 lm	Simetris
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	4000 K	146 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	6500 K	146 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	4000 K	141 lm/W	20.000 lm	Simetris
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 90°

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna		Flux Cahaya	Tipe optik
		Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)		
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Sudut cahaya 60°
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	6500 K	141 lm/W	20.000 lm	Simetris

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	64 W	911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	110 W
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	64 W	911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	110 W
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	64 W	911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	110 W
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	64 W	911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	110 W
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	64 W	911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	110 W
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	64 W	911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	110 W
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	105 W	911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	171 W
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	105 W	911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	171 W
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	105 W	911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	171 W
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	105 W	911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	171 W
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	105 W	911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	171 W
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	105 W	911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	64 W
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	67 W	911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	181 W
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	67 W	911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	181 W
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	67 W	911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	181 W
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	67 W	911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	181 W
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	67 W	911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	181 W
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	67 W	911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	181 W
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	110 W	911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	171 W
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	110 W	911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	171 W
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	110 W	911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	171 W
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	110 W	911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	171 W
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	110 W	911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	171 W
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	110 W	911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	171 W
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	64 W	911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	181 W
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	64 W	911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	181 W
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	64 W	911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	181 W
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	64 W	911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	181 W
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	64 W	911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	181 W
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	64 W	911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	181 W
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	105 W	911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	108 W
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	105 W	911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	108 W
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	105 W	911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	140 W
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	105 W	911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	177 W
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	105 W	911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	108 W
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	105 W	911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	137 W
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	67 W	911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	137 W
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	67 W	911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	137 W
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	67 W	911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	137 W
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	67 W	911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	137 W
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	67 W	911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	137 W
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	67 W	911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	142 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	142 W
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	142 W
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	142 W
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	142 W
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	142 W
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	137 W
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	137 W
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	137 W
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	137 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	137 W
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	137 W
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	142 W
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	142 W
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	142 W
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	142 W
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	142 W
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	142 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	DALI	10%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	DALI	10%
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	Peredupan Nirkabel	1%
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	Peredupan Nirkabel	1%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	Peredupan Nirkabel	1%
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	Peredupan Nirkabel	1%
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	Peredupan Nirkabel	1%
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	-	Tidak berlaku
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	-	Tidak berlaku
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	-	Tidak berlaku
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	DALI	10%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	-	Tidak berlaku
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	-	Tidak berlaku
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	-	Tidak berlaku
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	DALI	10%
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	DALI	10%
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	DALI	10%
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	DALI	10%
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	DALI	10%
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	DALI	10%

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	-30 hingga +45 °C
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	-30 hingga +45 °C
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	-30 hingga +45 °C
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	-30 hingga +50 °C
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	-30 hingga +50 °C
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	-30 hingga +50 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401573743	BY570P LED100/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401573843	BY570P LED100/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401573943	BY570P LED100/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401574043	BY570P LED100/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401574143	BY570P LED100/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	-30 hingga +45 °C
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	-30 hingga +45 °C
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	-30 hingga +45 °C
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	-30 hingga +50 °C
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	-30 hingga +50 °C
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	-30 hingga +50 °C
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	-30 hingga +45 °C
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	-30 hingga +45 °C
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	-30 hingga +45 °C

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401574243	BY570P LED100/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401574343	BY570P LED150/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401574443	BY570P LED150/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401574543	BY570P LED150/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401574643	BY570P LED150/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401574743	BY570P LED150/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401574843	BY570P LED150/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401576143	BY570P LED100/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401576243	BY570P LED100/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401576343	BY570P LED100/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401576443	BY570P LED100/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401576543	BY570P LED100/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401576643	BY570P LED100/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)
911401576743	BY570P LED150/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401576843	BY570P LED150/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401576943	BY570P LED150/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401577043	BY570P LED150/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401577143	BY570P LED150/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401577243	BY570P LED150/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)

GreenPerform Highbay Persegi

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401575543	BY570P LED250/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401575643	BY570P LED250/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401575743	BY570P LED250/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401575843	BY570P LED250/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401575943	BY570P LED250/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401576043	BY570P LED250/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401577943	BY570P LED250/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401578043	BY570P LED250/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401578143	BY570P LED250/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401578243	BY570P LED250/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401578343	BY570P LED250/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401578443	BY570P LED250/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401579643	BY570X LED150/CW SIA HRO SP	(0.313,0.324)
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401574943	BY570P LED200/NW PSU WB SP	(0.380,0.379)
911401575043	BY570P LED200/NW PSU NB SP	(0.380,0.379)
911401575143	BY570P LED200/NW PSU HRO SP	(0.380,0.379)
911401575243	BY570P LED200/CW PSU WB SP	(0.313,0.324)
911401575343	BY570P LED200/CW PSU NB SP	(0.313,0.324)
911401575443	BY570P LED200/CW PSU HRO SP	(0.313,0.324)
911401577343	BY570P LED200/NW PSD WB SP	(0.380,0.379)
911401577443	BY570P LED200/NW PSD NB SP	(0.380,0.379)
911401577543	BY570P LED200/NW PSD HRO SP	(0.380,0.379)
911401577643	BY570P LED200/CW PSD WB SP	(0.313,0.324)
911401577743	BY570P LED200/CW PSD NB SP	(0.313,0.324)
911401577843	BY570P LED200/CW PSD HRO SP	(0.313,0.324)

