



Philips GreenPerform 高棚灯：旨在优化性能的 多功能 LED 高棚灯

GreenPerform 矩形高棚灯

GreenPerform 矩形高棚灯延续了 GreenPerform 系列享有盛誉的可靠性能。它不仅借助经过优化的光学设计提供统一眩光值 (UGR) 控制，还承诺提供卓越的系统效率、紧凑的外型尺寸以及长期优质的性能。除针对几乎所有工业应用进行了优化之外，本产品还可与 Interact 可扩展系统等物联网软件完全兼容。

优点

- 节能效果出众
- 长期保持优质可靠的性能
- 光学装置和多个控制选项经过优化后，设计凸显灵活性和便利性

特点

- 系统效能高达 156lm/瓦
- 35°C 环境温度下，L70B50 使用寿命长达 75,000 小时
- 眩光控制（近光束）、均匀分布（宽光束）和最大间距（高架光学装置）。
- 与 Interact 物联网软件 and 平台无缝协作
- 设计紧凑坚固

应用

- 仓库
- 制造
- 配送中心
- 展厅

GreenPerform 矩形高棚灯


Versions



GreenPerform Highbay Rectangular

GreenPerform Highbay Rectangular

二维绘图



一般信息	
包含的驱动器	是
服务标签	是
灯技术	
光源的光束角度	116 °
显色指数 (CRI)	80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 to 60 Hz
适用于随机开关	否
机械和外壳	
光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	RAL 7043
机械冲击保护代码	IK06
IP 等级	IP65
审批和申请	
CE 标志	是
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +10%

灯技术

		光效 (额定)(标			
Order Code	Full Product Name	相关色温(标称) 称)	光通量	光学类型	
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	4000 K	156 lm/W	10,000 lm	光束角度 90°
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	4000 K	156 lm/W	10,000 lm	光束角度 60°
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	4000 K	156 lm/W	10,000 lm	对称
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	6500 K	156 lm/W	10,000 lm	光束角度 90°
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	6500 K	156 lm/W	10,000 lm	光束角度 60°
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	6500 K	156 lm/W	10,000 lm	对称
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	4000 K	144 lm/W	15,000 lm	光束角度 90°
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	4000 K	144 lm/W	15,000 lm	光束角度 60°
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	4000 K	144 lm/W	15,000 lm	对称
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	6500 K	144 lm/W	15,000 lm	光束角度 90°
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	6500 K	144 lm/W	15,000 lm	光束角度 60°
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	6500 K	144 lm/W	15,000 lm	对称
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	4000 K	149 lm/W	10,000 lm	光束角度 90°
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	4000 K	149 lm/W	10,000 lm	光束角度 60°
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	4000 K	149 lm/W	10,000 lm	对称
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	6500 K	149 lm/W	10,000 lm	光束角度 90°
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	6500 K	149 lm/W	10,000 lm	光束角度 60°
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	6500 K	149 lm/W	10,000 lm	对称
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	4000 K	137 lm/W	15,000 lm	光束角度 90°
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	4000 K	137 lm/W	15,000 lm	光束角度 60°
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	4000 K	137 lm/W	15,000 lm	对称
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	6500 K	137 lm/W	15,000 lm	光束角度 90°
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	6500 K	137 lm/W	15,000 lm	光束角度 60°
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	6500 K	137 lm/W	15,000 lm	对称
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	4000 K	146 lm/W	25,000 lm	光束角度 90°
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	4000 K	146 lm/W	25,000 lm	光束角度 60°
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	4000 K	146 lm/W	25,000 lm	对称
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	6500 K	146 lm/W	25,000 lm	光束角度 90°
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	6500 K	146 lm/W	25,000 lm	光束角度 60°
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	6500 K	146 lm/W	25,000 lm	对称
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	4000 K	139 lm/W	25,000 lm	光束角度 90°
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	4000 K	139 lm/W	25,000 lm	光束角度 60°
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	4000 K	139 lm/W	25,000 lm	对称
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	6500 K	139 lm/W	25,000 lm	光束角度 90°
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	6500 K	139 lm/W	25,000 lm	光束角度 60°
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	6500 K	139 lm/W	25,000 lm	对称
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	4000 K	150 lm/W	10,000 lm	光束角度 90°
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	4000 K	150 lm/W	10,000 lm	光束角度 60°
911401571543	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	4000 K	150 lm/W	10,000 lm	对称
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	6500 K	150 lm/W	10,000 lm	光束角度 90°
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	6500 K	150 lm/W	10,000 lm	光束角度 60°
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	6500 K	150 lm/W	10,000 lm	对称
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	4000 K	139 lm/W	15,000 lm	光束角度 90°
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	4000 K	139 lm/W	15,000 lm	光束角度 60°
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	4000 K	139 lm/W	15,000 lm	对称
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	6500 K	139 lm/W	15,000 lm	光束角度 90°
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	6500 K	139 lm/W	15,000 lm	光束角度 60°
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	6500 K	139 lm/W	15,000 lm	对称
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	4000 K	143 lm/W	20,000 lm	光束角度 90°
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	4000 K	143 lm/W	20,000 lm	光束角度 60°

Order Code	Full Product Name	光效 (额定) (标称)			
		相关色温(标称)	光通量	光学类型	
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	4000 K	143 lm/W	20,000 lm	对称
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	6500 K	143 lm/W	20,000 lm	光束角度 90°
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	6500 K	143 lm/W	20,000 lm	光束角度 60°
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	6500 K	143 lm/W	20,000 lm	对称
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	4000 K	142 lm/W	25,000 lm	光束角度 90°
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	4000 K	142 lm/W	25,000 lm	光束角度 60°
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	4000 K	142 lm/W	25,000 lm	对称
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	6500 K	142 lm/W	25,000 lm	光束角度 90°
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	6500 K	142 lm/W	25,000 lm	光束角度 60°
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	6500 K	142 lm/W	25,000 lm	对称
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	4000 K	146 lm/W	20,000 lm	光束角度 90°
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	4000 K	146 lm/W	20,000 lm	光束角度 60°
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	4000 K	146 lm/W	20,000 lm	对称
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	6500 K	146 lm/W	20,000 lm	光束角度 90°
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	6500 K	146 lm/W	20,000 lm	光束角度 60°
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	6500 K	146 lm/W	20,000 lm	对称
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	4000 K	141 lm/W	20,000 lm	光束角度 90°
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	4000 K	141 lm/W	20,000 lm	光束角度 60°
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	4000 K	141 lm/W	20,000 lm	对称
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	6500 K	141 lm/W	20,000 lm	光束角度 90°
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	6500 K	141 lm/W	20,000 lm	光束角度 60°
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	6500 K	141 lm/W	20,000 lm	对称

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗	Order Code	Full Product Name	功耗
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	64 W	911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	171 W
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	64 W	911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	171 W
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	64 W	911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	171 W
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	64 W	911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	171 W
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	64 W	911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	64 W
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	64 W	911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	181 W
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	105 W	911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	181 W
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	105 W	911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	181 W
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	105 W	911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	181 W
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	105 W	911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	181 W
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	105 W	911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	181 W
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	105 W	911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	67 W
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	67 W	911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	67 W
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	67 W	911401571543	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	67 W
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	67 W	911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	67 W
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	67 W	911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	67 W
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	67 W	911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	67 W
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	67 W	911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	108 W
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	110 W	911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	108 W
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	110 W	911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	108 W
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	110 W	911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	108 W
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	110 W	911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	108 W
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	110 W	911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	108 W
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	110 W	911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	140 W
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	171 W	911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	140 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	140 W
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	140 W
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	140 W
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	140 W
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	177 W
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	177 W
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	177 W
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	177 W
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	177 W
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	177 W
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	137 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	137 W
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	137 W
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	137 W
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	137 W
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	137 W
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	142 W
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	142 W
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	142 W
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	142 W
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	142 W
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	142 W

控制和调光

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	-	不适用
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	-	不适用
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	-	不适用
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	-	不适用
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	-	不适用
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	-	不适用
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	-	不适用
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	-	不适用
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	-	不适用
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	-	不适用
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	-	不适用
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	-	不适用
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	DALI	10%
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	-	不适用
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	-	不适用
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	-	不适用
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	-	不适用
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	-	不适用
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	-	不适用
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	DALI	10%

Order Code	Full Product Name	可调光	最高暗淡级别
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	无线调光	1%
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	无线调光	1%
911401571543	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	无线调光	1%
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	无线调光	1%
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	无线调光	1%
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	无线调光	1%
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	无线调光	1%
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	无线调光	1%
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	无线调光	1%
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	无线调光	1%
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	无线调光	1%
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	无线调光	1%
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	无线调光	1%
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	无线调光	1%
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	无线调光	1%
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	无线调光	1%
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	无线调光	1%
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	-	不适用
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	-	不适用
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	-	不适用
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	-	不适用
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	-	不适用
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	-	不适用
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	DALI	10%
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	DALI	10%
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	DALI	10%
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	DALI	10%
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	DALI	10%
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	DALI	10%

审批和申请

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	-30 至 +45°C
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	-30 至 +45°C
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	-30 至 +45°C
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	-30 至 +45°C
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	-30 至 +45°C
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	-30 至 +45°C

Order Code	Full Product Name	环境温度范围
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401571543	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	-30 至 +45°C
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	-30 至 +45°C
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	-30 至 +45°C
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	-30 至 +50°C
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	-30 至 +50°C
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	-30 至 +50°C
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	-30 至 +45°C
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	-30 至 +45°C
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	-30 至 +45°C
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	-30 至 +45°C

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401566543	BY570P LED100/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401566643	BY570P LED100/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401566743	BY570P LED100/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401566843	BY570P LED100/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401566943	BY570P LED100/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401567043	BY570P LED100/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401567143	BY570P LED150/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401567243	BY570P LED150/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401567343	BY570P LED150/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401567443	BY570P LED150/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401567543	BY570P LED150/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401567643	BY570P LED150/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401568943	BY570P LED100/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401569043	BY570P LED100/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401569143	BY570P LED100/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401569243	BY570P LED100/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401569343	BY570P LED100/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401569443	BY570P LED100/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401569543	BY570P LED150/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401569643	BY570P LED150/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401569743	BY570P LED150/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401569843	BY570P LED150/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401569943	BY570P LED150/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401570043	BY570P LED150/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401568343	BY570P LED250/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401568443	BY570P LED250/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401568543	BY570P LED250/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401568643	BY570P LED250/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401568743	BY570P LED250/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401568843	BY570P LED250/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401570743	BY570P LED250/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401570843	BY570P LED250/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401570943	BY570P LED250/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401571043	BY570P LED250/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401571143	BY570P LED250/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401571243	BY570P LED250/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)
911401571343	BY570X LED100/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401571443	BY570X LED100/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401571543	BY570X LED100/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401571643	BY570X LED100/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401571743	BY570X LED100/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401571843	BY570X LED100/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401571943	BY570X LED150/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401572043	BY570X LED150/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401572143	BY570X LED150/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401572243	BY570X LED150/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401572343	BY570X LED150/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401572443	BY570X LED150/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401572543	BY570X LED200/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401572643	BY570X LED200/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401572743	BY570X LED200/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401572843	BY570X LED200/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401572943	BY570X LED200/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401573043	BY570X LED200/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401573143	BY570X LED250/NW SIA WB PP	(0.380,0.379)
911401573243	BY570X LED250/NW SIA NB PP	(0.380,0.379)
911401573343	BY570X LED250/NW SIA HRO PP	(0.380,0.379)
911401573443	BY570X LED250/CW SIA WB PP	(0.313,0.324)
911401573543	BY570X LED250/CW SIA NB PP	(0.313,0.324)
911401573643	BY570X LED250/CW SIA HRO PP	(0.313,0.324)
911401567743	BY570P LED200/NW PSU WB PP	(0.380,0.379)
911401567843	BY570P LED200/NW PSU NB PP	(0.380,0.379)
911401567943	BY570P LED200/NW PSU HRO PP	(0.380,0.379)
911401568043	BY570P LED200/CW PSU WB PP	(0.313,0.324)
911401568143	BY570P LED200/CW PSU NB PP	(0.313,0.324)
911401568243	BY570P LED200/CW PSU HRO PP	(0.313,0.324)
911401570143	BY570P LED200/NW PSD WB PP	(0.380,0.379)
911401570243	BY570P LED200/NW PSD NB PP	(0.380,0.379)
911401570343	BY570P LED200/NW PSD HRO PP	(0.380,0.379)
911401570443	BY570P LED200/CW PSD WB PP	(0.313,0.324)
911401570543	BY570P LED200/CW PSD NB PP	(0.313,0.324)
911401570643	BY570P LED200/CW PSD HRO PP	(0.313,0.324)

