



Philips GreenPerform Highbay G5: highbay LED serbaguna dengan kinerja yang dioptimalkan dan sistem kontrol masa depan

GreenPerform Highbay G5

GreenPerform Highbay G5 melanjutkan reputasi keluarga GreenPerform yang patut ditiru untuk kinerja yang andal. Tidak hanya memberikan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang diperpanjang, sistem ini juga menjanjikan kontrol Unified Glare Rating (UGR) dengan dimensi yang ringkas. GreenPerform Highbay G5 juga sepenuhnya kompatibel dengan perangkat lunak IoT seperti Interact, yang merupakan sistem kontrol terukur dan antusias. Jajaran produk ini juga memiliki seri yang mendukung aplikasi ruangan dingin dengan kelembapan 100% dan tanpa kondensasi. Semua manfaat lalu menjadikan jajaran produk yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini cocok untuk hampir semua aplikasi industri.

GreenPerform Highbay G5

Benefits

- Penghematan energi yang luar biasa
- Kualitas dan keandalan jangka panjang
- Kenyamanan visual
- Beragam aplikasi
- Siap terhubung untuk aplikasi perangkat lunak IoT berbasis cloud

Features

- Daya penerangan sistem 170 lm/W
- 75.000 jam masa pakai L70B50 @Ta 35°
- Kontrol silau (Sinar Sempit), iluminansi seragam (Sinar Lebar)
- Bekerja dengan mulus bersama perangkat lunak dan platform Interact IoT
- Dukungan aplikasi ruang dingin

Application



- Pabrik
- Gudang penyimpanan
- Pusat logistik
- Aula pameran

Versions










BY698X

Dimensional drawing



Dimensional drawing



GreenPerform Highbay G5

Product details



GreenPerform Highbay G5



GreenPerform Highbay G5

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Alat	-
Jumlah unit alat	1 unit
Teknis Lampu	
Sudut sumber cahaya	115 °
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Jumlah sumber cahaya	1
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Ya
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Kubah bening
Warna Housing	Abu-abu
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan		
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya sempit
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya sempit
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Cahaya sempit
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Cahaya sempit
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Cahaya sempit
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Cahaya sempit
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Cahaya lebar
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Cahaya sempit
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Cahaya lebar
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Cahaya sempit

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
		Terkorelasi (Nom)			
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Cahaya lebar
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Cahaya sempit
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Cahaya lebar
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Cahaya sempit
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	4000 K	152 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	4000 K	152 lm/W	10.500 lm	Cahaya sempit
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	6500 K	152 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	6500 K	152 lm/W	10.500 lm	Cahaya sempit
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	4000 K	161 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	4000 K	161 lm/W	15.000 lm	Cahaya sempit
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	6500 K	161 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	6500 K	161 lm/W	15.000 lm	Cahaya sempit
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	20.500 lm	Cahaya sempit
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	20.500 lm	Cahaya sempit
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	25.000 lm	Cahaya lebar
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	25.000 lm	Cahaya sempit
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	25.000 lm	Cahaya lebar
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	25.000 lm	Cahaya sempit
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	4000 K	163 lm/W	31.000 lm	Cahaya lebar
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	4000 K	163 lm/W	31.000 lm	Cahaya sempit
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	6500 K	163 lm/W	31.000 lm	Cahaya lebar
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	6500 K	163 lm/W	31.000 lm	Cahaya sempit
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya	Tipe optik
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Cahaya lebar
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	181 lm/W	20.000 lm	Cahaya lebar
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	181 lm/W	20.000 lm	Cahaya lebar
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	177 lm/W	25.500 lm	Cahaya lebar
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	177 lm/W	25.500 lm	Cahaya lebar
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	4000 K	176 lm/W	30.000 lm	Cahaya lebar
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	6500 K	176 lm/W	30.000 lm	Cahaya lebar
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	4000 K	174 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	4000 K	174 lm/W	15.000 lm	Cahaya sempit
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	6500 K	174 lm/W	15.000 lm	Cahaya lebar
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	6500 K	174 lm/W	15.000 lm	Cahaya sempit
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	4000 K	168 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	4000 K	168 lm/W	20.500 lm	Cahaya sempit
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	6500 K	168 lm/W	20.500 lm	Cahaya lebar
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	6500 K	168 lm/W	20.500 lm	Cahaya sempit
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	25.000 lm	Cahaya lebar
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	25.000 lm	Cahaya sempit
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	25.000 lm	Cahaya lebar
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	25.000 lm	Cahaya sempit
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	31.000 lm	Cahaya lebar
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	31.000 lm	Cahaya sempit
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	31.000 lm	Cahaya lebar
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	31.000 lm	Cahaya sempit

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	63 W
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	121 W
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	63 W
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	63 W
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	63 W
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	63 W
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	88 W
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	88 W
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	88 W
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	121 W
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	121 W
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	121 W
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	121 W
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	144 W
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	144 W
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	181 W
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	181 W
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	181 W
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	181 W
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	69 W
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	69 W
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	69 W
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	69 W
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	93 W
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	93 W
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	93 W
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	93 W
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	126 W
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	126 W
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	126 W
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	126 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	154 W
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	154 W
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	154 W
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	154 W
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	190 W
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	190 W
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	190 W
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	190 W
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	63 W
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	88 W
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	110 W
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	110 W
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	170 W
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	170 W
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	86 W
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	86 W
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	86 W
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	86 W
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	122 W
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	122 W
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	122 W
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	122 W
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	147 W
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	147 W
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	147 W
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	147 W
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	182 W
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	182 W
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	182 W
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	182 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	Redup Nirkabel - Jangan gunakan dengan peredup	0% (digital)
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	Redup Nirkabel - Jangan gunakan dengan peredup	0% (digital)

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	Redup Nirkabel - Jangan gunakan dengan peredup	0% (digital)
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-	Tidak berlaku
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	DALI	10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	DALI	10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	DALI	10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	DALI	10%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	Tidak berlaku
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-	3%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-	3%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-	3%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-	3%
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-	1%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-	1%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-	1%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-	1%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-	3%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-	3%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-	3%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-	3%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-	3%
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-	3%

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-	3%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-	3%

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	IK03	IP65
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	IK08	IP65
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	IK08	IP65

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	IK05	IP65

Order Code	Full Product Name	Kode pelindung dampak mekanis	Kode perlindungan masuknya debu dan air
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	IK05	IP65

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Pengujian kawat pijar
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	-30 hingga +50 °C	Suhu 750 °C, durasi 30 detik
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	-30 hingga +50 °C	Suhu 750 °C, durasi 30 detik
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	-30 hingga +50 °C	Suhu 750 °C, durasi 30 detik
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528845	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529045	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529245	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien	Pengujian kawat pijar
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu	
		ambien	Pengujian kawat pijar
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-40 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-40 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-40 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-40 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-40 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-40 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-35 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-35 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-35 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-35 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Toleransi fluks	
		Kromatisitas awal	cahaya
911401550645	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401551045	BY698X G5 LED200/CW L1W PIR WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401552145	BY698X G5 LED105/CW L1W PIR WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	+/-10%
911401528245	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528445	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401528645	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu	
		ambien	Pengujian kawat pijar
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-30 °C hingga 50 °C	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529645	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401530045	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401545545	BY698X G5 LED300/NW	(0.386, 0.384)	-10% / +10%
	Connected NB GM	SDCM<5	
911401545645	BY698X G5 LED300/CW	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
	Connected WB GM	SDCM<5	

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal	Toleransi fluks cahaya
911401545745	BY698X G5 LED300/CW	(0.317, 0.338)	-10% / +10%
	Connected NB GM	SDCM<5	

