



Philips GreenPerform Highbay G5: optimize edilmiş performansa ve geleceğe hazır kontrol sistemine sahip çok yönlü bir LED yüksek tavan aydınlatması

GreenPerform Highbay G5

GreenPerform Highbay G5, GreenPerform ailesinin güvenilir performans konusundaki kısılanılacak ününü devam ettiriyor. Yalnızca lider sistem verimliliği ve genişletilmiş uzun vadeli kalite sunmakla kalmayıp aynı zamanda kompakt boyutlarla birlikte Birleşik Parlama Derecesi (UGR) kontrolü de vadediyor. GreenPerform Highbay G5; ölçeklenebilir, geleceğe hazır bir kontrol sistemi olan Interact gibi IoT yazılımlarıyla da tamamen uyumludur. Ailenin ayrıca %100 nemli ve yoğunlaşmaz soğuk hava deposu uygulamalarını destekleyen bir ürün yelpazesi vardır. Tüm bu faydalar sağlam, optimize edilmiş ve çok yönlü bu aileyi neredeyse tüm endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.

GreenPerform Highbay G5

Faydaları

- Mükemmel enerji tasarrufu
- Uzun vadeli kalite ve güvenilirlik
- Görüş rahatlığı
- Geniş uygulama yelpazesi
- Bulut tabanlı IoT yazılım uygulamaları için bağlantıya hazır

Özellikler

- 160 lm/W sistem verimi
- Ta 35°'de 75.000 saatlik ömür
- Parlama kontrolü (Dar Açılı Işın), eşit aydınlatma düzeyi(Geniş Açılı Işın)
- Interact IoT yazılımı ve platformuyla sorunsuz çalışır.
- Soğuk hava deposu uygulama desteği

Uygulama



- Üretim
- Depolar
- Lojistik merkezi
- Sergi salonu

Versions









BY698X

Boyutlu çizim



GreenPerform Highbay G5

Boyutlu çizim



ÜRÜN BİLGİLERİ



GreenPerform Highbay G5



GreenPerform Highbay G5

GreenPerform Highbay G5

Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü	-
Sürücü birimi sayısı	1 ünite

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	115 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Işık kaynağı sayısı	1

Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

Mekanik ve Muhafaza

Optik kapak tipi	Şeffaf kubbe
Muhafaza Rengi	Gri

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)			
30805400	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
99445600	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Dar ışın
99444900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Dar ışın
99446300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
99447000	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
99448700	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
99449400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
32705500	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
32704800	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	4000 K	152 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	4000 K	152 lm/W	10.500 lm	Dar ışın
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	6500 K	152 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)			
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	6500 K	152 lm/W	10.500 lm	Dar ışın
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	4000 K	161 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	4000 K	161 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	6500 K	161 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	6500 K	161 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	4000 K	162 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	4000 K	162 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	6500 K	162 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	6500 K	162 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	4000 K	163 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	4000 K	163 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	6500 K	163 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	6500 K	163 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
30783500	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
30784200	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Dar ışın
30785900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
30786600	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Dar ışın
30787300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
30788000	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
30789700	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
30790300	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Dar ışın

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)			
30791000	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
30792700	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	4000 K	169 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
30793400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
30794100	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	6500 K	169 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
30795800	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
30796500	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	4000 K	173 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
30797200	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
30798900	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	6500 K	173 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
30799600	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
30800900	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	4000 K	171 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
30801600	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
30802300	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	6500 K	171 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	4000 K	166 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	6500 K	166 lm/W	10.500 lm	Geniş ışın
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	4000 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	6500 K	170 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	4000 K	181 lm/W	20.000 lm	Geniş ışın
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	6500 K	181 lm/W	20.000 lm	Geniş ışın
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	4000 K	177 lm/W	25.500 lm	Geniş ışın
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	6500 K	177 lm/W	25.500 lm	Geniş ışın
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	4000 K	176 lm/W	30.000 lm	Geniş ışın
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	6500 K	176 lm/W	30.000 lm	Geniş ışın
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	4000 K	174 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	4000 K	174 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	6500 K	174 lm/W	15.000 lm	Geniş ışın

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	Optik sistem türü
		Sıcaklığı (Nom.)			
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	6500 K	174 lm/W	15.000 lm	Dar ışın
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	4000 K	168 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	4000 K	168 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	6500 K	168 lm/W	20.500 lm	Geniş ışın
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	6500 K	168 lm/W	20.500 lm	Dar ışın
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	25.000 lm	Geniş ışın
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	25.000 lm	Dar ışın
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	4000 K	170 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	4000 K	170 lm/W	31.000 lm	Dar ışın
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	6500 K	170 lm/W	31.000 lm	Geniş ışın
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	6500 K	170 lm/W	31.000 lm	Dar ışın

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
30805400	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	88 W	911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	181 W
99445600	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	63 W	911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	69 W
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	63 W	911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	69 W
99444900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	63 W	911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	69 W
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	63 W	911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	69 W
99446300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	88 W	911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	93 W
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	88 W	911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	93 W
99447000	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	88 W	911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	93 W
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	88 W	911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	93 W
99448700	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	121 W	911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	126 W
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	121 W	911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	126 W
99449400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	121 W	911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	126 W
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	121 W	911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	126 W
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	144 W	911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	154 W
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	144 W	911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	154 W
32705500	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	144 W	911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	154 W
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	144 W	911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	154 W
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	181 W	911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	190 W
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	181 W	911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	190 W
32704800	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	181 W	911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	190 W

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	190 W
30783500	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	63 W
30784200	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	63 W
30785900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	63 W
30786600	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	63 W
30787300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	88 W
30788000	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	88 W
30789700	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	88 W
30790300	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	88 W
30791000	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	121 W
30792700	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	121 W
30793400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	121 W
30794100	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	121 W
30795800	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	144 W
30796500	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	144 W
30797200	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	144 W
30798900	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	144 W
30799600	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	181 W
30800900	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	181 W
30801600	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	181 W
30802300	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	181 W
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	63 W
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	63 W
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	88 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	88 W
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	110 W
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	110 W
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	144 W
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	144 W
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	170 W
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	170 W
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	86 W
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	86 W
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	86 W
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	86 W
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	122 W
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	122 W
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	122 W
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	122 W
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	147 W
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	147 W
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	147 W
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	147 W
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	182 W
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	182 W
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	182 W
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	182 W

Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
30805400	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	Kablosuz Dim Etme: Karartıcı ile kullanmayın	%0 (dijital)
99445600	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	-	Yok
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-	Yok
99444900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-	Yok
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-	Yok
99446300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-	Yok
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-	Yok
99447000	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-	Yok
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-	Yok
99448700	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-	Yok
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-	Yok
99449400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-	Yok
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-	Yok
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-	Yok
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-	Yok
32705500	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-	Yok
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-	Yok
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-	Yok
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-	Yok
32704800	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-	Yok
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	DALI	10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	DALI	10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	DALI	10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	DALI	10%
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	DALI	20%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	DALI	20%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	DALI	20%
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	DALI	20%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	DALI	20%
30783500	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	-	Yok

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
30784200	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	-	Yok
30785900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	-	Yok
30786600	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	-	Yok
30787300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	-	Yok
30788000	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	-	Yok
30789700	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	-	Yok
30790300	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	-	Yok
30791000	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	-	Yok
30792700	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	-	Yok
30793400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	-	Yok
30794100	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	-	Yok
30795800	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	-	Yok
30796500	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	-	Yok
30797200	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	-	Yok
30798900	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	-	Yok
30799600	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	-	Yok
30800900	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	-	Yok
30801600	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	-	Yok
30802300	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	-	Yok
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	Yok
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	Yok
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	Yok
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	Yok
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	Yok
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	Yok
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	Yok
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	Yok
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	Yok
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-	3%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-	3%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-	3%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-	3%
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-	1%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-	1%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-	1%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-	1%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-	3%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-	3%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-	3%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-	3%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-	3%
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-	3%
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-	3%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-	3%

Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
30805400	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	IK03	IP65
99445600	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	IK08	IP65
99444900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP65

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpışma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	IK08	IP65
99446300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	IK08	IP65
99447000	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP65

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpişma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	IK08	IP65
99448700	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	IK08	IP65
99449400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	IK08	IP65
32705500	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP65
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	IK08	IP65
32704800	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP65
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	IK08	IP65
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	IK08	IP65
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	IK08	IP65
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	IK08	IP65
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	IK08	IP65
30783500	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30784200	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30785900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30786600	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30787300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30788000	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30789700	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30790300	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30791000	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30792700	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30793400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30794100	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30795800	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30796500	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30797200	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65

Order Code	Full Product Name	Mekanik çarpişma koruma kodu	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
30798900	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30799600	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30800900	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
30801600	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	IK08	IP65
30802300	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	IK08	IP65
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	IK08	IP66
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	IK08	IP66
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	IK05	IP65
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	IK05	IP65
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	IK05	IP65

Onay ve Uygulama

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı	
		aralığı	Ateşleme teli testi
30805400	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	-30 – +50 °C	Sıcaklık 750 °C, süre 30 sn
99445600	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
99444900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
99446300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
99447000	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
99448700	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
99449400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
32705500	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
32704800	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı	
		aralığı	Ateşleme teli testi
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30783500	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30784200	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30785900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30786600	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30787300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30788000	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30789700	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30790300	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30791000	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı	
		aralığı	Ateşleme teli testi
30792700	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30793400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30794100	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30795800	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30796500	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30797200	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30798900	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30799600	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30800900	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30801600	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
30802300	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-40 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-40 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-40 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-40 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-40 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-40 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-35 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-35 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Order Code	Full Product Name	Ortam sıcaklığı	
		aralığı	Ateşleme teli testi
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-35 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-35 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	-30 °C ila 50 °C	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk	
		türü	Işık akısı toleransı
30805400	BY698X G5 LED150/NW L1W PIR WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	+/-10%
99445600	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528345	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
99444900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk	
		türü	Işık akısı toleransı
911401528545	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
99446300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401528745	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
99447000	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
911401528945	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
99448700	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529145	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
99449400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529345	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529445	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529545	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
32705500	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529745	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401529845	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401529945	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
32704800	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401530145	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533145	BY698P G5 LED105/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533245	BY698P G5 LED105/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533345	BY698P G5 LED105/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533445	BY698P G5 LED105/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533545	BY698P G5 LED150/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533645	BY698P G5 LED150/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401533745	BY698P G5 LED150/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533845	BY698P G5 LED150/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401533945	BY698P G5 LED200/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534045	BY698P G5 LED200/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534145	BY698P G5 LED200/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534245	BY698P G5 LED200/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
911401534345	BY698P G5 LED250/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534445	BY698P G5 LED250/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534545	BY698P G5 LED250/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534645	BY698P G5 LED250/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401534745	BY698P G5 LED300/NW PSD WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534845	BY698P G5 LED300/NW PSD NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401534945	BY698P G5 LED300/CW PSD WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401535045	BY698P G5 LED300/CW PSD NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30783500	BY698P G5 LED105/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30784200	BY698P G5 LED105/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30785900	BY698P G5 LED105/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30786600	BY698P G5 LED105/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30787300	BY698P G5 LED150/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30788000	BY698P G5 LED150/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30789700	BY698P G5 LED150/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30790300	BY698P G5 LED150/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30791000	BY698P G5 LED200/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30792700	BY698P G5 LED200/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30793400	BY698P G5 LED200/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30794100	BY698P G5 LED200/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30795800	BY698P G5 LED250/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30796500	BY698P G5 LED250/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30797200	BY698P G5 LED250/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30798900	BY698P G5 LED250/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30799600	BY698P G5 LED300/NW PSU WB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%

GreenPerform Highbay G5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
30800900	BY698P G5 LED300/NW PSU NB GM L3m	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
30801600	BY698P G5 LED300/CW PSU WB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
30802300	BY698P G5 LED300/CW PSU NB GM L3m	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401541745	BY690P LED105/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541845	BY690P LED105/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401541945	BY690P LED150/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542045	BY690P LED150/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542145	BY690P LED200/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542245	BY690P LED200/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542345	BY690P LED250/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542445	BY690P LED250/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542545	BY690P LED300/NW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401542645	BY690P LED300/CW PSU WB GM	-	-10% / +10%
911401544245	BY698X G5 LED150/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544345	BY698X G5 LED150/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544445	BY698X G5 LED150/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544545	BY698X G5 LED150/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
911401544645	BY698X G5 LED200/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544745	BY698X G5 LED200/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401544845	BY698X G5 LED200/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401544945	BY698X G5 LED200/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545045	BY698X G5 LED250/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545145	BY698X G5 LED250/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545245	BY698X G5 LED250/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545345	BY698X G5 LED250/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545445	BY698X G5 LED300/NW Connected WB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545545	BY698X G5 LED300/NW Connected NB GM	(0.386, 0.384) SDCM<5	-10% / +10%
911401545645	BY698X G5 LED300/CW Connected WB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%
911401545745	BY698X G5 LED300/CW Connected NB GM	(0.317, 0.338) SDCM<5	-10% / +10%

