



Philips GreenPerform Elite Highbay G2: Lampu LED highbay serbaguna dengan konektivitas yang siap menghadapi perkembangan teknologi di masa depan dan opsi dengan efisiensi tinggi

GreenPerform Elite Highbay G2

GreenPerform Elite Highbay G2 adalah inovasi terkini dalam rangkaian lumener highbay kami yang sukses untuk aplikasi langit-langit tinggi dan industri. GreenPerform Elite Highbay G2 menyempurnakan desain rumah tanpa sirip dan optik datar yang unik dari versi lumener sebelumnya. Estetiknya yang bersih dan menarik berfungsi sempurna dalam aplikasi industri maupun aplikasi langit-langit tinggi di bandara, lobi, dan area dalam ruangan lainnya. Lampu serbaguna ini menawarkan banyak fitur praktis, termasuk kualitas cahaya yang hebat, penghematan energi yang luar biasa, masa pakai yang lama dengan harga yang terjangkau, dan berbagai macam paket optik dan lumen. GreenPerform Elite

GreenPerform Elite Highbay G2

Highbay G2 juga menawarkan opsi untuk konektivitas canggih dengan sistem berbasis IoT dan aplikasi perangkat lunak, termasuk Interact Pro. Jika Anda mencari solusi yang tangguh, andal, solusi pasang dan lupakan dengan keunggulan konektivitas, GreenPerform Elite Highbay G2 merupakan pilihan cerdas.

Benefits

- Estetika unik dengan kualitas cahaya superior
- Kuat dan andal, dengan masa pakai yang panjang
- Hadir dalam versi UltraEfficient dengan efikasi tinggi dan penghematan energi yang luar biasa
- Berbagai macam paket lumen dan optik menawarkan opsi aplikasi yang luas
- Siap terhubung ke aplikasi perangkat lunak IoT berbasis cloud, termasuk Interact Pro

Features

- Versi UltraEfficient memberikan efikasi 190 lm/W, dan hingga 200 lm/W berdasarkan konfigurasi opsional.
- Umur pemakaian panjang 100.000 jam (L70B50 @Ta 35°C)
- Berbagai macam paket lumen dari 10.000 lm hingga 40.000 lm
- Lampu tanpa kedipan, UGR25 pada WB dan UGR22 pada NB untuk kenyamanan visual yang superior
- Peringkat perlindungan masuk tinggi IP66 dan peringkat perlindungan benturan IK08
- Berbagai macam optik untuk berbagai aplikasi
- Cocok untuk pemasangan di rantai, pipa, dan permukaan


Application

- Gudang penyimpanan
- Pabrik
- Pemrosesan makanan
- Bandara
- Lobi

Dimensional drawing



Dimensional drawing



GreenPerform Elite Highbay G2

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Jumlah sumber cahaya	1
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Ya
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Abu-abu
Kode pelindung dampak mekanis	IK08
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP66
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%

Informasi Umum

Order Code	Full Product Name	Alat	Jumlah unit alat
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	EBR	1 unit
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	EBR	1 unit
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	EBR	1 unit
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	EBR	1 unit
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	EBR	1 unit
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	EBR	1 unit
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	EBR	1 unit
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	EBR	1 unit
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	EBR	1 unit
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	EBD	1 unit
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	EBD	1 unit
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	EBD	1 unit
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	EBD	1 unit
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	EBD	1 unit
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	EBD	1 unit
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	EBD	1 unit
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	EBD	1 unit
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	EBD	1 unit
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	EBD	1 unit
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	EBD	1 unit
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	EBD	1 unit
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	EBD	1 unit
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	EBD	1 unit
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	EBD	1 unit
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	EBD	1 unit
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	EBD	2 unit
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	EBD	2 unit
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	EBD	2 unit
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	EBD	2 unit
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	EBD	2 unit
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	EBD	2 unit
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	EBD	2 unit
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	EBD	1 unit

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Alat	Jumlah unit alat
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	EBD	1 unit
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	EBD	1 unit
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	EBD	1 unit

Teknis Lampu (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya (Penerangan (terukur) (Nom))	Flux Cahaya
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	90 °	4000 K	196 lm/W	10.000 lm
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	90 °	6500 K	196 lm/W	10.000 lm
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	55 °	6500 K	196 lm/W	10.000 lm
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	90 °	4000 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	55 °	4000 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	90 °	6500 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	55 °	6500 K	192 lm/W	15.000 lm
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	20.000 lm
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	90 °	4000 K	192 lm/W	25.000 lm
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	55 °	4000 K	192 lm/W	25.000 lm
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	90 °	6500 K	192 lm/W	25.000 lm
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	55 °	6500 K	192 lm/W	25.000 lm
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	90 °	4000 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	55 °	4000 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	90 °	6500 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	55 °	6500 K	194 lm/W	30.000 lm
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	35.000 lm
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	35.000 lm
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	35.000 lm
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	35.000 lm
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	40.000 lm
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	40.000 lm
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	40.000 lm
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	40.000 lm
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	10.000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	10.000 lm
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	90 °	4000 K	183 lm/W	15.000 lm
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	55 °	4000 K	183 lm/W	15.000 lm
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	90 °	6500 K	183 lm/W	15.000 lm
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	55 °	6500 K	183 lm/W	15.000 lm
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	20.000 lm
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	25.000 lm
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	25.000 lm

Order Code	Full Product Name	Sudut sumber cahaya	Suhu Warna (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	25.000 lm
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	25.000 lm
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	90 °	4000 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	55 °	4000 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	90 °	6500 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	55 °	6500 K	179 lm/W	35.000 lm
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	90 °	4000 K	180 lm/W	40.000 lm
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	90 °	6500 K	180 lm/W	40.000 lm
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	55 °	6500 K	180 lm/W	40.000 lm
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	55 °	6500 K	183 lm/W	28.000 lm
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	90 °	6500 K	183 lm/W	28.000 lm
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	55 °	4000 K	183 lm/W	28.000 lm
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	90 °	4000 K	183 lm/W	28.000 lm

Teknis Lampu (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipe optik
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°

Order Code	Full Product Name	Tipe optik
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Tipe optik
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	Sudut cahaya 90°
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	Sudut cahaya 55°
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°

Order Code	Full Product Name	Tipe optik
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	Sudut cahaya 90°
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	Sudut cahaya 55°
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	Sudut cahaya 90°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	200 hingga 240 V	51 W
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	200 hingga 240 V	51 W
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	200 hingga 240 V	51 W
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	200 hingga 240 V	78 W
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	200 hingga 240 V	78 W
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	200 hingga 240 V	78 W
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	200 hingga 240 V	78 W
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	200 hingga 240 V	105 W
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	200 hingga 240 V	105 W
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	200 hingga 240 V	105 W
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	200 hingga 240 V	105 W
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	200 hingga 240 V	130 W
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	200 hingga 240 V	130 W
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	200 hingga 240 V	130 W
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	200 hingga 240 V	130 W
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	200 hingga 240 V	155 W
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	200 hingga 240 V	155 W
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	200 hingga 240 V	155 W
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	200 hingga 240 V	155 W
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	200 hingga 240 V	184 W
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	200 hingga 240 V	184 W
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	200 hingga 240 V	184 W
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	200 hingga 240 V	184 W
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	200 hingga 240 V	210 W
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	200 hingga 240 V	210 W
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	200 hingga 240 V	210 W
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	200 hingga 240 V	210 W

Order Code	Full Product Name	Tegangan Masuk	Konsumsi Daya
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	220 hingga 240 V	55 W
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	220 hingga 240 V	55 W
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	220 hingga 240 V	55 W
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	220 hingga 240 V	55 W
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	220 hingga 240 V	82 W
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	220 hingga 240 V	82 W
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	220 hingga 240 V	82 W
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	220 hingga 240 V	82 W
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	220 hingga 240 V	110 W
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	220 hingga 240 V	110 W
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	220 hingga 240 V	110 W
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	220 hingga 240 V	110 W
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	220 hingga 240 V	137 W
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	220 hingga 240 V	137 W
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	220 hingga 240 V	137 W
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	220 hingga 240 V	137 W
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	220 hingga 240 V	196 W
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	220 hingga 240 V	196 W
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	220 hingga 240 V	196 W
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	220 hingga 240 V	196 W
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	220 hingga 240 V	222 W
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	220 hingga 240 V	222 W
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	220 hingga 240 V	222 W
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	220 hingga 240 V	153 W
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	220 hingga 240 V	153 W
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	220 hingga 240 V	153 W
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	220 hingga 240 V	153 W

Kontrol dan Peredupan

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	-	Tidak berlaku
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	-	Tidak berlaku
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	-	Tidak berlaku

Order Code	Full Product Name	Dapat diredupkan	Tingkat redup maksimum
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	DALI	20%
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	DALI	20%
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	DALI	20%
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	DALI	20%
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	DALI	20%
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	DALI	20%
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	DALI	20%
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	DALI	20%
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	DALI	20%
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	DALI	20%
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	DALI	20%
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	DALI	20%
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	DALI	20%
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	DALI	20%
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	DALI	20%
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	DALI	20%
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	DALI	20%
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	DALI	20%
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	DALI	20%
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	DALI	20%
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	DALI	20%
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	DALI	20%
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	DALI	20%
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	DALI	20%
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	DALI	20%
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	DALI	20%
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	DALI	20%

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

GreenPerform Elite Highbay G2

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

