



Philips GreenPerform Elite Highbay G2：多功能高棚 LED 燈具，具有面向未來的連接性和超高效選項

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

GreenPerform Elite Highbay G2 是我們最新推出的高天井燈具系列，功能齊全，適用於挑高天花板與工業應用。GreenPerform Elite Highbay G2 改良了早期版本燈具的獨特無翼外罩和平面光學設計。其乾淨、吸引人的美感非常適合工業應用以及機場、大廳和其他室內區域的高天花板應用。這款多功能燈具備多種實用功能，包括絕佳照明品質、高效節能、長期使用壽命、價格實惠，還有各式光學裝置與流明封裝組合。GreenPerform Elite Highbay G2 還提供與基於物聯網的系統和軟體應用程式（包括 Interact Pro）的高級連接選項。如果您正在尋找具有連接優勢的強大、可靠、一勞永逸的解決方案，GreenPerform Elite Highbay G2 是明智的選擇。

优点

- 獨特的美學與卓越的光品質
- 堅固可靠，使用壽命長
- 提供超高效版本，高效率，出色節能效果
- 提供種類多樣的流明組合與光學選項，適合廣泛應用
- 準備連接到基於雲端的物聯網軟體應用程式，包括 Interact Pro

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈


特点

- UltraEfficient 版本的光效為 190lm/W，根據選配配置最高可達 200lm/W。
- 使用壽命長達 100,000 小時 (L70B50 @Ta 35°C)
- 流明封裝組合廣泛多樣，提供 10,000 lm 到 40,000 lm
- 無閃爍燈光，WB 上為 UGR25，NB 上為 UGR22，帶來卓越的視覺舒適度
- IP66 的高入口防護等級和 IK08 的衝擊防護等級
- 各式用途廣泛光學裝置，適合多種應用
- 適用於鏈條、管道和表面安裝

应用

- 倉庫
- 製造
- 食品加工
- 機場
- 大廳

二维绘图



GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

一般資訊	
內附驅動器	是
客戶服務標籤	是
照明技術	
演色性指數 (CRI)	80
光源數	1
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 I
線路頻率	50 to 60 Hz
適合隨機切換	是
機械與外罩	
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂
外罩色彩	灰色
機械衝擊保護規範	IK08
防水防塵規範 (IP)	IP66
認證與應用	
環境溫度範圍	-40 至 +50 °C
CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
易燃性標誌	-
灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	-10% / +10%

一般資訊

Order Code	Full Product Name	部件	裝置部件數量
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	EBR	單位
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	EBR	單位
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	EBR	單位
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	EBR	單位
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	EBR	單位
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	EBR	單位
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	EBR	單位
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	EBR	單位
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	EBR	單位
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	EBR	單位
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	EBR	單位
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	EBR	單位
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	EBR	單位
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	EBR	單位
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	EBR	單位
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	EBR	單位
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	EBR	單位
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	EBR	單位
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	EBR	單位
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	EBR	單位
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	EBR	單位
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	EBR	單位
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	EBR	單位
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	EBR	單位
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	EBR	單位
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	EBR	單位
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	EBR	單位
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	EBR	單位
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	EBD	單位
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	EBD	單位
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	EBD	單位
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	EBD	單位
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	EBD	單位
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	EBD	單位
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	EBD	單位
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	EBD	單位
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	EBD	單位
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	EBD	單位
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	EBD	單位
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	EBD	單位
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	EBD	單位
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	EBD	單位
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	EBD	單位
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	EBD	單位
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	EBD	2 個單位
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	EBD	2 個單位
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	EBD	2 個單位
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	EBD	2 個單位
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	EBD	2 個單位
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	EBD	2 個單位
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	EBD	2 個單位

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

Order Code	Full Product Name	部件	裝置部件數量
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	EBD	2 個單位
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	EBD	單位
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	EBD	單位
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	EBD	單位
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	EBD	單位

照明技術 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	90 °	4000 K	196 lm/W	10,000 lm
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	55 °	4000 K	196 lm/W	10,000 lm
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	90 °	6500 K	196 lm/W	10,000 lm
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	55 °	6500 K	196 lm/W	10,000 lm
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	90 °	4000 K	192 lm/W	15,000 lm
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	55 °	4000 K	192 lm/W	15,000 lm
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	90 °	6500 K	192 lm/W	15,000 lm
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	55 °	6500 K	192 lm/W	15,000 lm
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	20,000 lm
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	20,000 lm
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	20,000 lm
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	20,000 lm
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	90 °	4000 K	192 lm/W	25,000 lm
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	55 °	4000 K	192 lm/W	25,000 lm
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	90 °	6500 K	192 lm/W	25,000 lm
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	55 °	6500 K	192 lm/W	25,000 lm
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	90 °	4000 K	194 lm/W	30,000 lm
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	55 °	4000 K	194 lm/W	30,000 lm
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	90 °	6500 K	194 lm/W	30,000 lm
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	55 °	6500 K	194 lm/W	30,000 lm
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	35,000 lm

Order Code	Full Product Name	光源光束 角度	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	35,000 lm
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	35,000 lm
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	35,000 lm
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	90 °	4000 K	190 lm/W	40,000 lm
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	55 °	4000 K	190 lm/W	40,000 lm
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	90 °	6500 K	190 lm/W	40,000 lm
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	55 °	6500 K	190 lm/W	40,000 lm
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	10,000 lm
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	10,000 lm
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	10,000 lm
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	10,000 lm
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	90 °	4000 K	183 lm/W	15,000 lm
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	55 °	4000 K	183 lm/W	15,000 lm
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	90 °	6500 K	183 lm/W	15,000 lm
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	55 °	6500 K	183 lm/W	15,000 lm
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	20,000 lm
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	20,000 lm
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	20,000 lm
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	20,000 lm
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	90 °	4000 K	182 lm/W	25,000 lm
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	55 °	4000 K	182 lm/W	25,000 lm

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

Order Code	Full Product Name	光源光束	相關色溫	光效 (額定)	
		角度	(標稱)	(標準)	光通量
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	90 °	6500 K	182 lm/W	25,000 lm
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	55 °	6500 K	182 lm/W	25,000 lm
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	90 °	4000 K	179 lm/W	35,000 lm
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	55 °	4000 K	179 lm/W	35,000 lm
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	90 °	6500 K	179 lm/W	35,000 lm
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	55 °	6500 K	179 lm/W	35,000 lm
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	90 °	4000 K	180 lm/W	40,000 lm

Order Code	Full Product Name	光源光束	相關色溫	光效 (額定)	
		角度	(標稱)	(標準)	光通量
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	55 °	4000 K	180 lm/W	40,000 lm
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	90 °	6500 K	180 lm/W	40,000 lm
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	55 °	6500 K	180 lm/W	40,000 lm
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	55 °	6500 K	183 lm/W	28,000 lm
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	90 °	6500 K	183 lm/W	28,000 lm
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	55 °	4000 K	183 lm/W	28,000 lm
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	90 °	4000 K	183 lm/W	28,000 lm

照明技術 (2/2)

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	光束角度 90°
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	光束角度 55°
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	光束角度 90°
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	光束角度 55°
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	光束角度 90°
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	光束角度 55°
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	光束角度 90°
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	光束角度 55°
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	光束角度 90°
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	光束角度 55°
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	光束角度 90°
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	光束角度 55°
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	光束角度 90°
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	光束角度 55°
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	光束角度 90°
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	光束角度 55°
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	光束角度 90°
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	光束角度 55°
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	光束角度 90°
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	光束角度 55°
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	光束角度 90°
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	光束角度 55°
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	光束角度 90°
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	光束角度 55°
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	光束角度 90°
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	光束角度 55°
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	光束角度 90°
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	光束角度 55°

Order Code	Full Product Name	光學裝置類型
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	光束角度 90°
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	光束角度 55°
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	光束角度 90°
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	光束角度 55°
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	光束角度 90°
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	光束角度 55°
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	光束角度 90°
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	光束角度 55°
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	光束角度 90°
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	光束角度 55°
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	光束角度 90°
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	光束角度 55°
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	光束角度 90°
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	光束角度 55°
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	光束角度 90°
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	光束角度 55°
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	光束角度 90°
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	光束角度 55°
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	光束角度 90°
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	光束角度 55°
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	光束角度 90°
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	光束角度 55°
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	光束角度 90°
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	光束角度 55°
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	光束角度 55°
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	光束角度 90°
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	光束角度 55°
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	光束角度 90°

運轉與電力

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	200 至 240 V	51 W
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	200 至 240 V	51 W
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	200 至 240 V	51 W
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	200 至 240 V	51 W
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	200 至 240 V	78 W
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	200 至 240 V	78 W
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	200 至 240 V	78 W
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	200 至 240 V	78 W
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	200 至 240 V	105 W
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	200 至 240 V	105 W
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	200 至 240 V	105 W
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	200 至 240 V	105 W
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	200 至 240 V	130 W
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	200 至 240 V	130 W
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	200 至 240 V	130 W
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	200 至 240 V	130 W
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	200 至 240 V	155 W
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	200 至 240 V	155 W
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	200 至 240 V	155 W
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	200 至 240 V	155 W
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	200 至 240 V	184 W
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	200 至 240 V	184 W
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	200 至 240 V	184 W
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	200 至 240 V	184 W
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	200 至 240 V	210 W
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	200 至 240 V	210 W
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	200 至 240 V	210 W
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	200 至 240 V	210 W

Order Code	Full Product Name	輸入電壓	耗電量
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	220 至 240 V	55 W
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	220 至 240 V	55 W
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	220 至 240 V	55 W
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	220 至 240 V	55 W
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	220 至 240 V	82 W
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	220 至 240 V	82 W
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	220 至 240 V	82 W
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	220 至 240 V	82 W
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	220 至 240 V	110 W
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	220 至 240 V	110 W
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	220 至 240 V	110 W
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	220 至 240 V	110 W
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	220 至 240 V	137 W
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	220 至 240 V	137 W
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	220 至 240 V	137 W
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	220 至 240 V	137 W
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	220 至 240 V	196 W
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	220 至 240 V	196 W
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	220 至 240 V	196 W
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	220 至 240 V	196 W
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	220 至 240 V	222 W
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	220 至 240 V	222 W
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	220 至 240 V	222 W
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	220 至 240 V	222 W
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	220 至 240 V	153 W
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	220 至 240 V	153 W
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	220 至 240 V	153 W
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	220 至 240 V	153 W

控制與調光

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	-	不適用
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	-	不適用
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	-	不適用
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	-	不適用
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	-	不適用
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	-	不適用
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	-	不適用
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	-	不適用
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	-	不適用
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	-	不適用
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	-	不適用
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	-	不適用
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	-	不適用
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	-	不適用
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	-	不適用
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	-	不適用
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	-	不適用
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	-	不適用
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	-	不適用
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	-	不適用

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	-	不適用
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	-	不適用
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	-	不適用
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	-	不適用
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	-	不適用
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	-	不適用
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	-	不適用
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	-	不適用
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401620609	BY778P LED100/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620709	BY778P LED100/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401620809	BY778P LED100/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401620909	BY778P LED100/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621009	BY778P LED150/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621109	BY778P LED150/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621209	BY778P LED150/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621309	BY778P LED150/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621409	BY778P LED200/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621509	BY778P LED200/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621609	BY778P LED200/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621709	BY778P LED200/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401621809	BY778P LED250/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401621909	BY778P LED250/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622009	BY778P LED250/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622109	BY778P LED250/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622209	BY778P LED300/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622309	BY778P LED300/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622409	BY778P LED300/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622509	BY778P LED300/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622609	BY778P LED350/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622709	BY778P LED350/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401622809	BY778P LED350/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401622909	BY778P LED350/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401623009	BY778P LED400/NW PSU WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401623109	BY778P LED400/NW PSU NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401623209	BY778P LED400/CW PSU WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401623309	BY778P LED400/CW PSU NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5

Order Code	Full Product Name	可調光	最高調光等級
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	數位可定址照明介面 (DALI)	20%

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401626209	BY778P LED100/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626309	BY778P LED100/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626409	BY778P LED100/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626509	BY778P LED100/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626609	BY778P LED150/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626709	BY778P LED150/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401626809	BY778P LED150/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401626909	BY778P LED150/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627009	BY778P LED200/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627109	BY778P LED200/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627209	BY778P LED200/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627309	BY778P LED200/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627409	BY778P LED250/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627509	BY778P LED250/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401627609	BY778P LED250/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401627709	BY778P LED250/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628209	BY778P LED350/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628309	BY778P LED350/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628409	BY778P LED350/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628509	BY778P LED350/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628609	BY778P LED400/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628709	BY778P LED400/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401628809	BY778P LED400/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401628909	BY778P LED400/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638309	BY778P LED280/CW PSD NB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638509	BY778P LED280/CW PSD WB	(0.3123,0.3282) SDCM < 5
911401638709	BY778P LED280/NW PSD NB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5
911401638909	BY778P LED280/NW PSD WB	(0.3818,0.3797) SDCM < 5

GreenPerform Elite Highbay G2 高天井燈

