



Asli!

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S adalah lampu neon kompak berdaya rendah dan efisien, biasanya digunakan untuk tujuan dekoratif dan orientasi. Teknologi bridge asli yang ditemukan Philips menjamin performa optimal pada aplikasi, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya dan efektivitas tinggi daripada teknologi bended. Versi 2 pin ini dirancang untuk pengoperasian pada control gear elektromagnetik dan dilengkapi dengan dudukan lampu plug-in/plug-out

Benefits

- Performa lampu yang optimal untuk operasi jangka pendek atau panjang pada setiap penyalaan
- Beragam pilihan warna cahaya
- Renderasi warna yang baik (CRI >80)

Features

- Dudukan 2 pin dengan housing yang menggabungkan starter dan kapasitor instan khusus
- Teknologi neon tri-fosfor
- Depresiasi cahaya rendah selama masa pakai lampu

Application

- Aplikasi
- Dirancang untuk digunakan di hotel, restoran, bioskop, maupun rumah
- Cocok untuk digunakan pada pencahayaan tanda, koridor, keamanan, dan orientasi

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dengan control gear elektromagnetik
- Karakteristik teknis dan elektrik cahaya lampu dipengaruhi oleh kondisi operasi, seperti suhu ambien dan posisi pengoperasian lampu
- Peredupan tidak mungkin dilakukan
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


MASTER PL-S 2 Pin

Versions



GLIM2012503 Wioleta Sadowska

Dimensional drawing



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G23
Teknis Lampu	
Indeks renderasi warna (CRI)	82
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	1,4 mg

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Penandaan Warna	Daya		
			Suhu Warna (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
927935684065	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	Cool White (CW)	4000 K	57 lm/W	400 lm

Order Code	Full Product Name	Penandaan Warna	Daya		
			Suhu Warna (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
927935686565	MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10	Cool Daylight	6500 K	56,3 lm/W	400 lm

MASTER PL-S 2 Pin

Order Code	Full Product Name	Penandaan Warna	Daya		
			Suhu Warna (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	Lampu-pijar Putih	2700 K	67 lm/W	600 lm
927936084065	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	Cool White (CW)	4000 K	67 lm/W	600 lm

Order Code	Full Product Name	Penandaan Warna	Daya		
			Suhu Warna (Nom)	Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
927936086565	MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	Cool Daylight	6500 K	62 lm/W	540 lm
927936486565	MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10	Cool Daylight	6500 K	70 lm/W	835 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Arus Lampu (Nom)	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
927935684065	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	0,175 A	-	7 W
927935686565	MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10	0,175 A	46 V	7,1 W
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	0,170 A	-	8,7 W

Order Code	Full Product Name	Arus Lampu (Nom)	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
927936084065	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	0,170 A	-	8,7 W
927936086565	MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	0,170 A	60 V	8,6 W
927936486565	MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10	0,160 A	89 V	11,6 W

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
927935684065	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/10	9 kWh
927935686565	MASTER PL-S 7W/865/2P 1CT/10	-
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	11 kWh

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi kWh/1000 h
927936084065	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	11 kWh
927936086565	MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	-
927936486565	MASTER PL-S 11W/865/2P 1CT/10	-

