PHILIPS

Lighting

原创作品！

MASTER PL-S 2 插脚

MASTER PL-S 是一款高效低瓦数紧凑型荧光灯，常作装饰和定向照明之用。飞利浦原创发明桥接技术可确保在应用中实现极佳的性能，与弯曲技术相比，光量更多、效能更高。2 针脚版本设计用于电磁装置，并附带插入/拔出式灯座

优点

- 每次打开时，无论是短时间还是长时间工作，都可实现最佳灯光性能
- 多种灯色可供选择
- 良好的显色效果 (CRI >80)

特点

- 2 针脚底座，专用即时起动器和电容器包含在外壳中
- 荧光三基色技术
- 在整个使用寿命期间均具有低光输出衰减

应用

- 应用
- 设计用于酒店、餐厅、影院和家居
- 适合用于指示牌、走廊、安保和方向照明

安全提示

- 只能与电磁控制装置搭配使用
- 灯光的技术和电气特征受工作条件的影响：即，灯所处的环境温度和工作位置
- 不可调光
- 灯破损几乎不可能对您的健康造成任何影响。如果灯破损，请将房间保持通风 30 分钟，然后最好戴上手套将部件拆下。将破损的灯装入密封塑料袋并带至附近的垃圾箱进行回收。请勿使用真空吸尘器。

MASTER PL-S 2 插脚

Versions

GLIM2012503 Wioleta Sadowska

二维绘图



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm

一般信息	
底盖	G23
灯技术	
显色指数 (CRI)	82
操作和电气	
灯具电流 (标称)	0.170 A
控制和调光	
可调光	否
审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	1.4 mg

灯技术

Order Code	Full Product Name	颜色名称	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	白炽灯白光	2700 K	67 lm/W	600 lm
927936084065	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	冷白色 (CW)	4000 K	67 lm/W	600 lm

Order Code	Full Product Name	颜色名称	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
927936086565	MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	冷日光	6500 K	62 lm/W	540 lm

MASTER PL-S 2 插脚

操作和电气

Order Code	Full Product Name	电压 (标称)	功耗
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	-	8.7 W
927936084065	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	-	8.7 W

Order Code	Full Product Name	电压 (标称)	功耗
927936086565	MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	60 V	8.6 W

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
927936082765	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/10	11 kWh
927936084065	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/10	11 kWh

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
927936086565	MASTER PL-S 9W/865/2P 1CT/10	-

© 2024 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 所有商标均归 Signify 控股有限公司或其各自所有者所有。