



Una elección ecológica y flexible

Base de 2 pines corta PL-S

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantas luminarias elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran potencia lumínica y la tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y de máxima eficacia.

Beneficios

- Gracias al arrancador integral, se pueden reducir los costos del cableado de la instalación y se pueden usar balastos pequeños
- Mejor para el medio ambiente con tecnología de lámpara ALTO
- Disponible en varias temperaturas de color

Características

- Lámpara con una eficacia excelente
- 10 000 horas de vida útil nominal promedio*
- Diseñada para usar con balastos magnéticos
- Arrancador integral en la base
- Tecnología de lámparas ALTO®
- Disponible en 5, 7, 9 y 13 W con temperaturas de color de 2700, 3000, 3500, 4100 y 5000
- * Vida útil promedio bajo condiciones de prueba específicas con las lámparas apagadas y reiniciadas con una frecuencia no superior a una vez cada tres horas de funcionamiento. La vida útil de la lámpara es considerablemente más larga si las lámparas se inician con menor frecuencia.

Base de 2 pines corta PL-S

Aplicaciones

- Ideal para uso en luces descendentes empotradas o de montaje sobre superficie, iluminación dirigida, pasillos, iluminación de seguridad y general

Versions



LPPR PLS2PLM 5W




LPPR PLS2PLM 7W



LPPR PLS2PLM 13W

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-S 13W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	139.5 mm	155.2 mm	177.7 mm
ALTO					
PL-S 13W/835/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	139.5 mm	155.2 mm	177.7 mm
ALTO					
PL-S 13W/841/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	139.5 mm	155.2 mm	177.7 mm
ALTO					
PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	139.5 mm	155.2 mm	177.7 mm
ALTO					
PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm
ALTO					
PL-S 7W/841/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	97 mm	113 mm	135 mm
ALTO					
PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
ALTO					
PL-S 9W/841/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm
ALTO					

Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	82
Controles y atenuación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

Información general

Base de 2 pines corta PL-S

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927900682721	PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO	G23
927901284121	PL-S 7W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO	G23
927901882721	PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO	G23
927901884121	PL-S 9W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO	G23

Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927902782721	PL-S 13W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO	GX23
927902783521	PL-S 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO	GX23
927902784121	PL-S 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO	GX23
927902785021	PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO	GX23

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product		Temperatura	Eficacia	Flujo luminoso
	Name	Designación de color	de color correlacionada (nominal)	luminica (promedio) (nominal)	
927900682721	PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco incandescente	2700 K	48 lm/W	250 lm
927901284121	PL-S 7W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	57 lm/W	400 lm
927901882721	PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco incandescente	2700 K	67 lm/W	600 lm
927901884121	PL-S 9W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	67 lm/W	600 lm
927902782721	PL-S 13W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco incandescente	2700 K	-	825 lm

Order Code	Full Product		Temperatura	Eficacia	Flujo luminoso
	Name	Designación de color	de color correlacionada (nominal)	luminica (promedio) (nominal)	
927902783521	PL-S 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco (WH)	3500 K	-	825 lm
927902784121	PL-S 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	-	825 lm
927902785021	PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO	luz natural	5000 K	-	810 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name		Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
927900682721	PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.180 A	5.4 W
927901284121	PL-S 7W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.175 A	7.1 W
927901882721	PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.170 A	8.7 W
927901884121	PL-S 9W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.170 A	8.7 W

Order Code	Full Product Name		Corriente de la lámpara (nominal)	Consumo de energía
927902782721	PL-S 13W/827/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.290 A	13 W
927902783521	PL-S 13W/835/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.290 A	13 W
927902784121	PL-S 13W/841/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.290 A	13 W
927902785021	PL-S 13W/850/2P 1CT/5X10BOX ALTO		0.290 A	13 W

Base de 2 pines corta PL-S

