



Bajo contenido de mercurio bajo, ahorro de energía.

PL-T Triple 4-Pin Base

Las lámparas Philips Linear Compact Fluorescent ofrecen a los diseñadores, especialistas y usuarios finales nuevos niveles de eficacia y versatilidad en diversos tamaños, configuraciones y aplicaciones. Con tantos sistemas elegantes disponibles para complementar su pequeño tamaño, la gran producción de luz y tecnología avanzada, las lámparas Philips Energy Advantage se están convirtiendo rápidamente en la opción preferida cuando se requieren soluciones de diseño elegante y máxima eficacia.

Beneficios

- Prolonga los ciclos de reemplazo de las lámparas y reduce los costos de mantenimiento con una vida útil promedio nominal de 12 000 horas (3 horas por cada vez que se enciende) y de 20 000 horas (12 horas por encendido).
- Mejor para el medioambiente: solo 1,4 mg de mercurio por lámpara.
- Más flexibilidad en los diseños: un 25 % más corta que las lámparas PL-C.

Características

- Lámpara independiente de la temperatura
- Ciclos prolongados para el reemplazo de las lámparas
- Regulable para brindar una mayor flexibilidad en las aplicaciones y para ahorrar energía
- Más flexibilidad en los diseños
- Mejor para el medio ambiente
- Disponible en 18, 26, 32, 42 y 57 W con temperaturas de color de 2700, 3000, 3500 y 4100

Aplicaciones

- Ideal para luces descendentes en oficinas, hoteles y entornos comerciales

PL-T Triple 4-Pin Base

Versions






LPPR PLTTOP4P 18W



LPPR PLTTOP4P 26W

Plano de dimensiones




Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	71.7 mm	96.0 mm	111.7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	126.7 mm
PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	126.7 mm
PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	86.7 mm	111.0 mm	126.7 mm
PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm
PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm
PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	98.7 mm	123.0 mm	138.7 mm

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm
PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm
PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	120.7 mm	145.0 mm	160.7 mm

PL-T Triple 4-Pin Base

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
PL-T 57W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	157.7 mm	182.0 mm	197.7 mm
PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	41 mm	157.7 mm	182.0 mm	197.7 mm

Controles y atenuación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg

Información general

Order Code	Full Product Name	Tapa-base	Order Code	Full Product Name	Tapa-base
927911083050	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-3	927914083520	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-5
927911083550	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-3	927914084020	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-5
927911084150	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-3	927910583550	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-2
927911483020	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-4	927910983050	PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-3
927911483520	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-4	927910983550	PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-3
927911484120	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-4	927910984150	PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	GX24q-3

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Designación de color	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Índice de producción de color (IRC)	Eficacia lumínica (promedio) (min.)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
927911083050	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco cálido (WW)	3000 K	>80	-	68.2 lm/W	2,250 lm
927911083550	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco (WH)	3500 K	82	-	68.2 lm/W	2,250 lm
927911084150	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	80	-	68.2 lm/W	2,250 lm
927911483020	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco cálido (WW)	3000 K	>80	80 lm/W	-	3,200 lm
927911483520	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco (WH)	3500 K	82	80 lm/W	-	3,200 lm
927911484120	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	82	80 lm/W	-	3,200 lm
927914083520	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco (WH)	3500 K	82	76 lm/W	-	4,300 lm
927914084020	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	82	76 lm/W	-	4,300 lm
927910583550	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco (WH)	3500 K	82	-	65.3 lm/W	1,175 lm
927910983050	PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco cálido (WW)	3000 K	>80	-	64.8 lm/W	1,750 lm
927910983550	PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco (WH)	3500 K	82	-	64.8 lm/W	1,750 lm
927910984150	PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	Blanco frío (CW)	4100 K	80	-	64.8 lm/W	1,750 lm

Operación y aspectos eléctricos

PL-T Triple 4-Pin Base

Order Code	Full Product Name	Corriente de la	
		lámpara (nominal)	Consumo de energía
927911083050	PL-T 32W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	33.0 W
927911083550	PL-T 32W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	33.0 W
927911084150	PL-T 32W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	32 W
927911483020	PL-T 42W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	38.0 W
927911483520	PL-T 42W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	38.0 W
927911484120	PL-T 42W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	38.0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de la	
		lámpara (nominal)	Consumo de energía
927914083520	PL-T 57W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	51.0 W
927914084020	PL-T 57W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.320 A	51.0 W
927910583550	PL-T 18W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.225 A	18.0 W
927910983050	PL-T 26W/830/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.335 A	26 W
927910983550	PL-T 26W/835/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.335 A	27.0 W
927910984150	PL-T 26W/841/A/4P 1CT/5X10BOX ALTO	0.335 A	27.0 W

