



Cenově dostupné řešení LED pro svíčková svítidla a lustry

CorePro LEDcandle

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Výhody

- Úspora energie až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Nízké náklady na údržbu
- Jednoduchá volba a instalace

Vlastnosti

- Okamžité plné světlo: světelné zdroje LED značky Philips poskytují maximální úroveň jasu okamžitě po zapnutí
- Životnost 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky

Aplikace

- Hotely, restaurace, bary, kavárny, muzea a obchody
- Haly, recepce a výstaviště

CorePro LEDcandle

Versions



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1




LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT







PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT
10

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Obecné informace	
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti		Kód barvy	Světelný tok
		(jmen.)			
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K		827	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K		827	470 lm
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K		840	470 lm
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K		865	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K		827	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K		827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti		Kód barvy	Světelný tok
		(jmen.)			
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K		827	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K		840	470 lm
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K		865	470 lm
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K		827	806 lm
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K		840	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K		827	806 lm

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		Světelný tok
		chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba		Ekvivalentní
		energie	příkon	
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W	
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W	
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W	
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W	
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W	
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W	
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W	
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W	
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W	

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota	
		(jmen.)	
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C	
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C	
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C	
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C	
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C	
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C	
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C	
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C	
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C	

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky	
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35	
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35	

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota		Světelný tok
		chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Order Code	Full Product Name	Spotřeba		Ekvivalentní
		energie	příkon	
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W	
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W	
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W	
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W	
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W	
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W	
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W	
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W	
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W	

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota	
		(jmen.)	
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C	
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C	
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C	
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C	
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C	
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C	
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C	
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C	
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C	

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky	
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35	
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35	



CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/ 1000 h
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh



CorePro LEDcandle

