



Løsning med LED-kerte til en overkommelig pris

CorePro LEDcandle

Den matterede CorePro LED-kerte er designet som erstatning for glødepærer. Den er kompatibel med armaturer med en E14-fatning og er et ideelt produkt til lysekroner. LED-lyskilder giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Fordele

- Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med halogenpærer
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Bred kompatibilitet med transformere

Funktioner

- Nem eftermontering
- Fuld lysstyrke øjeblikkeligt: Philips LED-pærer lyser med fuld lysstyrke, så snart de tændes
- Fås i versioner med klart og matteret glas
- Indeholder ikke kviksølv og farlige materialer
- Levetid på op til 15.000 timer
- UV- og IR-frit lys

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer, caféer, muséer, butikker
- Lobbyer, receptioner, udstillinger

CorePro LEDcandle

Versions



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LEDLustre 6 60W E14 RCA




LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT







PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT
10

Målskitse



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Målskitse



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm


Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LEDcandle

Målskitse



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Generelle oplysninger	
Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
929002969602	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
929002969602	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm

CorePro LEDcandle

		Korreleret farvetemperatur		
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35

		Korreleret farvetemperatur		
Order Code	Full Product Name	(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45







CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh



CorePro LEDcandle

