



Edullinen LED- kynttilälamppu- tai LED-mainoslamppu

CorePro LEDcandle

CorePro Plastic LEDcandles & lusters -kynttilälamput ja pienkupulamput korvaavat perinteiset lamput. Ne ovat näyttäviä varsinkin kattokruunuissa. Kynttilälamput ovat yhteensopivia E14-kantaisten valaisimien ja pyöreät lamput E14- ja E27-kantaisten valaisimien kanssa. Valon väriämpötilalle on useita vaihtoehtoja. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa – jopa 80 % halogeenilamppuihin verrattuna – ja minimoivat ylläpitokulut 15 000 tunnin käyttöiän ansiosta. Edulliset CorePro Plastic LEDcandles & lusters -lamput ovat oikea valinta perustason valaistustarpeisiin.

Hyödyt

- Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
- Pienet huoltokustannukset
- Helppo valinta nopean asennuksen ansiosta

Ominaisuudet

- Täysi valoteho heti: Philipsin LED-lamput valaisevat kirkkaasti täydellä teholla heti sytyttämisen jälkeen
- Käyttöikä 15 000 tuntia
- Ei UV- eikä infrapunasäteilyä

Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, kahvilat, museot, myymälät
- Aula- ja vastaanottotilat, näyttelytilat

CorePro LEDcandle

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA





LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT
10





Mittapiirros



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Mittapiirros



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle

Yleistä tietoa	
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929002966802	CorePro candle ND 2.8–25W E14 827 B35 FR	E14
929002968402	CorePro candle ND 5–40W E14 827 B35 FR	E14
929002968802	CorePro candle ND 5–40W E14 840 B35 FR	E14
929002969202	CorePro candle ND 5–40W E14 865 B35 FR	E14
929002966902	CorePro lustre ND 2.8–25W E27 827 P45 FR	E27
929002967102	CorePro lustre ND 2.8–25W E14 827 P45 FR	E14
929002969602	CorePro lustre ND 5–40W E14 827 P45 FR	E14
929002970002	CorePro lustre ND 5–40W E14 840 P45 FR	E14
929002970402	CorePro lustre ND 5–40W E14 865 P45 FR	E14
929002973002	CorePro lustre ND 7–60W E27 827 P48 FR	E27
929002973202	CorePro lustre ND 7–60W E27 840 P48 FR	E27
929002973102	CorePro lustre ND 7–60W E14 827 P48 FR	E14
929002973302	CorePro lustre ND 7–60W E14 840 P48 FR	E14
929002973502	CorePro lustre ND 7–60W E14 865 P48 FR	E14
929002969402	Corepro Lustre ND 5–40W E27 827 P45 FR	E27
929002972502	CorePro candle ND 7–60W E14 827 B38 FR	E14
929002972702	CorePro candle ND 7–60W E14 840 B38 FR	E14
929002972902	CorePro candle ND 7–60W E14 865 B38 FR	E14

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väri lämpötila		Värikoodi	Valovirta
		(nim.)			
929002966802	CorePro candle ND 2.8–25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm	
929002968402	CorePro candle ND 5–40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm	
929002968802	CorePro candle ND 5–40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm	
929002969202	CorePro candle ND 5–40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm	
929002966902	CorePro lustre ND 2.8–25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm	
929002967102	CorePro lustre ND 2.8–25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm	
929002969602	CorePro lustre ND 5–40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm	
929002970002	CorePro lustre ND 5–40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm	
929002970402	CorePro lustre ND 5–40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm	

Order Code	Full Product Name	Väri lämpötila		Värikoodi	Valovirta
		(nim.)			
929002973002	CorePro lustre ND 7–60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm	
929002973202	CorePro lustre ND 7–60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm	
929002973102	CorePro lustre ND 7–60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm	
929002973302	CorePro lustre ND 7–60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm	
929002973502	CorePro lustre ND 7–60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm	
929002969402	Corepro Lustre ND 5–40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm	
929002972502	CorePro candle ND 7–60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm	
929002972702	CorePro candle ND 7–60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm	
929002972902	CorePro candle ND 7–60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm	

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaa	
		Virrankulutus	teholtaan
929002966802	CorePro candle ND 2.8–25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
929002968402	CorePro candle ND 5–40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Vastaa	
		Virrankulutus	teholtaan
929002968802	CorePro candle ND 5–40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
929002969202	CorePro candle ND 5–40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Vastaa	
		Virrankulutus	teholtaan
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/
		1000 h
929002966802	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
929002968402	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
929002968802	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
929002969202	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Vastaa	
		Virrankulutus	teholtaan
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/
		1000 h
929002966902	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
929002967102	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
929002969602	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
929002970002	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
929002970402	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929002973002	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
929002973202	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
929002973102	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
929002973302	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
929002973502	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
929002969402	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
929002972502	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
929002972702	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
929002972902	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh

