



La solution aux besoins d'éclairage d'ambiance

CorePro LED flammes et lustres

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

Avantages

- Disponibles en blanc chaud et blanc froid
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Finition dépolie pour un confort absolu

Fonctions

- Remplacement simple et rapide
- Durée de vie de 15 000 heures
- 2 700K
- 4 000K

Application

- Application résidentielle

CorePro LED flammes et lustres

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA





LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT
10





Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LED flammes et lustres

Informations générales	
Nombre de cycles d'allumage	50.000
Durée de vie nominale	15.000 h
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W

CorePro LED flammes et lustres

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh

CorePro LED flammes et lustres

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh

