



# La solution aux besoins d'éclairage d'ambiance

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.

### Avantages

- Disponibles en blanc chaud et blanc froid
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes
- Des coûts de maintenance réduits
- Finition dépolie pour un confort absolu

### Fonctions

- Remplacement simple et rapide
- Durée de vie de 15 000 heures
- 2 700K
- 4 000K

### Application

- Application résidentielle

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique

### Versions



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LEDLustre 6 60W E14 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND  
1SRT4 1



LED 60W P48 E14 WW FR ND  
1SRT4 1







LEDluster 5W P45 2700K E27 ND  
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT  
10

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm

### Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	15'000 h

### Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

### Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

### Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
------------------	--------

### Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	250 lm	31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	470 lm

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	470 lm
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	806 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	806 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	806 lm

### Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2.8 W	25 W
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2.8 W	25 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2.8 W	25 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W

### Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C

### Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38

### Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique

