



# A megfizethető gyertya- és kisgömbbizzó formájú LEDlámpa

## CorePro LEDcandle

A CorePro LEDcandle termékünket a hagyományos izzólámpák cseréjére terveztük. Az E14 foglalatú szerelvényekkel kompatibilis; ideális választás csillárokhoz. Alkalmazásával jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek. Víziszta és opálüveg változatban is elérhető.

### Előnyök

- Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénlámpákhoz képest
- Alacsony karbantartási költségek
- Kompatibilis a legtöbb transzformátorral

### Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat
- 15 000 órás élettartam
- UV- és infravörös sugárzástól mentes fény
- Azonnali teljes fényerő: a Philips LED lámpák azonnal teljes fényerővel világítanak a bekapcsolás után
- Víziszta és opálüveg kivitelben is kapható

### Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, bárók, kávézók, múzeumok, üzletek
- Előterek, recepciók, kiállítóterek

CorePro LEDcandle

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND  
1SRT4 1





LED 60W P48 E14 WW FR ND  
1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND  
FR AU 2CT





Méretezett rajza



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |
| Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR   | 45 mm | 88 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 48 mm | 93 mm  |

Méretezett rajza



| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 35 mm | 106 mm |
| CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 45 mm | 87 mm  |
| CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 35 mm | 106 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 48 mm | 93 mm  |
| CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm  |
| CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 35 mm | 106 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 35 mm | 106 mm |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 45 mm | 87 mm  |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 45 mm | 88 mm  |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 45 mm | 88 mm  |

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 48 mm | 95 mm |
| CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

CorePro LEDcandle

| Általános információ                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kapcsolási ciklus                                                   | 50 000      |
| Névleges élettartam                                                 | 15 000 h    |
| Technikai adatok                                                    |             |
| Színvisszaadási index (CRI)                                         | 80          |
| Fényerő-megmaradás (LLMF) a<br>névleges élettartam végén (névleges) | 70 %        |
| Működtetés és elektronika                                           |             |
| Bemeneti frekvencia                                                 | 50–60 Hz    |
| Hálózati frekvencia                                                 | 50 to 60 Hz |
| Indulási idő (névleges)                                             | 0,5 s       |
| Vezérlők és fényerő-szabályozás                                     |             |
| Szabályozható                                                       | Nem         |
| Mechanika és tokozás                                                |             |
| Fényforrás kialakítása                                              | Matt        |

| Order Code | Full Product Name                           | Fejelés - foglalat |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | E14                |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | E14                |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | E14                |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | E14                |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | E27                |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | E14                |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | E14                |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | E14                |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | E14                |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR      | E27                |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR      | E27                |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR      | E14                |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR      | E14                |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR      | E14                |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR      | E27                |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR   | E14                |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR   | E14                |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR   | E14                |

Technikai adatok

|            |                                             | Korrelált<br>színhőmérséklet<br>(névleges) |     | Színkód Fényáram |  |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------------------|--|
| Order Code | Full Product Name                           |                                            |     |                  |  |
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 2700 K                                     | 827 | 250 lm           |  |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 2700 K                                     | 827 | 470 lm           |  |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 4000 K                                     | 840 | 470 lm           |  |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 6500 K                                     | 865 | 470 lm           |  |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | 2700 K                                     | 827 | 250 lm           |  |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | 2700 K                                     | 827 | 250 lm           |  |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | 2700 K                                     | 827 | 470 lm           |  |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | 4000 K                                     | 840 | 470 lm           |  |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | 6500 K                                     | 865 | 470 lm           |  |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR      | 2700 K                                     | 827 | 806 lm           |  |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR      | 4000 K                                     | 840 | 806 lm           |  |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR      | 2700 K                                     | 827 | 806 lm           |  |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR      | 4000 K                                     | 840 | 806 lm           |  |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR      | 6500 K                                     | 865 | 806 lm           |  |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR      | 2700 K                                     | 827 | 470 lm           |  |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR   | 2700 K                                     | 827 | 806 lm           |  |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR   | 4000 K                                     | 840 | 806 lm           |  |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR   | 6500 K                                     | 865 | 806 lm           |  |

Működtetés és elektronika

|            |                                             | Teljesítmény-<br>Teljesítményfelvétel egyenérték |      |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| Order Code | Full Product Name                           |                                                  |      |
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 2,8 W                                            | 25 W |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 5 W                                              | 40 W |

CorePro LEDcandle

| Order Code | Full Product Name                         | Teljesítményfelvétel | Teljesítmény-<br>egyenérték |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR | 5 W                  | 40 W                        |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR | 5 W                  | 40 W                        |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR  | 2,8 W                | 25 W                        |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR  | 2,8 W                | 25 W                        |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR    | 5 W                  | 40 W                        |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR    | 5 W                  | 40 W                        |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR    | 5 W                  | 40 W                        |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | 7 W                  | 60 W                        |

| Order Code | Full Product Name                         | Teljesítményfelvétel | Teljesítmény-<br>egyenérték |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | 7 W                  | 60 W                        |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | 7 W                  | 60 W                        |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | 7 W                  | 60 W                        |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | 7 W                  | 60 W                        |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | 5 W                  | 40 W                        |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 7 W                  | 60 W                        |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 7 W                  | 60 W                        |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 7 W                  | 60 W                        |

Hőmérséklet

| Order Code | Full Product Name                           | A foglalat hőmérséklete,<br>maximum (névleges) |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 63 °C                                          |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 81 °C                                          |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 81 °C                                          |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 81 °C                                          |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | 61 °C                                          |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | 63 °C                                          |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | 81 °C                                          |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | 81 °C                                          |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | 81 °C                                          |

| Order Code | Full Product Name                         | A foglalat hőmérséklete,<br>maximum (névleges) |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | 83 °C                                          |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | 83 °C                                          |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | 87 °C                                          |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | 87 °C                                          |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | 87 °C                                          |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | 79 °C                                          |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 87 °C                                          |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 87 °C                                          |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 87 °C                                          |

Mechanika és tokozás

| Order Code | Full Product Name                           | Fényforrásbúra formája |
|------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | B35                    |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | B35                    |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | B35                    |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | B35                    |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | P45                    |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | P45                    |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | P45                    |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | P45                    |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | P45                    |

| Order Code | Full Product Name                         | Fényforrásbúra formája |
|------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | P48                    |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | P48                    |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | P48                    |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | P48                    |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | P48                    |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | P45                    |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | B38                    |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | B38                    |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | B38                    |

Tanúsítvány és alkalmazási területek

| Order Code | Full Product Name                           | Energiafogyasztás kWh/<br>1000 óra |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 3 kWh                              |

| Order Code | Full Product Name                         | Energiafogyasztás kWh/<br>1000 óra |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR | 5 kWh                              |

CorePro LEDcandle

| Order Code | Full Product Name                         | Energiafogyasztás kWh/<br>1000 óra |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR | 5 kWh                              |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR | 5 kWh                              |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR  | 3 kWh                              |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR  | 3 kWh                              |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR    | 5 kWh                              |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR    | 5 kWh                              |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR    | 5 kWh                              |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | 7 kWh                              |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | 7 kWh                              |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | 7 kWh                              |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | 7 kWh                              |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | 7 kWh                              |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | 5 kWh                              |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 7 kWh                              |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 7 kWh                              |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 7 kWh                              |

