



La soluzione LED sfera o candela di qualità

CorePro LEDcandle

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Vantaggi

- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Costi di manutenzione ridotti
- Ampia compatibilità con i trasformatori per lampade alogene

Caratteristiche

- Sostituzione diretta della tecnologia tradizionale (retrofit)
- Accensione immediata a massima potenza: al momento dell'accensione, le lampade LED Philips erogano immediatamente il livello massimo di luminosità
- Disponibile in versione smerigliata
- Durata di 15.000 ore
- Luce priva di raggi UV e IR

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Hall, reception, esposizioni

Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LEDLustre 6 60W E14 RCA





LED 60W P48 E14 WW FR ND
1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT





Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

CorePro LEDcandle

Informazioni generali	
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Forma lampadina
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
31240100	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
31250000	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
31254800	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
31258600	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh

CorePro LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
31242500	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
31244900	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
31264700	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
31268500	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
31272200	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
31302600	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
31306400	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
31304000	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
31308800	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
31310100	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
31262300	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
31296800	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
31298200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
31300200	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh

