



Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen, de betaalbare oplossing voor LEDkaarslampen en kogellampen

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Voordelen

- Compatibel met vele transformatoren
- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Kenmerken

- Eenvoudige retrofit
- Direct volledig licht: Philips LED-lampen leveren het hoogst mogelijke helderheidsniveau onmiddellijk nadat ze zijn ingeschakeld.
- Verkrijgbaar in transparante en matte versies
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Milieuvriendelijk - Vrij van kwik en lood

Toepassing

- Hotels, restaurants, bars, cafés, museums, winkels
- Lobby's, receptieruimten, exposities

Versions



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA




LED 60W P48 E27 WW FR ND
1SRT4 1



LEDluster 5W P45 2700K E27 ND
FR AU 2CT





Maatschets



Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm
Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Maatschets



Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	48 mm	93 mm


Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	38 mm	114 mm
CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	35 mm	106 mm

Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	87 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Maatschets



Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	48 mm	95 mm
CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Algemene informatie	
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	E14
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	E14
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	E14
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	E14
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	E27
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	E14
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	E14
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	E14
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	E14
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	E27
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	E27
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	E14
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	E14
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	E14
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	E27
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	E14
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	E14
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	E14

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	4000 K	840	470 lm
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	6500 K	865	470 lm
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2700 K	827	250 lm
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	4000 K	840	470 lm
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	6500 K	865	470 lm
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
		(nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	2700 K	827	806 lm
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	6500 K	865	806 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	2,8 W	25 W
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 W	40 W
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 W	40 W
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 W	40 W
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	2,8 W	25 W
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	2,8 W	25 W
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 W	40 W
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 W	40 W
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 W	40 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal	
		(nom.)	
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	63 °C	
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	81 °C	
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	81 °C	
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	81 °C	
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	61 °C	
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	63 °C	
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	81 °C	
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	81 °C	
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	81 °C	

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
		(nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	2700 K	827	470 lm
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	2700 K	827	806 lm
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	4000 K	840	806 lm
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	6500 K	865	806 lm

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 W	60 W
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 W	60 W
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 W	60 W
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 W	60 W
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 W	60 W
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 W	40 W
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 W	60 W
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 W	60 W
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 W	60 W

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal	
		(nom.)	
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	83 °C	
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	83 °C	
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	87 °C	
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	87 °C	
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	87 °C	
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	79 °C	
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	87 °C	
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	87 °C	
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	87 °C	






CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	B35
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	B35
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	B35
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	B35
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	P45
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	P45
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	P45
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	P45
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	P45

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	P48
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	P48
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	P48
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	P48
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	P48
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	P45
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	B38
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	B38
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	B38

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514312401	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	3 kWh
8719514312500	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	5 kWh
8719514312548	CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR	5 kWh
8719514312586	CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR	5 kWh
8719514312425	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	3 kWh
8719514312449	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	3 kWh
8719514312647	CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR	5 kWh
8719514312685	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	5 kWh
8719514312722	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	5 kWh
8719514313026	CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR	7 kWh
8719514313064	CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR	7 kWh
8719514313040	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	7 kWh
8719514313088	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	7 kWh
8719514313101	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	7 kWh
8719514312623	Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR	5 kWh
8719514312968	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	7 kWh
8719514312982	CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR	7 kWh
8719514313002	CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR	7 kWh



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

