



# Den rimelige løsningen for LED-baserte mignonpærer og prismepærer

## CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er compatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

### Fordeler

- Opptil 80 % energibesparelse sammenlignet med halogen
- Lave vedlikeholdskostnader
- Enkelt valg og rask montering

### Funksjoner

- Fullt lys på øyeblikkelig: LED-lyspærene fra Philips får full lysstyrke med det samme de slås på
- Levetid på 15 000 timer
- UV- og IR-fritt lys

### Søknad

- Hoteller, restauranter, barer, kafeer, museer, butikker
- Lobbyer, resepsjonsområder, utstillinger

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## Versions



LEDcandle B35NDFR RCA



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LED 60W P48 E27 WW FR ND  
1SRT4 1




LEDluster 5W P45 2700K E27 ND  
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT  
10





## Målskisse



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |
| Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR   | 45 mm | 88 mm |

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## Målskisse



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 48 mm | 93 mm  |


| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 35 mm | 106 mm |
| CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 45 mm | 87 mm  |
| CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 35 mm | 106 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 48 mm | 93 mm  |
| CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm  |
| CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 35 mm | 106 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 35 mm | 106 mm |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 45 mm | 87 mm  |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 45 mm | 88 mm  |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 45 mm | 88 mm  |

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## Målskisse



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 48 mm | 95 mm |
| CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

| Generell informasjon                                                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Brytersyklus                                                                          | 50 000         |
| Nominell levetid                                                                      | 15 000 time(r) |
| Teknisk belysning                                                                     |                |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)                                                         | 80             |
| Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.) | 70 %           |
| Drift og elektronikk                                                                  |                |
| Inngangsfrekvens                                                                      | 50 til 60 Hz   |
| Line Frequency                                                                        | 50 to 60 Hz    |
| Starttid (nom.)                                                                       | 0,5 s          |
| Kontroller og dimming                                                                 |                |
| Kan dimmes                                                                            | Nei            |
| Mekanikk og innfatning                                                                |                |
| Lyspæreoverflate                                                                      | Matt           |

## Generell informasjon

| Order Code   | Full Product Name                        | Sokkelbase |
|--------------|------------------------------------------|------------|
| 929002966802 | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | E14        |
| 929002968402 | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | E14        |
| 929002968802 | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | E14        |
| 929002969202 | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | E14        |
| 929002966902 | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | E27        |
| 929002967102 | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | E14        |
| 929002969602 | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | E14        |
| 929002970002 | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | E14        |
| 929002970402 | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | E14        |
| 929002973002 | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR   | E27        |
| 929002973202 | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR   | E27        |
| 929002973102 | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR   | E14        |
| 929002973302 | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR   | E14        |
| 929002973502 | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR   | E14        |
| 929002969402 | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR   | E27        |
| 929002972502 | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR   | E14        |
| 929002972702 | CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR   | E14        |
| 929002972902 | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR   | E14        |

## Teknisk belysning

| Order Code   | Full Product Name                        | Korrelert fargetemperatur (nom.) | Fargekode | Lysytelse |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 929002966802 | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 2700 K                           | 827       | 250 lm    |
| 929002968402 | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 2700 K                           | 827       | 470 lm    |
| 929002968802 | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 4000 K                           | 840       | 470 lm    |
| 929002969202 | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 6500 K                           | 865       | 470 lm    |
| 929002966902 | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 2700 K                           | 827       | 250 lm    |
| 929002967102 | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 2700 K                           | 827       | 250 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                      | Korrelert fargetemperatur (nom.) | Fargekode | Lysytelse |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 929002969602 | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR | 2700 K                           | 827       | 470 lm    |
| 929002970002 | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR | 4000 K                           | 840       | 470 lm    |
| 929002970402 | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR | 6500 K                           | 865       | 470 lm    |
| 929002973002 | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 2700 K                           | 827       | 806 lm    |
| 929002973202 | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 4000 K                           | 840       | 806 lm    |
| 929002973102 | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 2700 K                           | 827       | 806 lm    |

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

| Order Code   | Full Product Name                      | Korrelert fargetemperatur | Fargekode | Lysytelse |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|              |                                        | (nom.)                    |           |           |
| 929002973302 | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 4000 K                    | 840       | 806 lm    |
| 929002973502 | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 6500 K                    | 865       | 806 lm    |
| 929002969402 | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR | 2700 K                    | 827       | 470 lm    |

Drift og elektronikk

| Order Code   | Full Product Name                        | Effekten som  |           |
|--------------|------------------------------------------|---------------|-----------|
|              |                                          | Effektforbruk | tilsvarer |
| 929002966802 | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 2,8 W         | 25 W      |
| 929002968402 | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 5 W           | 40 W      |
| 929002968802 | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 5 W           | 40 W      |
| 929002969202 | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 5 W           | 40 W      |
| 929002966902 | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 2,8 W         | 25 W      |
| 929002967102 | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 2,8 W         | 25 W      |
| 929002969602 | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 5 W           | 40 W      |
| 929002970002 | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 5 W           | 40 W      |
| 929002970402 | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 5 W           | 40 W      |

Temperatur

| Order Code   | Full Product Name                        | Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) |
|--------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                          |                                             |
| 929002966802 | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 63 °C                                       |
| 929002968402 | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 81 °C                                       |
| 929002968802 | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 81 °C                                       |
| 929002969202 | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 81 °C                                       |
| 929002966902 | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 61 °C                                       |
| 929002967102 | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 63 °C                                       |
| 929002969602 | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 81 °C                                       |
| 929002970002 | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 81 °C                                       |
| 929002970402 | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 81 °C                                       |

Mekanikk og innfatning

| Order Code   | Full Product Name                        | Lyspæreform |
|--------------|------------------------------------------|-------------|
| 929002966802 | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | B35         |
| 929002968402 | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | B35         |

| Order Code   | Full Product Name                      | Korrelert fargetemperatur | Fargekode | Lysytelse |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
|              |                                        | (nom.)                    |           |           |
| 929002972502 | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 2700 K                    | 827       | 806 lm    |
| 929002972702 | CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 4000 K                    | 840       | 806 lm    |
| 929002972902 | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 6500 K                    | 865       | 806 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                      | Effekten som  |           |
|--------------|----------------------------------------|---------------|-----------|
|              |                                        | Effektforbruk | tilsvarer |
| 929002973002 | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002973202 | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002973102 | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002973302 | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002973502 | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002969402 | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR | 5 W           | 40 W      |
| 929002972502 | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002972702 | CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 7 W           | 60 W      |
| 929002972902 | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 7 W           | 60 W      |

| Order Code   | Full Product Name                      | Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|              |                                        |                                             |
| 929002973002 | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 83 °C                                       |
| 929002973202 | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 83 °C                                       |
| 929002973102 | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 87 °C                                       |
| 929002973302 | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 87 °C                                       |
| 929002973502 | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 87 °C                                       |
| 929002969402 | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR | 79 °C                                       |
| 929002972502 | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 87 °C                                       |
| 929002972702 | CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 87 °C                                       |
| 929002972902 | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 87 °C                                       |

| Order Code   | Full Product Name                      | Lyspæreform |
|--------------|----------------------------------------|-------------|
| 929002968802 | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR | B35         |
| 929002969202 | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR | B35         |







## CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

| Order Code   | Full Product Name                        | Lyspæreform |
|--------------|------------------------------------------|-------------|
| 929002966902 | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | P45         |
| 929002967102 | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | P45         |
| 929002969602 | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | P45         |
| 929002970002 | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | P45         |
| 929002970402 | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | P45         |
| 929002973002 | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR   | P48         |
| 929002973202 | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR   | P48         |

| Order Code   | Full Product Name                      | Lyspæreform |
|--------------|----------------------------------------|-------------|
| 929002973102 | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | P48         |
| 929002973302 | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | P48         |
| 929002973502 | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | P48         |
| 929002969402 | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR | P45         |
| 929002972502 | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | B38         |
| 929002972702 | CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | B38         |
| 929002972902 | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | B38         |

### Godkjenning og bruksområde

| Order Code   | Full Product Name                        | Energiforbruk kWh/1000 t |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 929002966802 | CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 3 kWh                    |
| 929002968402 | CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 5 kWh                    |
| 929002968802 | CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 5 kWh                    |
| 929002969202 | CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 5 kWh                    |
| 929002966902 | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 3 kWh                    |
| 929002967102 | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 3 kWh                    |
| 929002969602 | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 5 kWh                    |
| 929002970002 | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 5 kWh                    |
| 929002970402 | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 5 kWh                    |
| 929002973002 | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR   | 7 kWh                    |
| 929002973202 | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR   | 7 kWh                    |
| 929002973102 | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR   | 7 kWh                    |
| 929002973302 | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR   | 7 kWh                    |
| 929002973502 | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR   | 7 kWh                    |
| 929002969402 | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR   | 5 kWh                    |
| 929002972502 | CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR   | 7 kWh                    |
| 929002972702 | CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR   | 7 kWh                    |
| 929002972902 | CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR   | 7 kWh                    |



## CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

