



# Soluția accesibilă LED pentru lampa LED tip lumânare și lustră

## CorePro LEDcandle

Lampa de tip lumânare CorePro LEDcandle este proiectată pentru înlocuirea vechilor lămpi cu incandescență. Este compatibilă cu instalațiile cu dulie E14 fiind un produs atractiv mai ales pentru candelabre. Lămpile cu LED asigură reduceri impresionante ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere. Acestea sunt disponibile atât în varianta cu glob clar cât și mat.

### Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere reduse
- Alegere simplă și instalare facilă

### Caracteristici

- Lumină totală instantanee: becurile cu LED Philips furnizează întregul nivel de luminozitate imediat după aprinderea acestora
- Durată de viață de 15.000 ore
- Lumină fără UV și IR

### Cerere

- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, muzee, magazine
- Holuri, zone de recepție, săli de expoziție

# CorePro LEDcandle

## Versions



ESSLEDLustre 75W E27 P45 RCA



LEDLustre 6 60W E14 RCA



LED 60W P48 E14 WW FR ND  
1SRT4 1




LEDluster 5W P45 2700K E27 ND  
FR AU 2CT



PLA LED 60W B35 E14 WW ND 1CT  
10





## Cote



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |
| Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR   | 45 mm | 88 mm |

# CorePro LEDcandle

## Cote



| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 48 mm | 93 mm  |


| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 35 mm | 106 mm |
| CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 45 mm | 87 mm  |
| CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 38 mm | 114 mm |
| CorePro candle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 35 mm | 106 mm |

| Product                                | D     | C      |
|----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 48 mm | 93 mm  |
| CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm  |
| CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 35 mm | 106 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 35 mm | 106 mm |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 45 mm | 87 mm  |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 45 mm | 88 mm  |
| CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 45 mm | 88 mm  |

CorePro LEDcandle

Cote



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR | 48 mm | 95 mm |
| CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 48 mm | 95 mm |

| Informații generale                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ciclu de comutare                                               | 50.000                 |
| Durată de viață nominală                                        | 15.000 ore             |
| Date tehnice lumină                                             |                        |
| Indice de redare a culorilor (IRC)                              | 80                     |
| Factorul de menținere a fluxului                                | 70 %                   |
| luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) |                        |
| Funcționare și sistem electric                                  |                        |
| Frecvență de intrare                                            | De la 50 până la 60 Hz |
| Frecvență linie                                                 | 50 to 60 Hz            |
| Timp de pornire (nom.)                                          | 0,5 s                  |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase           |                        |
| Cu reglarea intensității luminoase                              | Nu                     |
| Sistem mecanic și carcasă                                       |                        |
| Finisaj bec                                                     | Mat                    |

Informații generale

| Order Code | Full Product Name                           | Baza elementului de fixare |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | E14                        |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | E14                        |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | E14                        |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | E14                        |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | E27                        |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | E14                        |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | E14                        |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | E14                        |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | E14                        |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR      | E27                        |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR      | E27                        |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR      | E14                        |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR      | E14                        |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR      | E14                        |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR      | E27                        |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR   | E14                        |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR   | E14                        |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR   | E14                        |

Date tehnice lumină

|            |                                             | Temperatură de culoare corelată (nom.) | Cod culoare | Flux luminos |            |                                          | Temperatură de culoare corelată (nom.) | Cod culoare | Flux luminos |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| Order Code | Full Product Name                           |                                        |             |              | Order Code | Full Product Name                        |                                        |             |              |
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 2700 K                                 | 827         | 250 lm       | 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR | 2700 K                                 | 827         | 250 lm       |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 2700 K                                 | 827         | 470 lm       | 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR   | 2700 K                                 | 827         | 470 lm       |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 4000 K                                 | 840         | 470 lm       | 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR   | 4000 K                                 | 840         | 470 lm       |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 6500 K                                 | 865         | 470 lm       | 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR   | 6500 K                                 | 865         | 470 lm       |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | 2700 K                                 | 827         | 250 lm       | 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR   | 2700 K                                 | 827         | 806 lm       |

CorePro LEDcandle

|            |                                        | Temperatură de culoare corelată |             |              |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| Order Code | Full Product Name                      | (nom.)                          | Cod culoare | Flux luminos |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR | 4000 K                          | 840         | 806 lm       |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR | 2700 K                          | 827         | 806 lm       |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR | 4000 K                          | 840         | 806 lm       |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR | 6500 K                          | 865         | 806 lm       |

|            |                                           | Temperatură de culoare corelată |             |              |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| Order Code | Full Product Name                         | (nom.)                          | Cod culoare | Flux luminos |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | 2700 K                          | 827         | 470 lm       |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 2700 K                          | 827         | 806 lm       |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 4000 K                          | 840         | 806 lm       |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 6500 K                          | 865         | 806 lm       |

Funcționare și sistem electric

|            |                                             | Consum de curent |                   |
|------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Order Code | Full Product Name                           |                  | Echivalent putere |
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 2,8 W            | 25 W              |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 5 W              | 40 W              |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 5 W              | 40 W              |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 5 W              | 40 W              |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | 2,8 W            | 25 W              |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | 2,8 W            | 25 W              |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | 5 W              | 40 W              |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | 5 W              | 40 W              |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | 5 W              | 40 W              |

|            |                                           | Consum de curent |                   |
|------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Order Code | Full Product Name                         |                  | Echivalent putere |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | 7 W              | 60 W              |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | 7 W              | 60 W              |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | 7 W              | 60 W              |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | 7 W              | 60 W              |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | 7 W              | 60 W              |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | 5 W              | 40 W              |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 7 W              | 60 W              |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 7 W              | 60 W              |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 7 W              | 60 W              |

Temperatură

| Order Code | Full Product Name                           | Maximum T-case (nom.) |
|------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 63 °C                 |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 81 °C                 |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 81 °C                 |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 81 °C                 |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | 61 °C                 |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | 63 °C                 |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | 81 °C                 |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | 81 °C                 |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | 81 °C                 |

| Order Code | Full Product Name                         | Maximum T-case (nom.) |
|------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | 83 °C                 |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | 83 °C                 |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | 87 °C                 |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | 87 °C                 |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | 87 °C                 |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | 79 °C                 |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | 87 °C                 |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | 87 °C                 |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | 87 °C                 |

Sistem mecanic și carcasă

| Order Code | Full Product Name                           | Formă bec |
|------------|---------------------------------------------|-----------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | B35       |

| Order Code | Full Product Name                         | Formă bec |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR | B35       |







## CorePro LEDcandle

| Order Code | Full Product Name                         | Formă bec |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR | B35       |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR | B35       |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR  | P45       |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR  | P45       |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR    | P45       |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR    | P45       |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR    | P45       |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR    | P48       |

| Order Code | Full Product Name                         | Formă bec |
|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR    | P48       |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR    | P48       |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR    | P48       |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR    | P48       |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR    | P45       |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR | B38       |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR | B38       |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR | B38       |

### Aprobare și aplicație

| Order Code | Full Product Name                           | Consum de energie kWh/<br>1000 h |
|------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 31240100   | CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR | 3 kWh                            |
| 31250000   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR   | 5 kWh                            |
| 31254800   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR   | 5 kWh                            |
| 31258600   | CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR   | 5 kWh                            |
| 31242500   | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR    | 3 kWh                            |
| 31244900   | CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR    | 3 kWh                            |
| 31264700   | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR      | 5 kWh                            |
| 31268500   | CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR      | 5 kWh                            |
| 31272200   | CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR      | 5 kWh                            |
| 31302600   | CorePro lustre ND 7-60W E27 827 P48 FR      | 7 kWh                            |
| 31306400   | CorePro lustre ND 7-60W E27 840 P48 FR      | 7 kWh                            |
| 31304000   | CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR      | 7 kWh                            |
| 31308800   | CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR      | 7 kWh                            |
| 31310100   | CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR      | 7 kWh                            |
| 31262300   | Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR      | 5 kWh                            |
| 31296800   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR   | 7 kWh                            |
| 31298200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR   | 7 kWh                            |
| 31300200   | CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR   | 7 kWh                            |



## CorePro LEDcandle

