



CorePro LEDcapsule LV – místní a dekorativní osvětlení

CorePro LEDcapsule LV

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Výhody

- Úspora energie až 88 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Kompatibilita se širokým spektrem transformátorů
- Nižší náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Životnost 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály

Aplikace

- Hotely, restaurace, bary, kavárny
- Haly, chodby, schodiště, umývárny, recepce, svítidla pod skříně a dovnitř skříní

CorePro LEDcapsule LV

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6





LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm


Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

CorePro LEDcapsule LV

Obecné informace	
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	- Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Mechanické a materiály	
Tvar žárovky	Kapsle

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Patice krytky
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota			
		Vyzařovací úhel (jmen.)	chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	Světelný tok
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV	-	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota			
		Vyzařovací úhel (jmen.)	chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	Světelný tok
	4.2-40W GY6.35 827D				
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 stupňů	2700 K	827	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 stupňů	3000 K	830	215 lm
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2700 K	827	300 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Frekvence		
		sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W

Order Code	Full Product Name	Frekvence		
		sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W	40 W

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	- Hz	1,8 W	20 W

Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Ne
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Ne
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Pouze s určitými stmívači
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Pouze s určitými stmívači

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Ne
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Ne
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Ne


Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Číré
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Číré
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Matná
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Matná

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žárovky
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Číré

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-20 až +45 °C	2 kWh
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-20 až +45 °C	1 kWh
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-20 až +45 °C	3 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C až 45 °C	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-20 až +45 °C	3 kWh



CorePro LEDcapsule LV

