



CorePro LEDcapsule LV – til spotbelysning og dekorationsformål

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler. CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Fordele

- Energibesparelser på op til 88 % sammenlignet med halogenlyskilder
- Bred transformerkompatibilitet
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på 15.000 timer
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kviksolv eller andre skadelige materialer

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer og caféer
- Lobbyer, korridorer, trapper, toiletter, receptioner og belysning under og i skabe

CorePro LEDcapsule LV

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6





LED GY6,35 12V POS2



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Målskitse







Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

CorePro LEDcapsule LV

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

CorePro LEDcapsule LV

Generelle oplysninger	
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	- Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	Kapsel

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Fod
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV	-	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
			(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002389702	4.2-40W GY6.35 827D	300 °	2700 K	827	205 lm
	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827				
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 °	3000 K	830	215 lm
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2700 K	827	300 lm

Drift og el

Order Code	Full Product			
	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W

Order Code	Full Product			
	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W

CorePro LEDcapsule LV

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003779202	CorePro	-	2,1 W	20 W
	LEDcapsuleLV			
	2.1-20W G4			
	827 D			
929003609002	CorePro	- Hz	4,2 W	40 W
	LEDcapsuleLV			
	4.2-40W			
	GY6.35 827D			
929002389702	CorePro	- Hz	1,8 W	20 W
	LEDcapsuleLV			

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002389802	CorePro	- Hz	1,8 W	20 W
	LEDcapsuleLV			
	1.8-20W			
	GY6.35 830			
929003779102	CorePro	-	2,4 W	28 W
	LEDcapsuleLV			
	2.4-28W			
	G4micro 827			

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Nej
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Nej
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Kun med visse lysdæmpere
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Kun med visse lysdæmpere

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nej
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Nej
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Klar
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Klar
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Matteret
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Matteret

Order Code	Full Product Name	Pære finish
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Klar

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug			
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	kWh/1000 t.
929003779002	CorePro	-20 til +45 °C	2 kWh
	LEDcapsuleLV		
	1.7-20W G4micro		
	827		
929003778902	CorePro	-20 til +45 °C	1 kWh
	LEDcapsuleLV		
	1-10W G4 827micro		

Energiforbrug			
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	kWh/1000 t.
929003779202	CorePro	-20 til +45 °C	3 kWh
	LEDcapsuleLV		
	2.1-20W G4 827 D		
929003609002	CorePro	-20 °C til 45 °C	5 kWh
	LEDcapsuleLV		
	4.2-40W GY6.35		
	827D		

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-20 til +45 °C	3 kWh

