



# CorePro LEDcapsule LV – sopii niin tehtävä- kuin sisustusvalaistukseenkin

## CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule -lamput ovat ihanteellisia kohde- ja korostusvalaistukseen koteihin, myymälöihin, hotelleihin ja ravintoloihin. Ne säästävät erittäin paljon energiaa ja pienentävät ylläpitokustannuksia valon laadusta tinkimättä. CorePro LEDcapsule -lamput sopivat G4-lampunpitimillä varustettuihin valaisimiin ja ne soveltuvat G4-kantaisten halogeenilamppujen tilalle.

### Hyödyt

- Jopa 88 % energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
- Voidaan käyttää yhdessä useimpien muuntajien kanssa
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

### Ominaisuudet

- Helppo korvata perinteiset halogeenilamput
- Käyttöikä 15 000 tuntia
- Ei UV- tai infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa tai muita haitallisia aineita

### Käyttökohteet

- Hotellit, ravintolat, kahvilat
- Aulat, käytävät, portaikot, wc-tilat, vastaanottoalueet, hyllyihin integroitavat valaisimet, vitriinivalaistus

# CorePro LEDcapsule LV

## Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6





LED GY6,35 12V POS2



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

## Mittapiirros







| Product                                 | D     | C     |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 | 13 mm | 35 mm |
| CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830 | 13 mm | 35 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | 18 mm | 50 mm |

# CorePro LEDcapsule LV

## Mittapiirros



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro | 10 mm | 30 mm |

| Product                                  | D      | C       |
|------------------------------------------|--------|---------|
| CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | 9,5 mm | 37,5 mm |

| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D | 15 mm | 40 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | 12 mm | 38 mm |

# CorePro LEDcapsule LV

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Yleistä tietoa                        |               |
| Sytytys                               | 50 000        |
| Nimelliskäyttöikä                     | 15 000 tuntia |
| Valaistuksen tekniset tiedot          |               |
| Värintoistoindeksi (CRI)              | 80            |
| LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) | 70 %          |
| Käyttö- ja sähkö tiedot               |               |
| Syöttötaajuus                         | - Hz          |
| Syttymisaika (nim.)                   | 0,5 s         |
| Mekaaniset tiedot ja runko            |               |
| Hehkulampun muoto                     | Kapseli       |

## Yleistä tietoa

| Order Code   | Full Product Name                        | Kanta  |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | G4     |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | G4     |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | G4     |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | GY6.35 |

## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name                        | Keilakulma (nim.) | Väriämpötila (nim.) | Värikoodi | Valovirta |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | -                 | 2700 K              | 827       | 200 lm    |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | -                 | 2700 K              | 827       | 100 lm    |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | -                 | 2700 K              | 827       | 210 lm    |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | -                 | 2700 K              | 827       | 470 lm    |

## Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                        | Viivatiheys | Virrankulutus | Vastaa teholtaan |
|--------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | -           | 1,7 W         | 20 W             |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | -           | 1 W           | 10 W             |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | -           | 2,1 W         | 20 W             |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | - Hz        | 4,2 W         | 40 W             |

| Order Code   | Full Product Name                        | Kanta  |
|--------------|------------------------------------------|--------|
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | GY6.35 |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | GY6.35 |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | G4     |

| Order Code   | Full Product Name                        | Keilakulma (nim.) | Väriämpötila (nim.) | Värikoodi | Valovirta |
|--------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | 300 °             | 2700 K              | 827       | 205 lm    |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | 300 °             | 3000 K              | 830       | 215 lm    |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | -                 | 2700 K              | 827       | 300 lm    |

| Order Code   | Full Product Name                        | Viivatiheys | Virrankulutus | Vastaa teholtaan |
|--------------|------------------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | - Hz        | 1,8 W         | 20 W             |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | - Hz        | 1,8 W         | 20 W             |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | -           | 2,4 W         | 28 W             |

# CorePro LEDcapsule LV

## Käyttölämpötila

| Order Code   | Full Product Name                        | T-Case, maksimi (nim.) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | 60 °C                  |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | 62 °C                  |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | 64 °C                  |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | 90 °C                  |

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

| Order Code   | Full Product Name                        | Himmennettävä                        |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | Ei                                   |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | Ei                                   |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | Vain tiettyjen<br>himentimien kanssa |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | Vain tiettyjen<br>himentimien kanssa |

## Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name                        | Lampun pinta |
|--------------|------------------------------------------|--------------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | Kirkas       |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | Kirkas       |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | Matta        |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | Matta        |


## Merkinnät ja luokitukset

| Order Code   | Full Product Name                        | Ympäristön<br>lämpötila | Energiankulutus kWh/<br>1000 h |
|--------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 929003779002 | CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827 | -20...+45 °C            | 2 kWh                          |
| 929003778902 | CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro   | -20...+45 °C            | 1 kWh                          |
| 929003779202 | CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D    | -20...+45 °C            | 3 kWh                          |
| 929003609002 | CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D | -20...45 °C             | 5 kWh                          |
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | -                       | 2 kWh                          |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | -                       | 2 kWh                          |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | -20...+45 °C            | 3 kWh                          |

| Order Code   | Full Product Name                        | T-Case, maksimi (nim.) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------|
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | 80 °C                  |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | 80 °C                  |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | 80 °C                  |

| Order Code   | Full Product Name                        | Himmennettävä |
|--------------|------------------------------------------|---------------|
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | Ei            |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | Ei            |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | Ei            |

| Order Code   | Full Product Name                        | Lampun pinta |
|--------------|------------------------------------------|--------------|
| 929002389702 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827  | -            |
| 929002389802 | CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830  | -            |
| 929003779102 | CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 | Kirkas       |



## CorePro LEDcapsule LV

