



CorePro LEDcapsule LV – voor taakverlichting en decoratieve toepassingen

CorePro LEDcapsule LV

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Voordelen

- Tot 88% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Compatibel met een brede reeks transformators
- Lagere onderhoudskosten

Kenmerken

- Gemakkelijk later aan te brengen
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-vrij licht
- Vrij van kwik en schadelijke materialen

CorePro LEDcapsule LV

Toepassing

- Hotels, restaurants, bars, cafés
- Lobby's, gangen, trappenhallen, toiletten, receptieruimten, armaturen onder kasten, vitrinekasten

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED GY6,35 12V POS2



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6





Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

CorePro LEDcapsule LV

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Algemene informatie

Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	- Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	Capsule
----------	---------

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		Bundelhoek (nom.)	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		Bundelhoek (nom.)	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		Bundelhoek (nom.)	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 graden	2700 K	827	205 lm
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV	300 graden	3000 K	830	215 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde			
		Bundelhoek (nom.)	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2700 K	827	300 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig		
		Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV	- Hz	4,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig		
		Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	- Hz	1,8 W	20 W
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Nee
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Nee
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Alleen met specifieke dimmers
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Alleen met specifieke dimmers

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nee
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Nee
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen






CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Helder
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Helder
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Mat
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Mat

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Helder

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8720169300477	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-20 tot +45 °C	2 kWh
8720169300439	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-20 tot +45 °C	1 kWh
8720169300552	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169171022	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 °C t/m 45 °C	5 kWh
8718699767792	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
8718699767839	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh
8720169300514	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-20 tot +45 °C	3 kWh



CorePro LEDcapsule LV

