



CorePro LEDcapsule LV — Do oświetlenia zadaniowego i zastosowań dekoracyjnych

CorePro LEDcapsule LV

Lampa CorePro LEDcapsule jest idealnym zamiennikiem dla kapsulek halogenowych. Są idealne do oświetlenia zadaniowego i dekoracyjnego w domach, sklepach, hotelach i restauracjach. Rozwiązanie CorePro LEDcapsule pasuje do obecnych opraw z oprawkami G4 i zostało zaprojektowane do zastąpienia kapsulek halogenowych. Gwarantuje ogromne oszczędności w zakresie energii i minimalizuje koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.

Korzyści

- Do 88% zaoszczędzonej energii w porównaniu z lampami halogenowymi
- Współpraca z wieloma transformatorami
- Niższe koszty eksploatacji

Cechy

- Łatwa modernizacja
- Trwałość rzędu 15 000 godzin
- Światło bez promieniowania ultrafioletowego ani podczerwonego
- Nie zawiera rtęci ani niebezpiecznych materiałów

CorePro LEDcapsule LV

Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Hole, korytarze, klatki schodowe, łazienki, recepcje, oświetlenie pod szafkami, szafy ekspozycyjne

Wersje



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED GY6,35 12V POS2




LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm


Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

Rysunki techniczne



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Informacje ogólne	
Cykl Przełączania	50 000
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	- Hz
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	Kapsuła

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Podstawa-nasadka
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła (Nom)	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	Kod barwy	Strumień Świetlny
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Skorelowana temperatura barwowa	Kod barwy	Strumień Świetlny
		(Nom)	(Nom)		
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	2700 K	827	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 °	3000 K	830	215 lm

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Skorelowana temperatura barwowa	Kod barwy	Strumień Świetlny
		(Nom)	(Nom)		
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2700 K	827	300 lm

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Częstotliwość linii	Zużycie energii	Równoważna moc w watach
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	- Hz	1,8 W	20 W
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Nie
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Nie
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Tylko z niektórymi ściemniaczami
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Tylko z niektórymi ściemniaczami

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nie
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Nie
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Nie

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Przezroczyste
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Przezroczyste
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Matowy
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Matowy

Order Code	Full Product Name	Wykończenie żarówki
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Przezroczyste

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatury otoczenia	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Od -20°C do +45°C	2 kWh
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Od -20°C do +45°C	1 kWh
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Od -20°C do +45°C	3 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Od -20°C do 45°C	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Od -20°C do +45°C	3 kWh

