



CorePro LEDcapsule LV – Pentru iluminatul suprafețelor de lucru și aplicații decorative

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule este o adevărată alternativă la capsula cu halogen. Este potrivită în special pentru iluminatul activităților și pentru aplicații decorative în locuințe, magazine, hoteluri și restaurante. Compatibilă cu aparatele de iluminat existente cu duii G4 și concepută pentru înlocuirea pe vechile instalații a capsulelor cu halogen, CorePro LEDcapsule asigură economii uriașe de energie și minimizează costurile de întreținere, fără niciun compromis în privința calității luminii.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 88% în comparație cu lămpile cu halogen
- Compatibilitate pe scară largă cu transformatoare/drivere
- Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Durată de viață de 15.000 de ore
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase

Cerere

- Hoteluri, restaurante, baruri, cafenele
- Holuri, coridoare, casa scărilor, toalete, zone de recepție, instalații sub dulapuri și iluminatul dulapurilor

CorePro LEDcapsule LV

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6





LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Cote







Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

CorePro LEDcapsule LV

Cote



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

CorePro LEDcapsule LV

Informații generale	
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	- Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	Capsulă

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
17102200	CorePro LEDcapsuleLV	-	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
	4.2-40W GY6.35 827D				
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	2700 K	827	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	300 °	3000 K	830	215 lm
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2700 K	827	300 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W	40 W

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	- Hz	1,8 W	20 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Nu
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Nu
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Numai cu anumite variatoare
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Numai cu anumite variatoare

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Transparent
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Transparent
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Mat
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Mat

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/ 1000 h
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	De la -20 până la +45 °C	2 kWh
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	De la -20 până la +45 °C	1 kWh
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	De la -20 până la +45 °C	3 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	De la -20 °C până la 45 °C	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh


Order Code	Full Product Name	Frecvență linie	Consum de curent	Echivalent putere
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nu
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Nu
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Nu

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Transparent

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Consum de energie kWh/ 1000 h
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	De la -20 până la +45 °C	3 kWh



CorePro LEDcapsule LV

