



CorePro LEDcapsule LV — Для робочого освітлення та декоративного застосування

CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsule є справжньою альтернативою галогенним лампам. Він особливо підходить для робочого освітлення та декоративного застосування в будинках, магазинах, готелях і ресторанах. Сумісний із існуючими світильниками з тримачами G4 і призначений для модифікованої заміни галогенних ламп, CorePro LEDcapsule забезпечує величезну економію енергії та мінімізує витрати на обслуговування без будь-яких компромісів щодо якості освітлення.

Переваги

- До 88 % енергозбереження порівняно з галогеновими лампами
- Широка сумісність із трансформаторами
- Нижчі витрати на обслуговування

Характеристики

- Проста модернізація
- Термін служби 15 000 годин
- Світло без ультрафіолетового та інфрачервоного випромінювання
- Не містить ртуті та небезпечних матеріалів

CorePro LEDcapsule LV

Застосування

- Готелі, ресторани, бари, кафе
- Вестибюлі, коридори, сходові клітки, вбиральні, приймальні, світильники під шафами, підсвічування шаф

Версії



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6




LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6


Розміри




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

CorePro LEDcapsule LV


Розміри




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm

CorePro LEDcapsule LV

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

Загальна інформація

Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)

Світлотехнічні

Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %

Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	- Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s

Механічні деталі й корпус

Форма лампи	Капсульні
-------------	-----------

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	2700 K	827	200 lm
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	2700 K	827	100 lm

Order Code	Full Product Name	Кут променю (ном.)	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2700 K	827	210 lm
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-	2700 K	827	470 lm

CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Корельована			
		Кут променю (ном.)	колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 °	2700 K	827	205 lm
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV	300 °	3000 K	830	215 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
		–	–	–
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	–	1,7 W	20 W
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	–	1 W	10 W
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	–	2,1 W	20 W
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	– Hz	4,2 W	40 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Hi
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Hi
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Лише з певними регуляторами яскравості
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Лише з певними регуляторами яскравості

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Прозорий
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Прозорий
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Матовий
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Матовий

Order Code	Full Product Name	Корельована			
		Кут променю (ном.)	колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
	1.8-20W GY6.35 830				
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	–	2700 K	827	300 lm

Order Code	Full Product Name	Частота мережі	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
		– Hz	–	–
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	– Hz	1,8 W	20 W
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	– Hz	1,8 W	20 W
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	–	2,4 W	28 W

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Hi
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Hi
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Hi

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	–
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	–
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Прозорий

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Діапазон температури довкілля	Споживання енергії кВт/1000 год
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	від -20 °C до +45 °C	2 kWh
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	від -20 °C до +45 °C	1 kWh
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	від -20 °C до +45 °C	3 kWh
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	від -20 °C до +45 °C	5 kWh
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-	2 kWh
929002389802	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	-	2 kWh
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	від -20 °C до +45 °C	3 kWh

