



LED světelný zdroj pro náhradu halogenové kapsle na síťové napětí

CorePro LEDcapsule MV

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidlovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Výhody

- Bílé světlo
- Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovým zdrojem
- Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

- Snadná výměna a instalace
- Doba životnosti 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialového a infračerveného záření
- Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály

Aplikace

- Hotely, muzea, obchody
- Umývárny, recepcie, expozice, výkladní skříně

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6



LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC




LEDcapsule CorePro ND 4,8 60W G9 827



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Obecné informace	
Patice krytky	G9
Cyklus zapnutí	50 000
Nominální životnost	15 000 h
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Náhradní teplota		Světelný tok
			chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 stupňů	2700 K	827	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 stupňů	2700 K	827	220 lm
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 stupňů	3000 K	830	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel (jmen.)	Náhradní teplota		Světelný tok
			chromatičnosti (jmen.)	Kód barvy	
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 stupňů	2700 K	827	470 lm
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 stupňů	3000 K	830	470 lm
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 stupňů	2700 K	827	480 lm

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Frekvence sítě	Spotřeba energie	Ekvivalentní příkon
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Řízení a stmívání

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Pouze s určitými stmívači
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Ne
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Ne
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Ne
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Ne
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Ne
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Pouze s určitými stmívači

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žárovky	Tvar žárovky
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Matná	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Matná	G9
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Matná	G9
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Kapsle

Order Code	Full Product Name	Povrchová	
		úprava žárovky	Tvar žárovky
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Kapsle
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Matná	G9
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Matná	G9
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matná	G9

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolní teploty	Spotřeba energie kWh/1000 h
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 až +45 °C	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 až +45 °C	2 kWh
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-20 až +45 °C	2 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 až +45 °C	4 kWh
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-20 až +45 °C	4 kWh
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-20 až +45 °C	4 kWh

