



LED- specialprodukt på netspænding - store energibesparelser og meget højt lysudbytte

CorePro LEDcapsule MV

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Fordele

- Energibesparelser på op til 90 % sammenlignet med halogenlamper
- Lavere vedligeholdelsesomkostninger
- Bred transformerkompatibilitet

Funktioner

- Nem eftermontering
- Levetid på 15.000 timer
- UV- og IR-frit lys
- Indeholder ikke kvikksølv eller andre skadelige materialer - overholder RoHS-direktivet

Anvendelsesområder

- Hoteller, museer og butikker
- Toiletter, receptioner, udstillingslokaler og udstillingsskabe

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 40W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Målskitse



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Generelle oplysninger	
Fod	G9
Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Lysteknisk

Korreleret						Korreleret					
Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm	Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 °	2700 K	827	300 lm	929003790802	ND 4.8-60W G9 830 LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 °	2700 K	827	470 lm
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 °	2700 K	827	220 lm	929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 °	3000 K	830	470 lm
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 °	3000 K	830	220 lm	929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 °	2700 K	827	480 lm
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm						
929002059802	CorePro LEDcapsule	-	3000 K	830	570 lm						

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
929003790602	CorePro LEDcapsule	-	1,9 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

CorePro LEDcapsule MV

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforsbrug	Wattforsbrugsækvivalent
929003790802	CorePro	-	3,7 W	40 W
	LEDcapsule			
	3.7-40W ND			
	G9 827			
929003790902	CorePro	-	3,7 W	40 W
	LEDcapsule			

Full Product				
Order Code	Name	Linjefrekvens	Strømforsbrug	Wattforsbrugsækvivalent
	3.7-40W ND			
	G9 830			
929003791202	CorePro	-	4 W	40 W
	LEDcapsuleMV			
	4-40W G9 827			
	D			

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Kun med visse
		lysdæmpere
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Nej
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Nej
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nej
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Nej
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Nej
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Kun med visse
		lysdæmpere

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929003791102	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Matteret	G9
929003790502	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Matteret	G9
929003790602	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Matteret	G9
929002055102	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Kapsel


Order Code	Full Product Name	Pære finish	Lyskildeform
929002059802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Kapsel
929003790802	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Matteret	G9
929003790902	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Matteret	G9
929003791202	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Matteret	G9

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforsbrug			
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	kWh/1000 t.
929003791102	CorePro	-20 til +45 °C	3 kWh
	LEDcapsuleMV		
	2.7-25W G9 827 D		
929003790502	CorePro LEDcapsule	-20 til +45 °C	2 kWh
	1.9-25W ND G9 827		
929003790602	CorePro LEDcapsule	-20 til +45 °C	2 kWh
	1.9-25W ND G9 830		
929002055102	CorePro LEDcapsule	-	5 kWh
	ND 4.8-60W G9 827		
929002059802	CorePro LEDcapsule	-	5 kWh
	ND 4.8-60W G9 830		
929003790802	CorePro LEDcapsule	-20 til +45 °C	4 kWh
	3.7-40W ND G9 827		

Energiforsbrug			
Order Code	Full Product Name	Omgivelsestemperaturområde	kWh/1000 t.
929003790902	CorePro LEDcapsule	-20 til +45 °C	4 kWh
	3.7-40W ND G9 830		
929003791202	CorePro	-20 til +45 °C	4 kWh
	LEDcapsuleMV		
	4-40W G9 827 D		

CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule MV

