



Κάψουλα τάσης δικτύου με πολύ υψηλή απόδοση φωτισμού

CorePro LEDcapsule MV

Αυτή η κάψουλα τάσης δικτύου μεμονωμένου άκρου για φωτιστικά βάσης G9 προσφέρει κατευθυντικό φως, γεγονός που την καθιστά μια πραγματική εναλλακτική λύση των λαμπτήρων κάψουλας αλογόνου. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για φωτισμό εργασίας σε καταστήματα, ξενοδοχεία και εστιατόρια και ιδανικό για επιτραπέζια φωτιστικά και φωτιστικά μέσα σε ντουλάπια. Το CorePro LEDcapsule είναι συμβατό με τα υφιστάμενα φωτιστικά που διαθέτουν βάση G9 και σχεδιασμένο για εκ των υστέρων αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνου, παρέχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης χωρίς να μειώνει την ποιότητα φωτισμού.

Οφέλη

- Λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως 90% σε σχέση με τους λαμπτήρες αλογόνου
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης
- Ευρεία συμβατότητα με μετατροπείς

Χαρακτηριστικά

- Εύκολη αντικατάσταση
- Διάρκεια ζωής 15,000 ωρών
- Φως χωρίς υπέρυθρη ή υπεριώδη ακτινοβολία
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, μουσεία, καταστήματα
- Τουαλέτες, χώροι υποδοχής, εκθέσεις, προθήκες

CorePro LEDcapsule MV

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 40W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G9
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	15.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 μοίρα(ες)	2700 K	827	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 μοίρα(ες)	2700 K	827	220 lm
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 μοίρα(ες)	3000 K	830	220 lm
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	2700 K	827	570 lm

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος	Φωτεινή ροή
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	3000 K	830	570 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 μοίρα(ες)	2700 K	827	470 lm
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 μοίρα(ες)	3000 K	830	470 lm
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 μοίρα(ες)	2700 K	827	480 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-	1,9 W	25 W
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-	3,7 W	40 W
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

CorePro LEDcapsule MV

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Όχι
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Όχι
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Όχι
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Όχι
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Όχι
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Ματ	G9
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Ματ	G9
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Ματ	G9
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	Κάψουλα

Order Code	Full Product Name	Φινίρισμα λαμπτήρα	Σχήμα λαμπτήρα
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	Κάψουλα
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Ματ	G9
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Ματ	G9
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Ματ	G9

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 έως +45 °C	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 έως +45 °C	2 kWh
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-20 έως +45 °C	2 kWh
65780200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-	5 kWh
65818200	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-	5 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 έως +45 °C	4 kWh
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-20 έως +45 °C	4 kWh
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-20 έως +45 °C	4 kWh

